

Incara™ Vertebra

για γραφεία και επιφάνειες εργασίας



6 549 92



6 549 90

Για την ασφαλή όδευση των καλωδίων κατακόρυφα από την επιφάνεια γραφείου μέχρι το δάπεδο ή για την οριζόντια όδευση των καλωδίων κάτω από την επιφάνεια του γραφείου

Αρ. καταλ. Vertebra γραφείου

2 τμήματα - 120 εκ.

Δύο πιθανές χρήσεις:

- σταθερή θέση με περιστροφή γύρω από 2 άξονες
 - ευέλικτη θέση με περιστροφή γύρω από 4 άξονες
- Τοποθετείται με βίδες ή με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (παρέχεται στη συσκευασία)
- Ιδανικό για οριζόντια όδευση των καλωδίων

6 549 92

● Grey

6 549 93

● Black

4 τμήματα - 80 εκ.

Κατακόρυφη όδευση

Ρυθμιζόμενη μεταλλική βάση

Μπορεί να βιδωθεί κάτω από την επιφάνεια του γραφείου ή να τοποθετηθεί σε οπή με διάμετρο $\varnothing 80$ mm

6 549 90

● Grey

6 549 91

● Black


Incara™ Vertebra

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης




■ Διαστάσεις (mm)

Vertebra 2 τμημάτων




A	54
B	27

Ακτίνα κάμψης




R1 50 min.




R2 80 min.

Vertebra 4 τμημάτων




A	54
B	54

Ακτίνα κάμψης



R1 80 min.





R2 80 min.

■ Vertebra 2 τμημάτων


Σταθερή θέση



Ευέλικτη θέση




1100 mm max.




1200 mm max.

■ Τοποθέτηση Vertebra 2 τμημάτων

Με βίδες $\varnothing 3,5$ mm max. (δεν παρέχονται)



Με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (παρέχεται στη συσκευασία)



Συνιστώμενη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης: $+15^{\circ}\text{C}$ έως $+25^{\circ}\text{C}$

■ Τοποθέτηση Vertebra 4 τμημάτων

