

# DSX διακόπτες φορτίου και μεταγωγής

στήριξη σε ράγα



4 240 02

4 240 05

4 242 06

4 241 47

4 242 08

Διακόπτες φορτίου και διακόπτες μεταγωγής που δέχονται περιστροφικό χειριστήριο ή χειριστήριο προέκτασης. Ελέγχονται από το εμπρόσθιο μέρος και συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 60947-3 και IEC 60947-6-1

## Αρ. καταλ. Διακόπτες φορτίου

Για διακοπή κυκλώματος υπό φορτίο με απόζευξη των επαφών.  
Διακόπτες φορτίου με αυτοκαθαριζόμενες διπλές μαχαιρωτές επαφές  
Κατηγορία χρήσης: AC23 A/B (415 V<sub>N</sub>),  
Χειριστήριο με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο σε ανοιχτή θέση (6 mm λουκέτο)  
Ακροδέκτες καλωδίου  
Δέχεται καλώδια χαλκού και αλουμινίου  
Για εκδόσεις 3P+N, προσθέστε 1 επιπλέον πόλο (αρ. καταλ. 4 242 04/05/06/19/20/21)  
Μπορεί να δεχθεί μέχρι 4 βοηθητικές επαφές, 2 σε κάθε πλευρά (αρ. καταλ. 4 242 08)

### Frame 1 - 63 A

Πλάτος : 1 στοιχείο ανά πόλο

Τριπολικός	In	Αριθμός στοιχείων
4 240 00	32 A	3
4 240 01	40 A	3
4 240 02	63 A	3

### Frame 2 - 160 A

Πλάτος : 1,5 στοιχείο ανά πόλο

Τριπολικός	In	Αριθμός στοιχείων
4 240 03	100 A	4,5
4 240 04	125 A	4,5
4 240 05	160 A	4,5

## Πρόσθετοι πόλοι (ουδέτερου) για διακόπτες φορτίου

Μπορούν να στηριχθούν στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά ενός τριπολικού διακόπτη φορτίου  
Το μέγιστο 1 επιπρόσθετο πόλο σε κάθε διακόπτη

### Για frame 1 διακόπτες φορτίου

Μονοπολικός	In	Αριθμός στοιχείων
4 242 04	32 A	1
4 242 05	40 A	1
4 242 06	63 A	1

### Για frame 2 διακόπτες φορτίου

4 242 19	100 A	1,5
4 242 20	125 A	1,5
4 242 21	160 A	1,5

## Αρ. καταλ. Διακόπτες μεταγωγής

Κατηγορία χρήσης: AC33 A/B (415 V<sub>N</sub>)  
Χειριστήριο με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο σε ανοιχτή θέση (λουκέτο 6 mm)  
Ακροδέκτες καλωδίου  
Δέχεται καλώδια χαλκού και αλουμινίου  
Μπορεί να δεχθεί μέχρι 4 βοηθητικές επαφές, 2 σε κάθε πλευρά (αρ. καταλ. 4 242 08)

### Frame 1 - 63 A

Πλάτος : 1 στοιχείο ανά πόλο

Τετρ/λικός	In	Θέση του χειριστηρίου	Σύνδεση	Αριθμός στοιχείων
4 241 06	32 A	I - O - II		6   8
4 241 07	40 A	I - O - II		6   8
4 241 08	63 A	I - O - II		6   8

### Frame 2 - 160 A

Πλάτος : 1,5 στοιχείο ανά πόλο

Τετρ/λικός	In	Θέση του χειριστηρίου	Σύνδεση	Αριθμός στοιχείων
4 241 09	100 A	I - O - II		9   12
4 241 46	125 A	I - O - II		9   12
4 241 47	160 A	I - O - II		9   12

## Βοηθητικές επαφές (NO+NC)

Για διακόπτες φορτίου και μεταγωγής 5 A - 230 V<sub>N</sub>  
Μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές των διακοπών  
Το μέγιστο 4 βοηθητικές επαφές ανά διακόπτη (2 σε κάθε πλευρά)  
Πλάτος: 0,5 στοιχείο

4 242 08	Βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης	
----------	-------------------------------------	--