

## Linkeo πίνακες 19"

πίνακες και εξαρτήματα



6 462 62



6 462 40



6 462 30



0 462 23



6 465 01


IP 20 IK 08

Πίνακες με αντιστρεφόμενη γυάλινη πόρτα και κλειδαριά Με σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους (δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικού σασί στο πίσω μέρος) Διάτρητοι κατάλληλα στην οροφή για φυσικό εξαερισμό με δυνατότητα προσαρμογής ανεμιστήρα Χρώμα ανθρακί RAL 7016

| Αρ. καταλ.   |              | Πίνακες Linkeo 19"  |           |             |                                 |
|--------------|--------------|---|-----------|-------------|---------------------------------|
|              |              | Παραδίδεται συναρμολογημένος. Περιλαμβάνεται κιτ γείωσης  |           |             |                                 |
|              |              | <b>Με σταθερά πλαϊνά καλύμματα</b>  |           |             |                                 |
| Βάθος 450 mm | Βάθος 600 mm | Χωρητικότητα  | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg) |
| 6 462 00     | 6 462 10     | 6 U   | 358       | 600         | 18                              |
| 6 462 01     | 6 462 11     | 9 U   | 492       | 600         | 27                              |
| 6 462 02     | 6 462 12     | 12 U  | 625       | 600         | 36                              |
| 6 462 03     | 6 462 13     | 15 U  | 758       | 600         | 45                              |
| 6 462 04     | 6 462 14     | 18 U  | 892       | 600         | 54                              |
| 6 462 05     | 6 462 15     | 21 U  | 1035      | 600         | 63                              |
|              |              | <b>Με αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα</b>   |           |             |                                 |
|              |              | Για εύκολη πρόσβαση στην πλαϊνή πλευρά του πίνακα. Ανοίγει με το ίδιο κλειδί της πόρτας. Παραδίδεται σε συσκευασία προς συναρμολόγηση. Περιλαμβάνεται κιτ γείωσης |           |             |                                 |
| Βάθος 450 mm | Βάθος 600 mm | Χωρητικότητα  | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg) |
| 6 462 50     | 6 462 60     | 6 U   | 358       | 600         | 18                              |
| 6 462 51     | 6 462 61     | 9 U   | 471       | 600         | 27                              |
| 6 462 52     | 6 462 62     | 12 U  | 604       | 600         | 36                              |
| 6 462 53     | 6 462 63     | 15 U  | 738       | 600         | 45                              |
| 6 462 54     | 6 462 64     | 18 U  | 871       | 600         | 54                              |
| 6 462 55     | 6 462 65     | 21 U  | 1004      | 600         | 63                              |

| Αρ. καταλ.   |  | Πίνακας "slim" Linkeo 19"  |           |             |
|--------------|--|--|-----------|-------------|
|              |  | Ιδανικός για εφαρμογές IT περιορισμένου χώρου. Παραδίδεται συναρμολογημένος. |           |             |
| Βάθος 140 mm |  | Χωρητικότητα   | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) |
| 6 462 40     |  | 3 U + 1 U  | 569       | 538         |

| Αρ. καταλ. |  | Εξαρτήματα για πίνακες Linkeo 19"         |  |
|------------|--|---|--|
|            |  | <b>Συμπληρωματικό σασί 19"</b>            |  |
| 6 462 42   |  | 12 U                                      |  |
| 6 462 43   |  | 15 U                                      |  |
| 6 462 44   |  | 18 U                                      |  |
| 6 462 45   |  | 21 U                                      |  |
|            |  | <b>Κιτ εξαερισμού</b>                     |  |
|            |  | Αποτελείται από:                          |  |
|            |  | - 2 ανεμιστήρες                           |  |
|            |  | - 1 θερμοστάτη                            |  |
|            |  | - 1 διακόπτη ON/OFF                       |  |
|            |  | Τροφοδοσία 230V                           |  |
|            |  | <b>Σταθερό ράφι</b>                       |  |
|            |  | Ύψος 2U, μέγιστο βάρος 15 kg, χρώμα μαύρο |  |
| 6 465 01   |  | Βάθος 200 mm                              |  |
|            |  | για ερμάρια βάθους 400, 600 mm            |  |
| 6 465 02   |  | Βάθος 360 mm                              |  |
|            |  | για ερμάρια βάθους 600 mm                 |  |



## Linkeo πίνακες 10"

πίνακες και εξαρτήματα

IP 20 IK 08

Πίνακες με αντιστρεφόμενη γυάλινη πόρτα και κλειδαριά Με σασί 10" ρυθμιζόμενου βάθους (δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικού σασί στο πίσω μέρος). Διάτρητοι εισοδοί καλωδίων στην οροφή, στη βάση και στο πίσω μέρος. Διάτρητοι κατάλληλα στην οροφή για φυσικό εξαερισμό με δυνατότητα προσαρμογής ανεμιστήρα Χρώμα ανθρακί RAL 7016

| Αρ. καταλ. |  | Πίνακας Linkeo 10"                      |           |             |                                 |
|------------|--|---|-----------|-------------|---------------------------------|
|            |  | <b>Πίνακες βάθους 300 mm</b>            |           |             |                                 |
|            |  | Χωρητικότητα                            | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg) |
| 6 462 30   |  | 6 U                                     | 362       | 320         | 12                              |
|            |  | <b>Εξαρτήματα για πίνακα Linkeo 10"</b> |           |             |                                 |
|            |  | <b>Σταθερό ράφι 1U</b>                  |           |             |                                 |
| 0 462 23   |  | Βάθος 120 mm                            |           |             |                                 |
|            |  | Μέγιστο φορτίο 10 kg                    |           |             |                                 |
|            |  | Χρώμα μαύρο RAL 9005                    |           |             |                                 |
|            |  | <b>Κενό PDU 10"</b>                     |           |             |                                 |
| 6 468 98   |  | Κενό PDU για πρίζες 2Π+Γ Mosaic         |           |             |                                 |
|            |  | Χωρητικότητα: 8 στοιχεία Mosaic         |           |             |                                 |
|            |  | <b>Μετώπες οργάνωσης καλωδίων</b>       |           |             |                                 |
| 6 465 20   |  | 1 U                                     |           |             |                                 |
| 6 465 21   |  | 2 U                                     |           |             |                                 |