

ρελέ ισχύος CTX³

9 έως 65 A, 3P



4 160 96



4 161 26



4 161 46

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Δέχονται τα ρελέ θερμικής προστασίας RTX³ (σελ. 66-67), τα μπλοκ των βοηθητικών επαφών (σελ. 68)

Αρ. καταλ. **CTX³ 22**

Με βοηθητικές επαφές Ακροδέκτες με βίδες			
9 A (AC 3) - 25 A (AC 1)			
Iσχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές	
4 160 80	4 kW	24 V~	1 NO + 1 NC
4 160 81	4 kW	24 V _—	1 NO + 1 NC
4 160 82	4 kW	48 V~	1 NO + 1 NC
4 160 83	4 kW	48 V _—	1 NO + 1 NC
4 160 86	4 kW	230 V~	1 NO + 1 NC
4 160 88	4 kW	380 V~	1 NO + 1 NC
4 160 89	4 kW	415 V~	1 NO + 1 NC
12 A (AC 3) - 25 A (AC 1)			
4 160 90	5,5 kW	24 V~	1 NO + 1 NC
4 160 91	5,5 kW	24 V _—	1 NO + 1 NC
4 160 92	5,5 kW	48 V~	1 NO + 1 NC
4 160 93	5,5 kW	48 V _—	1 NO + 1 NC
4 160 96	5,5 kW	230 V~	1 NO + 1 NC
4 160 98	5,5 kW	380 V~	1 NO + 1 NC
4 160 99	5,5 kW	415 V~	1 NO + 1 NC
18 A (AC 3) - 40 A (AC 1)			
4 161 00	7,5 kW	24 V~	1 NO + 1 NC
4 161 01	7,5 kW	24 V _—	1 NO + 1 NC
4 161 02	7,5 kW	48 V~	1 NO + 1 NC
4 161 03	7,5 kW	48 V _—	1 NO + 1 NC
4 161 06	7,5 kW	230 V~	1 NO + 1 NC
4 161 08	7,5 kW	380 V~	1 NO + 1 NC
4 161 09	7,5 kW	415 V~	1 NO + 1 NC
22 A (AC 3) - 40 A (AC 1)			
4 161 10	11 kW	24 V~	1 NO + 1 NC
4 161 11	11 kW	24 V _—	1 NO + 1 NC
4 161 12	11 kW	48 V~	1 NO + 1 NC
4 161 13	11 kW	48 V _—	1 NO + 1 NC
4 161 16	11 kW	230 V~	1 NO + 1 NC
4 161 18	11 kW	380 V~	1 NO + 1 NC
4 161 19	11 kW	415 V~	1 NO + 1 NC

Αρ. καταλ. **CTX³ 40**

Με βοηθητικές επαφές Ακροδέκτες με βίδες			
32 A (AC 3) - 50 A (AC 1)			
Iσχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές	
4 161 20	15 kW	24 V~	2 NO + 2 NC
4 161 21	15 kW	24 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 22	15 kW	48 V~	2 NO + 2 NC
4 161 23	15 kW	48 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 26	15 kW	230 V~	2 NO + 2 NC
4 161 28	15 kW	380 V~	2 NO + 2 NC
4 161 29	15 kW	415 V~	2 NO + 2 NC
40 A (AC 3) - 60 A (AC 1)			
4 161 30	18,5 kW	24 V~	2 NO + 2 NC
4 161 31	18,5 kW	24 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 32	18,5 kW	48 V~	2 NO + 2 NC
4 161 33	18,5 kW	48 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 36	18,5 kW	230 V~	2 NO + 2 NC
4 161 38	18,5 kW	380 V~	2 NO + 2 NC
4 161 39	18,5 kW	415 V~	2 NO + 2 NC
50 A (AC 3) - 70 A (AC 1)			
Iσχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές	
4 161 40	22 kW	24 V~	2 NO + 2 NC
4 161 41	22 kW	24 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 42	22 kW	48 V~	2 NO + 2 NC
4 161 43	22 kW	48 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 46	22 kW	230 V~	2 NO + 2 NC
4 161 48	22 kW	380 V~	2 NO + 2 NC
4 161 49	22 kW	415 V~	2 NO + 2 NC
65 A (AC 3) - 100 A (AC 1)			
4 161 60	30 kW	24 V~	2 NO + 2 NC
4 161 61	30 kW	24 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 62	30 kW	48 V~	2 NO + 2 NC
4 161 63	30 kW	48 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 66	30 kW	230 V~	2 NO + 2 NC
4 161 68	30 kW	380 V~	2 NO + 2 NC
4 161 69	30 kW	415 V~	2 NO + 2 NC

CTX³ 65

Με βοηθητικές επαφές Ακροδέκτες με βίδες			
50 A (AC 3) - 70 A (AC 1)			
Iσχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές	
4 161 40	22 kW	24 V~	2 NO + 2 NC
4 161 41	22 kW	24 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 42	22 kW	48 V~	2 NO + 2 NC
4 161 43	22 kW	48 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 46	22 kW	230 V~	2 NO + 2 NC
4 161 48	22 kW	380 V~	2 NO + 2 NC
4 161 49	22 kW	415 V~	2 NO + 2 NC
65 A (AC 3) - 100 A (AC 1)			
4 161 60	30 kW	24 V~	2 NO + 2 NC
4 161 61	30 kW	24 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 62	30 kW	48 V~	2 NO + 2 NC
4 161 63	30 kW	48 V _—	2 NO + 2 NC
4 161 66	30 kW	230 V~	2 NO + 2 NC
4 161 68	30 kW	380 V~	2 NO + 2 NC
4 161 69	30 kW	415 V~	2 NO + 2 NC