

ρελέ ισχύος CTX³

75 έως 800 A, 3P



4 162 56



4 162 96



4 163 56

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Δέχονται τα ρελέ θερμικής προστασίας RTX³ (σελ. 66-67), τα μπλοκ των βοηθητικών επαφών (σελ. 68)

Αρ. καταλ. CTX³ 100

Με βοηθητικές επαφές

75 A (AC 3) - 110 A (AC 1)

Αρ. καταλ.	Ισχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές
4 161 90	37 kW	24 V _~	2 NO + 2 NC
4 161 91	37 kW	24 V ₌	2 NO + 2 NC
4 161 92	37 kW	48 V _~	2 NO + 2 NC
4 161 93	37 kW	48 V ₌	2 NO + 2 NC
4 161 96	37 kW	230 V _~	2 NO + 2 NC
4 161 98	37 kW	380 V _~	2 NO + 2 NC
4 161 99	37 kW	415 V _~	2 NO + 2 NC

85 A (AC 3) - 135 A (AC 1)

4 162 10	45 kW	24 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 11	45 kW	24 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 12	45 kW	48 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 13	45 kW	48 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 16	45 kW	230 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 18	45 kW	380 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 19	45 kW	415 V _~	2 NO + 2 NC

100 A (AC 3) - 160 A (AC 1)

4 162 30	55 kW	24 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 31	55 kW	24 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 32	55 kW	48 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 33	55 kW	48 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 36	55 kW	230 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 38	55 kW	380 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 39	55 kW	415 V _~	2 NO + 2 NC

Αρ. καταλ. CTX³ 150

Με βοηθητικές επαφές

130 A (AC 3) - 160 A (AC 1)

Αρ. καταλ.	Ισχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές
4 162 50	60 kW	24 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 51	60 kW	24 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 52	60 kW	48 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 53	60 kW	48 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 56	60 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 59	60 kW	400-440 V _~	2 NO + 2 NC

150 A (AC 3) - 210 A (AC 1)

4 162 70	75 kW	24 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 71	75 kW	24 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 72	75 kW	48 V _~	2 NO + 2 NC
4 162 73	75 kW	48 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 76	75 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 79	75 kW	400-440 V _~	2 NO + 2 NC

Αρ. καταλ. CTX³ 225

Με βοηθητικές επαφές

185 A (AC 3) - 230 A (AC 1)

Αρ. καταλ.	Ισχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές
4 162 80	90 kW	24 V _~ / V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 82	90 kW	48 V _~ / V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 86	90 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 89	90 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

225 A (AC 3) - 275 A (AC 1)

4 162 90	132 kW	24 V _~ / V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 92	132 kW	48 V _~ / V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 96	132 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 162 99	132 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

Αρ. καταλ. CTX³ 400

265 A (AC 3) - 300 A (AC 1)

Αρ. καταλ.	Ισχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές
4 163 06	147 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 163 09	147 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

330 A (AC 3) - 350 A (AC 1)

4 163 16	160 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 163 19	160 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

400 A (AC 3) - 450 A (AC 1)

4 163 26	200 kW	100-240 V _~ / 100-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 163 29	200 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

Αρ. καταλ. CTX³ 800

500 A (AC 3) - 580 A (AC 1)

Αρ. καταλ.	Ισχύς max.AC 3 380/440 V	Τάση πηνίου	Με βοηθητικές επαφές
4 163 36	265 kW	200-240 V _~ / 200-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 163 39	265 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

630 A (AC 3) - 660 A (AC 1)

4 163 46	330 kW	200-240 V _~ / 200-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 163 49	330 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC

800 A (AC 3) - 900 A (AC 1)

4 163 56	440 kW	200-240 V _~ / 200-220 V ₌	2 NO + 2 NC
4 163 59	440 kW	380 - 450 V _~	2 NO + 2 NC