

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

INCARA™

INCARA™

Η Incara είναι μια σειρά με λειτουργικές, εργονομικές συσκευές σύνδεσης, ειδικά σχεδιασμένες για τους σύγχρονους, ευέλικτους χώρους εργασίας, που μπορεί να είναι ένα γραφείο, ένα ξενοδοχείο, ένα καφέ, ένα αεροδρόμιο ή οποιοδήποτε άλλο κοινόχρηστο εργασιακό περιβάλλον.

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον τελικό καταναλωτή, με γνώμονα την απλή εγκατάσταση, διαμόρφωση και λειτουργία. Τοποθετούνται χωρίς πρόβλημα σε όλους τους τύπους επίπλων, διευκολύνοντας τον τελικό χρήστη στην καθημερινότητά του.

Η Legrand, ηγέτης στην αγορά ηλεκτρολογικού και διακοπτικού υλικού, αξιοποιώντας όλη την τεχνογνωσία της, με υψηλή ποιότητα κατασκευής και μεγάλη ποικιλία λειτουργιών και αποχρώσεων, επιτρέπει την προσαρμογή κατόπιν παραγγελίας

ιδιαίτερων στοιχείων των προϊόντων Incara.

Με διαχρονικές αποχρώσεις ή μοντέρνα χρώματα, η ελκυστική εμφάνιση της σειράς Incara αναβαθμίζει αισθητικά κάθε χώρο.

ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ INCARA, ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΟΠΟΥ
ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.

Πολυλειτουργικά προϊόντα,
σχεδιασμένα για εύκολη
εγκατάσταση και χρήση.



INCARA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	2-3
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ	4-5
ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6-9
INCARA™ DISQ 60	10-11
Φόρτιση οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή	
INCARA™ DISQ 80	12-13
Βασικές λειτουργίες για μετακινούμενους χρήστες	
INCARA™ DISQ 80 QI	14-15
Ασύρματη φόρτιση οπουδήποτε	
INCARA™ DISQ'IN	16-17
Κομψότητα και γρήγορη εγκατάσταση	
INCARA™ POP-UP	18-19
Ελκυστική εμφάνιση και ευκολία χρήσης	
INCARA™ MULTILINK	20-21
Μια διαμόρφωση για κάθε περίπτωση	
INCARA™ FLIP-UP	22-23
Η premium λύση για αίθουσες συνεδριάσεων	
INCARA™ TOP ACCESS	24-25
Η βασική λύση για αίθουσες συνεδριάσεων	
INCARA™ TOWER 60	26-27
Πρακτικό, με μικρές διαστάσεις	
INCARA™ TOWER 120	28-29
Προσβασιμότητα 360°	
INCARA™ ELECTR'ON	30-31
Μοναδικό design για μοναδικούς χώρους	
INCARA™ ON DESK	32-33
Ευελιξία και πρακτικότητα	
INCARA™ LINK'ON	34-35
Φορητό, με δυνατότητα επέκτασης	
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΚΛΙΠ	36-37
Τροφοδοσία και εξοικονόμηση χώρου	
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	38-39
Μικρό και πρακτικό με ασύρματο φορτιστή	
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΒΑΣΗ TABLET	40-41
Διπλής χρήσης	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	42-47
ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	48-65



INCARA™

Πολυάριθμες επιλογές

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ


Οι επιλογές διαμόρφωσης και προσαρμογής που διαθέτει η σειρά Incara προσφέρουν τη δυνατότητα να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή εφαρμογή, ανταποκρινόμενη στις πιο απαιτητικές ανάγκες σας.

- Επιλέξτε τα χρώματα που ταιριάζουν στα έπιπλά σας και στο χώρο εργασίας σας.
- Διαμορφώστε τα προϊόντα επιλέγοντας ανάμεσα σε 250 λειτουργίες Mosaic.
- Προσαρμόστε τον τύπο του τροφοδοτικού, το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας ή τις διαστάσεις των προϊόντων σας.

INCARA DISQ 60 / DISQ 80 / DISQ'IN / ELECTR'ON



Άλλες αποχρώσεις



Έκδοση



Καλώδια


- Φις
- Κονέκτορας Wieland
- Μήκος 2 m/3 m

INCARA MULTILINK / ON DESK / FLIP-UP / POP-UP




Χωρητικότητα (max. 28 στοιχεία)



4 στοιχεία



6 στοιχεία



8 στοιχεία



12 στοιχεία





Μια επιλογή λειτουργιών από τη σειρά Mosaic

Η επιλογή του Mosaic σημαίνει την επιλογή μιας κομψής και αξιόπιστης γκάμας προϊόντων που είναι εύκολο να εγκατασταθούν.

Περισσότερες από 250 λειτουργίες σε μορφή 45x45 μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε βάση. Όλες οι κύριες λειτουργίες μπορούν να ενσωματωθούν στο pCon.

Για άλλες λειτουργίες, επικοινωνήστε μαζί μας.



Η ΣΕΙΡΑ INCARA ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PCON



Αν είστε επαγγελματίας (αρχιτέκτονας, σχεδιαστής χώρου, έμπορος, κατασκευαστής κ.λπ.) που δραστηριοποιείται στον κλάδο επίπλων γραφείου και κάνετε εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε έπιπλα γραφείων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο της Legrand και να διαμορφώσετε πολύ εύκολα, μόνοι σας όλα τα προϊόντα της σειράς Incara:

- Απλώς επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε, τις λειτουργίες που απαιτούνται και την απόχρωση που ταιριάζει με τα έπιπλά σας.
- Στη συνέχεια θα λάβετε τα αρχεία OFML, μια εικόνα αναπαράστασης της διαμόρφωσής σας και αναλυτική προσφορά.
- Θα βρείτε επίσης αρχείο με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, οδηγούς εγκατάστασης, μπροσούρες και βίντεο.

INCARA™

Συνδεδεμένες λύσεις

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ!

Μια ομαλή εμπειρία χρήστη, με απλές λύσεις για εγκατάσταση και χρήση, που διευκολύνει την καθημερινότητα.

Φώτα, ρολά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου (υπολογιστές, οθόνες, επιτραπέζια φωτιστικά κ.λπ.) μπορούν όλα να ελέγχονται με μία κίνηση από το γραφείο σας. Δεν χρειάζονται μεμονωμένα τηλεχειριστήρια για κάθε διαφορετική λειτουργία. Ανεξάρτητα από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είναι ενσωματωμένος στη συνδεδεμένη εγκατάσταση της Legrand, μπορείτε να βλέπετε κάθε στιγμή πόση ενέργεια καταναλώνεται από ολόκληρη την εγκατάσταση ή από μεμονωμένα προϊόντα στην εφαρμογή Home + Control.

Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε τον έλεγχο των πριζών σε σενάρια για να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Οι συνδεδεμένες λύσεις Incara μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης ή μπορούν να ενσωματωθούν σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση Legrand εξοπλισμένη με συνδεδεμένα προϊόντα "with Netatmo".



Legrand Cloud αποθηκεύει και διαχειρίζεται δεδομένα και τα διατηρεί ασφαλή.

Wi-Fi router






Η βασική μονάδα λειτουργεί ως διασφή μεταξύ του Wi-Fi router και των συνδεδεμένων προϊόντων της Legrand. Πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα. Άλλες εκδόσεις gateway είναι επίσης διαθέσιμες στις άλλες σειρές διακοπών "with Netatmo" ή σε προϊόντα "with Netatmo" για τον ηλεκτρικό πίνακα.



Εφαρμογή Home + Control

χρησιμοποιείται για να ελέγχει τις συνδεδεμένες συσκευές από το smartphone.





**ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ:
INCARA ME SMART
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**

- ① Ασύρματος διακόπτης ρολών (με μπαταρία)
- ② Ασύρματος διακόπτης φωτισμού (με μπαταρία)
- ③ Συνδεδεμένη πρίζα σούκο 2Π+Γ και πρίζα φόρτισης USB Τύπου A+C (τροφοδοσία PC, οθόνης, smartphone, επιτραπέζιου φωτιστικού, κ.ά.)
- ④ Συνδεδεμένο στοιχείο πρίζας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παραδείγματα επιπλέον προϊόντων*



Συνδεδεμένος μικροδιακόπτης ρολών Μετατρέπει ένα ηλεκτρικό ρολό σε έξυπνο, χωρίς επιπλέον καλωδίωση.



ΚΑΙ/Η


Συνδεδεμένος μικροδιακόπτης φωτισμού Τοποθετείται σε DCL box κοντά στο φωτιστικό και προσφέρει ασύρματο έλεγχο ενός φωτιστικού.



Ασύρματος υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης Επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού.

* Παραγόμενοι χωριστά ανάλογα με τις λειτουργίες που απαιτούνται

Χώροι εγκατάστασης



ΓΡΑΦΕΙΑ

**Incara
Disq 60**
(σελ. 10)

**Incara
Disq 80**
(σελ. 12)

**Incara
Disq 80 Qi**
(σελ. 14)

**Incara
Pop-up**
(σελ. 18)

**Incara
Disq'In**
(σελ. 16)

**Incara
Multilink**
(σελ. 20)

ΜΙΚΡΑ MEETING ROOMS



-

-

-

OPEN SPACE ΓΡΑΦΕΙΑ

-



ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

-



ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

-



-



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ



-



ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ



-





ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

-



• Κατάλληλο

☆ Ιδανικό



**Incara
Flip-up**
(σελ. 22)

**Incara
Top Access**
(σελ. 24)

**Incara
Link'On**
(σελ. 34)

**Incara
Electr'On**
(σελ. 30)

**Incara
Tower 60**
(σελ. 26)

**Incara
Tower 120**
(σελ. 28)

**Incara
On Desk**
(σελ. 32)

-

-

-



●

-

-

-

-

-

●

-

-



-

●

-

●

-

-



-

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-



-

-

●

-

Χώροι Εγκατάστασης (συνέχεια)



ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

**Incara
Disq 60**
(σελ. 10)

**Incara
Disq 80**
(σελ. 12)

**Incara
Disq 80 Qi**
(σελ. 14)

**Incara
Pop-up**
(σελ. 18)

**Incara
Multilink**
(σελ. 16)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

•



-

-

•

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ



•

-

-

•

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

•



•

•

•

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ΚΑΦΕ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ)

•

•



-

-

ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ



•

•

-

•

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ

•

-

-



-

HOME OFFICE

-



-

•

-

• Κατάλληλο

☆ Ιδανικό



**Incara
On Desk**
(σελ. 32)

**Incara
Tower 60**
(σελ. 26)

**Πολύπριζο/σταθμός
φόρτισης**
(σελ. 38)

**Πολύπριζο με
βάση tablet**
(σελ. 40)

**Πολύπριζο
με κλιπ**
(σελ. 36)

●

-

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

●

-

-

-



●

●

INCARA™

Disq 60

Φόρτιση οπουδήποτε,
οποιαδήποτε στιγμή



Disq 60

Το Incara Disq 60 προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον και προσφέρει πρίζα σούκο ή θύρες φόρτισης USB. Μια ελκυστική, διακριτική λύση με γρήγορη εγκατάσταση.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


Με διάμετρο 60 mm, μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα σε οποιαδήποτε επιφάνεια (πατενταρισμένο σύστημα της Legrand), ακόμη στην πιο λεπτή (με ελάχιστο πάχος 1 mm). Συνοδεύεται με καλώδιο που καταλήγει είτε σε φισ τύπου σούκο είτε σε κονέκτορα Wieland.



ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ


Προϊόντα με λιτή, διακριτική σχεδίαση και αποχρώσεις που ενσωματώνονται εύκολα σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Η flat πρίζα (πατέντα της Legrand) έχει πιο ελκυστική εμφάνιση ενώ καθαρίζεται ευκολότερα.

TIMELESS



COLOURS

Διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας (υπάρχουν και ως διαθέσιμη επιλογή στο λογισμικό ρCon).




ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διατίθεται επίσης και με περιστρεφόμενο καπάκι για μεγαλύτερη προστασία από ατυχήματα με υγρά.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Πρίζες τύπου σούκο ή θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C 15 W για τις ανάγκες γρήγορης και εύκολης σύνδεσης των μετακινούμενων χρηστών.



Πρίζα σούκο 2Π+Γ

Θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C

INCARA™

Disq 80

Βασικές λειτουργίες
για μετακινούμενους
χρήστες



Disq 80

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μετακινούμενων χρηστών, το Incara Disq 80 προσφέρει βασικές λειτουργίες σε μία θέση εργασίας.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Το Incara Disq 80 αντικαθιστά την υπάρχουσα υποδοχή καλωδίων του επίπλου (με διάμετρο 80 mm). Συνοδεύεται με καλώδιο που καταλήγει είτε σε φικς σούκο 2Π+Γ είτε σε κονέκτορα Wieland.



ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Προϊόντα σχεδιασμένα ώστε να ενσωματώνονται εύκολα σε κάθε επίπλωση γραφείου. Η flat πρίζα σούκο (πατέντα της Legrand) έχει πιο ελκυστική εμφάνιση ενώ καθαρίζεται ευκολότερα.

TIMELESS




White

Black


Metal

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Πρίζες σούκο 2Π+Γ, θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C 15 W και πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP ή υποδοχή καλωδίου για τις ανάγκες γρήγορης και εύκολης σύνδεσης των μετακινούμενων χρηστών.




Πρίζα σούκο 2Π+Γ



Θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C και πρίζα RJ 45

COLOURS

Διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας (υπάρχουν και ως διαθέσιμη επιλογή στο λογισμικό pCon).



Silk blue

Ginger orange

Rose

Leaf green

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όλα τα προϊόντα Incara Disq 80 διατίθενται και με κάλυμμα για διακριτική ενσωμάτωση και μεγαλύτερη προστασία από την ανεπιθύμητη επαφή με υγρά.



INCARA™

Disq 80 Qi

Ασύρματη φόρτιση
οπουδήποτε



Disq 80 Qi

Στο σπίτι ή στο γραφείο, το smartphone σας χρειάζεται τακτική φόρτιση για να είναι πάντα έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες σας.


Με τον επαγωγικό φορτιστή Incara Disq 80 Qi της Legrand, δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας τους κλασικούς ογκώδεις φορτιστές.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαιρετικά λεπτό, σχεδιασμένο για οριζόντια τοποθέτηση σε έπιπλα, το Incara Disq 80 Qi αντικαθιστά την υπάρχουσα υποδοχή καλωδίων του επίπλου (με διάμετρο 80 mm).

ΚΟΜΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Με ελκυστική εμφάνιση, ενσωματώνεται τέλεια στο τραπέζι της αίθουσας συνεδριάσεων, σε μια επιφάνεια γραφείου, στο χώρο υποδοχής ή αναμονής κ.λπ. Μπορείτε να ζητήσετε και εκτύπωση λογότυπου.



Aluminium | White* | Black*

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

- Τα προϊόντα πωλούνται είτε με κιτ "Έτοιμο προς εγκατάσταση" (1 ή 4 φορτιστές + κατάλληλο τροφοδοτικό) είτε σε έκδοση "Για συναρμολόγηση από τον πελάτη" (με το τροφοδοτικό των 25 W ή 100 W να πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά).
- Παραδίδονται με αυτοκόλλητο "Recharge at your convenience".
- 15 W - IP 44 - IK 08 σε συμμόρφωση με το πρότυπο WPC Qi, SELV Class II.



ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ SMARTPHONE ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΚΤΗ Qi



*Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο στην έκδοση "Για συναρμολόγηση από τον πελάτη".



INCARA™ Disq'In

Κομψότητα και
γρήγορη εγκατάσταση



Disq'In

Τα πλαίσια Incara Disq'In **συνδυάζουν κομψότητα, πρακτικότητα και γρήγορη εγκατάσταση.**

Αναβαθμίζουν τον χώρο του γραφείου ή την αίθουσα συνεδριάσεων. Προσφέρουν στους χρήστες βασικές λειτουργίες για την τροφοδοσία των φορητών συσκευών τους.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το πρωτοποριακό σύστημα γρήγορης τοποθέτησης μειώνει σημαντικά τον χρόνο εγκατάστασης (πατενταρισμένο σύστημα της Legrand) και επιπλέον, δεν χρειάζονται εργαλεία.



ΚΟΜΨΟ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ DESIGN

Με μεγάλη ποικιλία μεταλλικών πλαισίων που δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο με την υπάρχουσα επίπλωση μιας αίθουσας συνεδριάσεων.

Η flat πρίζα σουκο (πατέντα της Legrand) έχει πιο ελκυστική εμφάνιση ενώ καθαρίζεται ευκολότερα.

TIMELESS



White



Black





Metal


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις με 2, 3 ή 4 θέσεις, εξοπλισμένες με πρίζες σουκο 2Π+Γ, θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C, πρίζα HDMI. Επιπλέον επιλογές είναι διαθέσιμες στην προδιαμορφωμένη έκδοση.

4 θέσεων



3 θέσεων



2 θέσεων

COLOURS

Διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας (υπάρχουν και ως διαθέσιμη επιλογή στο λογισμικό pCon).



Silk Blue



Ginger orange



Rose



Leaf green

INCARA™

Pop-up

Ελκυστική εμφάνιση και
ευκολία χρήσης



Pop-up

Τα προϊόντα Pop-up προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης και γρήγορη σύνδεση για φορητές συσκευές: laptop, smartphone, tablet, οπτικοακουστικά συστήματα κ.λπ. Οι χρήστες έχουν εύκολη πρόσβαση σε πρίζες σούκο και πρίζες δεδομένων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στα προϊόντα Pop-up μπορούν να ενσωματωθούν διάφορες λειτουργίες διαθέσιμες στη σειρά Mosaic καλύπτοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως η γρήγορη φόρτιση των φορητών συσκευών. Οι θύρες φόρτισης USB Τύπου-C της σειράς Mosaic είναι ειδικά σχεδιασμένες για τη φόρτιση όλων των συσκευών πολύ πιο γρήγορα! Βελτιστοποιούν τη φόρτιση επιλέγοντας αυτόματα την κατάλληλη τάση για την μπαταρία της συσκευής.



ΚΟΜΨΟ DESIGN

Εξαιρετικά λεπτό προφίλ για να ενσωματώνονται διακριτικά στο έπιπλο. Το χωνευτό τμήμα καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο, επιτρέποντας την εγκατάσταση ακόμα και πάνω από συρτάρι.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ


Διαθέσιμα σε εκδόσεις 4, 2 x 4 και 8 στοιχείων, κενά ή πλήρη με προεγκατεστημένες πρίζες σούκο ή πρίζες RJ 45 της σειράς Mosaic. Τα προϊόντα 4 στοιχείων διατίθενται επίσης και σε έκδοση με ενσωματωμένο επαγωγικό φορτιστή.



ΚΟΜΨΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Με αποχρώσεις που δημιουργούν ένα αρμονικό σύνολο με την επίπλωση και τη διακόσμηση.


TIMELESS



White



Black



Brushed Aluminium



Aluminium

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πλατύ μπουτόν και καπάκι με αμορτισέρ για απαλό άνοιγμα (πατενταρισμένο σύστημα της Legrand). Και σε έκδοση IP44 (με στεγανό καπάκι) για μεγαλύτερη προστασία από ατυχήματα με υγρά στα μοντέλα 4 και 8 στοιχείων.



INCARA™ Multilink

Μια διαμόρφωση
για κάθε περίπτωση




Multilink



Η σειρά Incara Multilink είναι μια πλήρως αρθρωτή λύση για παροχή ρεύματος και δεδομένων, με χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα ή διαχωριστικά γραφείων.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ⁽¹⁾

4 στοιχείων




6 στοιχείων




8 στοιχείων


ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ⁽¹⁾



8 στοιχείων



12 στοιχείων



2 x 8 στοιχείων

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Οριζόντια εγκατάσταση σε έπιπλα (ελάχιστο βάθος χωνευτής τοποθέτησης 80 mm) ή κατακόρυφη εγκατάσταση σε διαχωριστικά (ελάχιστο βάθος χωνευτής τοποθέτησης 50 mm).

200 ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MOSAIC

Μοντέλο για έπιπλα

- **Στάνταρ:** τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις των 4, 6 και 8 στοιχείων με προεγκατεστημένες πρίζες σούκο 2Π+Γ ή/και πρίζα RJ 45, θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C, πρίζα HDMI.
- **Προδιαμορφωμένο:** επιλογή του μήκους (μέχρι 28 στοιχείων) και των λειτουργιών. Μπορεί να δεχτεί διάφορες λειτουργίες διαθέσιμες στη σειρά Mosaic.

Μοντέλο για διαχωριστικά

- **Στάνταρ:** τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις των 8, 12 και 2 x 8 στοιχείων με προεγκατεστημένες πρίζες σούκο 2Π+Γ ή/και πρίζα RJ 45, θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C, πρίζα HDMI.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Metal, white και black για την έκδοση οριζόντιας εγκατάστασης και μόνο white για την έκδοση κατακόρυφης εγκατάστασης.

TIMELESS



White



Black⁽²⁾



Metal⁽²⁾

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κατακόρυφη έκδοση, χάρη στο μειωμένο βάθος που απαιτείται για χωνευτή τοποθέτηση, προσφέρει ασυναγώνιστη ευελιξία εγκατάστασης.



(1) 1 πρίζα σούκο = 2 στοιχεία

(2) Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο στο μοντέλο "Για έπιπλα".

INCARA™

Flip-up

Η premium λύση για
αίθουσες συνεδριάσεων



FLIP-UP

Η σειρά Incara Flip-up είναι η premium λύση για αίθουσες συνεδριάσεων χάρη στην κομψή και διακριτική της εμφάνιση. Οι πρίζες κρύβονται κάτω από το κάλυμμα, ακόμα και με τις συσκευές συνδεδεμένες.


(1) 1 πρίζα σούκο = 2 στοιχεία

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Χάρη στο μηχανισμό ανοίγματος με απαλό άγγιγμα, το κάλυμμα σύρεται μέσα στο προϊόν και η μονάδα με τις πρίζες ανασπκώνεται (πατενταρισμένο σύστημα της Legrand). Η πρόσβαση στις πρίζες είναι εφικτή και από τις δύο πλευρές, καθιστώντας την ιδανική λύση για αίθουσες συνεδριάσεων.



Ο ανασυρόμενος μηχανισμός έχει δοκιμαστεί για μέχρι και 18.000 χρήσεις. Η σειρά Incara Flip-up είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 8 ή 12 στοιχείων⁽¹⁾.



8 στοιχεία



12 στοιχεία

100% ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


Μεταλλικό κάλυμμα και πλαίσια για μία κομψή αισθητική που ενσωματώνεται στην επίπλωση και δημιουργεί ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Στην προδιαμορφωμένη έκδοση είναι διαθέσιμες και άλλες αποχρώσεις και εξαρτήματα.

COLOURS

Διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας (υπάρχουν και ως διαθέσιμη επιλογή στο λογισμικό rCon).


rCon



White



Black



Metal

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρωτοποριακό σύστημα γρήγορης τοποθέτησης μειώνει σημαντικά τον χρόνο της εγκατάστασης (πατενταρισμένο σύστημα της Legrand) χωρίς τη χρήση εργαλείων.



INCARA™

Top Access

Η βασική λύση για
αίθουσες συνεδριάσεων



TOP ACCESS


Η σειρά Incara Top Access επιτρέπει τη διακριτική και εύκολη τοποθέτηση πολύπριζων ενώ μπορεί επίσης να δεχτεί θύρες φόρτισης και καλώδια.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Χάρη στο ενσωματωμένο κουτί της, η σειρά Incara Top Access μπορεί να δεχτεί και να κρύψει διακριτικά όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Για απαλό κλείσιμο, ο μηχανισμός του καλύμματος είναι εξοπλισμένος με αμορτισέρ.

Διατίθεται σε 2 μεγέθη:



Μήκους 295 mm




Μήκους 385 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής τριών αποχρώσεων για άψογη ενσωμάτωση στους χώρους εργασίας.

TIMELESS



White

Black

Metal

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σειρά Top Access διαθέτει μια μεταλλική βάση (κουτί) όπου μπορούν να τοποθετηθούν μπλοκ πολύπριζων της Legrand.





INCARA™

Tower 60

Πρακτικό, με
μικρές διαστάσεις



Tower 60

Ανασυρόμενο σύστημα χειροκίνητης λειτουργίας, ιδανικό για εύκολη παροχή ρεύματος και δεδομένων σε περιορισμένους χώρους.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το Incara Tower 60 ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε περιβάλλον.

Με πολύ μικρές διαστάσεις, τοποθετείται σε ένα έπιπλο ή μια επιφάνεια εργασίας (διάμετρος εσοχής 80 mm).

Σε ανοικτή θέση, το Tower 60 προσφέρει πρόσβαση σε αρκετές πρίζες ρεύματος, θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C ή/και πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP (ανάλογα με το μοντέλο) μόνο όταν τις χρειάζεστε.

Συνοδεύεται με καλώδιο που καταλήγει σε φικς τύπου σούκο για σύνδεση σε πρίζα ρεύματος.



Ο ανασυρόμενος μηχανισμός έχει δοκιμαστεί για μέχρι και 30.000 χρήσεις.





INCARA™

Tower 120

Προσβασιμότητα 360°

Tower 120

Κομψό, εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση, το Incara Tower 120 είναι επιπλέον εξαιρετικά εργονομικό χάρη στην προσβασιμότητα 360° που προσφέρει.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το μικρών διαστάσεων Incara Tower 120 είναι ιδανικό για χρήση σε τραπέζια συνεδριάσεων, ιδιαίτερα σε στρογγυλά τραπέζια (διάμετρος εσοχής 121 mm).

Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος με απαλό άγγιγμα και προσφέρει πρόσβαση από κάθε πλευρά, σε μια πρίζα σούκο και μία θύρα φόρτισης USB Τύπου A+C.

Συνοδεύεται με καλώδιο που καταλήγει σε φις τύπου σούκο για σύνδεση σε πρίζα ρεύματος.



ΣΕΝΑΡΙΟ 28/29



ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Tower 120 είναι επίσης διαθέσιμο σε έκδοση με επαγωγικό φορτιστή που περιβάλλεται από έναν φωτεινό δακτύλιο (ο οποίος λειτουργεί ως ένδειξη φόρτισης).



INCARA™

Electr'On

Μοναδικό design για
μοναδικούς χώρους



reddot winner 2022

Electr'On

Με μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και εξαρτημάτων, τα προϊόντα Incara Electr'On είναι ιδανικά για χρήση σε γραφεία και χώρους εργασίας.

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Διατίθενται με 1 θέση, εξοπλισμένη με μία πρίζα σούκο ή μία θύρα φόρτισης USB Τύπου A+C, ή με 2 θέσεις, εξοπλισμένες με δύο πρίζες σούκο ή μία πρίζα σούκο και μία θύρα φόρτισης USB Τύπου A+C.



ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

Η σειρά Incara Electr'On θα σας εκπλήξει με το πρωτότυπο design και τα υψηλής ποιότητας υλικά της, όπως wood και concrete, αλλά και με το vintage στυλ, το πλεγμένο υφασμάτινο καλώδιο και την κόκκινη ετικέτα Legrand. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των πλαισίων σε δεύτερο χρόνο (πατενταρισμένο σύστημα της Legrand).

MATERIALS



Wood

TIMELESS



Concrete



White



Black

COLOURS

Διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας (υπάρχουν και ως διαθέσιμη επιλογή στο λογισμικό pCon).

pCon



Silk blue



Ginger orange







Rose



Leaf green


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα Incara Electr'On μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια στην επιφάνεια εργασίας ή υπό γωνία με χρήση του κατάλληλου εξαρτήματος, για ευκολότερη πρόσβαση στις πρίζες.



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

> Βλέπε σελ. 64



INCARA™

On Desk

Ευελιξία και
πρακτικότητα



On Desk

Με μοντέρνο design και βελτιστοποιημένες διαστάσεις, τα προϊόντα Incara On Desk προσαρμόζονται σε κάθε σύνθεση επίπλωσης και εγκαθίστανται εύκολα πάνω ή κάτω από την επιφάνεια γραφείου, ώστε οι πρίζες να βρίσκονται όσο το δυνατό πιο κοντά στο χρήστη χωρίς να χρειάζεται να τρυπήσετε το έπιπλο.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με την ευελιξία των εξατομικευμένων λύσεων, τα προϊόντα On Desk μπορούν να εξοπλιστούν με πρίζες διαφορετικών standard ή με πρωτοποριακές λειτουργίες, όπως θύρες φόρτισης USB ή φωτιστικό για διάβασμα.




ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΥΛ

Τα προϊόντα Incara On Desk συνδυάζουν εργονομία και μοντέρνο design για διακριτική ενσωμάτωση. Σχεδιασμένα με κλίση, προσφέρουν ευκολότερη πρόσβαση στις πρίζες.




ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Για άψογη ενσωμάτωση στους σύγχρονους χώρους γραφείων: σώμα αλουμινίου και πρίζες σε χρώμα λευκό.




ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


Διατίθενται είτε με προεγκατεστημένες πρίζες είτε κενά για εγκατάσταση από τον πελάτη. Μπορούν να εξοπλιστούν με πρίζες τύπου σούκο και πρίζες RJ 45. Η έκδοση για εγκατάσταση από τον πελάτη είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις 8, 12 ή 16 στοιχείων⁽¹⁾.



8 στοιχείων



12 στοιχείων



16 στοιχείων

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

> Βλέπε σελ. 64



(1) 1 πρίζα σούκο = 2 στοιχεία

INCARA™

Link'On

Φορητό, με δυνατότητα
επέκτασης




Link'On

Η σειρά Incara Link'On είναι μια μικρών διαστάσεων, έτοιμη προς χρήση, φορητή λύση που παρέχει τροφοδοσία σε μέχρι 6 χρήστες απευθείας πάνω στο τραπέζι συνεδριάσεων.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ


Η σειρά Incara Link'On είναι μια μοναδική λύση με εύκολη εγκατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες σύνδεσης χρηστών με φορητές συσκευές στις αίθουσες συνεδριάσεων.

Διαθέσιμη στην έκδοση με 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ και 2 πρίζες με θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C και ενσωματωμένο καλώδιο HDMI.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Δυναμικό, με εκλεπτυσμένο ύφος, το μαύρο χρώμα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι διαχρονικό και ταιριάζει με όλα τα χρώματα. Όλα τα προϊόντα Link'On διαθέτουν καλώδιο τυλιγμένο με ύφασμα σε πλεκτό σχέδιο.



Μαύρο



ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα προϊόντα Incara Link'On που είναι εξοπλισμένα με πρίζες σούκο 2Π+Γ και θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C μπορούν να συνδεθούν με άλλες μονάδες επέκτασης Link'On (1 κύρια + 1 δευτερεύουσα) ώστε να δοθεί πρόσβαση σε περισσότερους χρήστες ή να καλυφθούν οι ανάγκες ανάλογα με τη διαρρύθμιση του χώρου. Οι μονάδες επέκτασης διαθέτουν καλώδιο μήκους 1,5 μ. που καταλήγει σε κονέκτορα Wieland.



Πολύπριζο με κλιπ

Τροφοδοσία και εξοικονόμηση χώρου




Home office

Το πολύπριζο με κλιπ σας επιτρέπει να έχετε πολλές συσκευές μόνιμα συνδεδεμένες και να φορτίζετε τις συσκευές σας χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο στην επιφάνεια εργασίας.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το πολύπριζο με κλιπ είναι σιλάτο και διακριτικό και σας επιτρέπει να συνδέσετε έως τέσσερις συσκευές στις πρίζες σούκο 2Π+Γ και να φορτίσετε έως δύο συσκευές στις θύρες φόρτισης USB Τύπου Α. Χάρη στο σύστημα στερέωσης με κλιπ, είναι κατάλληλο για επιφάνειες γραφείου πάχους μέχρι και 63 mm.




4 x πρίζες σούκο 2Π+Γ



2 x θύρες USB Τύπου-A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Δυναμικό, με εκλεπτυσμένο ύφος, το μαύρο χρώμα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι διαχρονικό και ταιριάζει με όλα τα χρώματα.



ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πολύπριζο με κλιπ έχει καλώδιο τροφοδοσίας με δυνατότητα περιστροφής 90° για να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαρρύθμιση.



Πολύπριζο με σταθμό φόρτισης

Μικρό και πρακτικό, με ασύρματο
φορτιστή



Home office

Φορτίστε αποδοτικά το **smartphone** σας είτε με τον σταθμό επαγγελματικής φόρτισης είτε με σύνδεση στις θύρες USB Τύπου A και Τύπου C.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Μια ιδανική λύση για το γραφείο ή το σπίτι. Τοποθετήστε το smartphone στην αντιολισθητική επικλινή επιφάνεια και διαβάστε τα μηνύματά σας ενώ το τηλέφωνο φορτίζει ασύρματα και με ασφάλεια.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ο σταθμός φόρτισης είναι διαθέσιμος σε δύο αποχρώσεις για να ενσωματώνεται εύκολα στο περιβάλλον του γραφείου ή του σπιτιού σας.




Λευκό/Σκούρο γκρι



Καφέ/Σκούρο γκρι

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρέχονται τρία είδη φόρτισης για την επέκταση των συνδέσεων και τη φόρτιση φορητών συσκευών που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένες.



2 x πρίζες
σούκο 2Π+Γ



Θύρες
φόρτισης
USB Τύπου
A+C



Επιφάνεια
ασύρματης
φόρτισης 10W



Πολύπριζο με βάση tablet

Διπλής χρήσης



LE GROUPE

PRESENCE MARKING

NETING RESPONSE

INVESTIGATING

ESPACE PRESSE

NEWS READING

NEWS SOLUTIONS

Home office

Το πολύπριζο με βάση tablet σας επιτρέπει να συνδέσετε όλο τον ηλεκτρικό σας εξοπλισμό και τις φορητές συσκευές και ταυτόχρονα σας προσφέρει μια εργονομική βάση για το tablet ή το smartphone.


ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ένα έξυπνα σχεδιασμένο προϊόν, ιδανικό και για το σπίτι: το οικιακό σας γραφείο ή την κουζίνα. Το πολύπριζο με ενσωματωμένη βάση tablet είναι το ιδανικό εξάρτημα για σύνδεση σε τρεις πρίζες σούκο 2Π+Γ και δύο θύρες USB Τύπου Α ενώ μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιμοποιείτε το tablet ή το smartphone σας.




ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το πολύπριζο με βάση tablet είναι διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις για να ενσωματώνεται εύκολα στο περιβάλλον του γραφείου ή του σπιτιού σας.



Μαύρο



Λευκό

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η εργονομική βάση για tablet έχει αντιολισθητική επιφάνεια για να μην γλιστρά το tablet κατά τη φόρτιση, όταν για παράδειγμα διαβάσετε μια συνταγή.



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το πολύπριζο με βάση tablet έχει έναν διακόπτη ON/OFF με αυτόματη ασφάλεια 16 A για την προστασία των συνδεδεμένων συσκευών όταν η κατανάλωση υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή ισχύ.



Πίνακας επιλογής

Incara™ Disq 60



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
	White	Black	Metal	Black + κάλυμμα
Με καλώδιο 2 m και φικς τύπου σούκο 2Π+Γ				
1 πρίζα σούκο 2Π+Γ	6 547 25	6 547 26	6 547 27	6 547 28
1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W	6 547 30	6 547 31	6 547 32	6 547 33

Η σειρά διαθέτει και προϊόντα με κονέκτορα Wieland. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Incara™ Disq 80



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
	White	Black	Metal	Black + κάλυμμα
Με καλώδιο 2 m και φικς τύπου σούκο 2Π+Γ				
1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + θύρες USB Τύπου A+C	6 547 10	6 547 11	6 547 12	6 547 13
1 πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP				
1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + θύρες USB Τύπου A+ C	6 547 14	6 547 15	6 547 16	-
1 υποδοχή καλωδίου				

Η σειρά διαθέτει και προϊόντα με κονέκτορα Wieland. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Incara™ Disq 80 QI





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
			White	Black	Aluminium
Κιτ με 1 φορτιστή	15 W	Τροφοδοτικό: 110 – 240 W 25 W με φικς 2Π	-	-	0 776 40L
Φορτιστής για συναρμολόγηση από τον πελάτη	15 W	Παραγγέλεται ξεχωριστά: Για 1 φορτιστή: 25 W: 0 776 38L Για 4 φορτιστές: 100 W: 0 776 39L	0 776 42L	0 776 43L	0 776 41L

Incara™ Disq'In



ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΡΙΖΑΣ	ΑΡ. ΚΑΤΑΛ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ		
				White	Black	Metal
2 θέσεων	1 πρίζα σούκο 2Π+Γ 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+ C	White	6 547 46	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Black	6 547 49			
3 θέσεων	2 πρίζες σούκο 2Π+Γ 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+ C	White	6 547 47	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Black	6 547 50			
4 θέσεων	2 πρίζες σούκο 2Π+Γ 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 1 πρίζα HDMI	White	6 547 48	6 547 64	6 547 65	6 547 63
		Black	6 547 51			

Incara™ Pop Up



ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
		White	Black	Aluminium	Brushed Aluminium
Προεγκατεστημένο μοντέλο*					
4 στοιχείων	1 πρίζα σούκο 2Π+Γ 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+ C, 15 W	-	-	-	6 548 22
	1 πρίζα σούκο 2Π+Γ 1 πρίζα φόρτισης με θύρα USB Τύπου C, 30 W	-	-	-	6 548 28
2 x 4 στοιχείων	2 πρίζες σούκο 2Π+Γ 2 πρίζες φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+ C, 15 W	-	-	-	6 548 24
Μοντέλο για εγκατάσταση από τον πελάτη					
4 στοιχείων		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 στοιχείων + θέση για ασύρματο φορτιστή		-	-	-	6 548 14
4 στοιχείων IP 44		-	-	-	6 548 12
8 στοιχείων		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08
2 x 4 στοιχείων		6 548 05	6 548 06	6 548 07	6 548 04

*τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 2 m με φινιρίσματα σούκο

Πίνακας επιλογής (συνέχεια)

Incara™ Multilink



ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
		White	Black	Metal
Οριζόντια τοποθέτηση				
4 στοιχείων	1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W	6 547 79	6 547 85	6 547 89
6 στοιχείων	2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W	6 547 80	6 547 86	6 547 90
8 στοιχείων	2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W + 1 πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 πρίζα HDMI	6 547 81	6 547 87	6 547 91
Κατακόρυφη τοποθέτηση				
8 στοιχείων	3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W	6 548 62	-	-
12 στοιχείων	3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W + 3 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 πρίζα HDMI	6 548 63	-	-
16 στοιχείων (2x8)	3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W + 4 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP	6 548 65	-	-

Τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 2 m με φισ τύπου σούκο

Incara™ Flip-up



ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ
		Metal
8 στοιχείων	3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W	6 548 54
	2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W + 1 πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 πρίζα HDMI	6 548 55
12 στοιχείων	5 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W	6 548 56
	3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C, 15 W + 3 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 πρίζα HDMI	6 548 57

Τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 2 m με φισ τύπου σούκο

Incara™ Top Access (μπορούν να εξοπλιστούν είτε με μπλοκ πολύπριζων Legrand είτε με κλασικά πολύπριζα)



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΜΗΚΟΣ)	ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
	White	Black	Metal
295 mm	6 548 71	6 548 72	6 548 70
385 mm	6 548 74	6 548 75	6 548 73

Incara™ Tower 60



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΡ. ΚΑΤΑΛ.
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ	6 549 76
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 2 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP	6 549 77
3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 θύρα USB Τύπου A + 1 θύρα USB Τύπου C	6 549 74
3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 θύρα USB Τύπου A + 1 θύρα USB Τύπου C + 2 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP	6 549 75

Τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 2 m με φικ τύπου σούκο

Incara™ Tower 120



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΡ. ΚΑΤΑΛ.
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ 2 θύρες φόρτισης USB Τύπου A+C	6 549 82
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ 2 θύρες φόρτισης USB Τύπου A+ C 1 ασύρματος φορτιστής	6 549 83

Τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 2 m με φικ τύπου σούκο

Incara™ Link'On



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Με υφασμάτινο καλώδιο 2,5 m με φικ τύπου σούκο 2Π+Γ*		Black
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 2 πρίζες με θύρες USB Τύπου A+C Ενσωματωμένο καλώδιο HDMI 2 m	Ναι, με ενσωματωμένο κονέκτορα Wieland, συμβατό με την επέκταση με αρ. καταλ. 6 548 89	6 548 87

*Η σειρά διαθέτει και προϊόντα με κονέκτορα Wieland. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Πίνακας επιλογής (συνέχεια)

Incara™ Electr'On

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΠΡΙΖΑΣ	ΑΡ. ΚΑΤΑΛ.	ΑΠΟΧΡΩΣΗ/ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ			
			White	Black	Wood*	Concrete*
Έκδοση "Για συναρμολόγηση από τον πελάτη"						
1 πρίζα 2Π+Γ	White	6 549 06	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Black	6 549 07				
1 πρίζα με θύρες USB Τύπου A+C	White	6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Black	6 549 20				
2 πρίζες 2Π+Γ	White	6 549 10	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Black	6 549 11				
1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα με θύρες USB Τύπου A+C	White	6 549 08	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Black	6 549 09				
Παραδίδεται σε κιτ						
Εξάρτημα στερέωσης	Black	6 549 38	Συμβατό με όλους τους αρ. καταλ. για Electr'On			

Τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 2 m με φινι τύπου σούκο
*Wood = υλικό από ξύλο, Concrete = υλικό από σκυρόδεμα

Incara™ On Desk

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΡ. ΚΑΤΑΛ.
Έκδοση "Έτοιμο προς χρήση" (τα προϊόντα διαθέτουν καλώδιο 3 m με φινι τύπου σούκο)	
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 φωτιζόμενος διακόπτης	6 535 65
6 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 φωτιζόμενος διακόπτης	6 535 66
3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 θύρα USB Τύπου A + θύρα USB Τύπου C, 15 W	6 535 67
2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 2 πρίζες σούκο tamperproof 2Π+Γ + 2 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP	6 535 68
Μοντέλο κενό (για εγκατάσταση από τον πελάτη)	
Χωρητικότητα: 8 στοιχείων	0 546 90
Χωρητικότητα: 12 στοιχείων	0 546 91
Χωρητικότητα: 16 στοιχείων	0 546 92
Εξάρτημα στερέωσης	0 546 99

Incara™ Vertebra

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	ΜΗΚΟΣ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
			Grey	Black
2	120 cm	Οριζόντια ή κατακόρυφα	6 549 92	6 549 93
4	80 cm	Κατακόρυφα	6 549 90	6 549 91

Πολύπριζο με κλιπ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
		Black	
4 πρίζες σούκο 2Π+Γ 2 πρίζες με θύρες USB Τύπου A	Ναι	6 948 12	
Με καλώδιο 1,5 m με φισ τύπου σούκο και δυνατότητα περιστροφής			

Πολύπριζο / σταθμός φόρτισης



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
		Λευκό/Σκούρο γκρι	Καφέ/Σκούρο γκρι
2 πρίζες 2Π+Γ 1 θύρα φόρτισης USB Τύπου A 1 θύρα φόρτισης USB Τύπου C Επιφάνεια ασύρματης φόρτισης 10 W	Ναι	6 945 06	6 945 00
Με καλώδιο 2 m με φισ τύπου σούκο			

Πολύπριζο με βάση για tablet



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
		White	Black
3 πρίζες 2Π+Γ 2 θύρες φόρτισης USB Τύπου A Αυτόματη ασφάλεια	Ναι	6 948 10	6 948 11
Με καλώδιο 1,5 m με φισ τύπου σούκο			

Incara™ Disq 60

για ατομικά γραφεία



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, σελ. 51

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλο με διάμετρο Ø60 mm

Τρεις μέθοδοι εγκατάστασης:

- Χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλο (γραφείο) πάχους 6-40 mm
- Χωνευτή τοποθέτηση σε μαλακή επιφάνεια (πολυθρόνα, καναπέ) με χρήση ειδικού εξαρτήματος
- Χωνευτή τοποθέτηση σε μεταλλικό πάνελ πάχους 1 mm (φοριαμός)

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Flat πρίζες σούκο 2Π+Γ
		16 A 250 V~ 50/60 Hz Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις) Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60881-1
1	6 547 27	Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ
1	6 547 25	● Metal
1	6 547 26	○ White
		● Black
		Flat πρίζες σούκο 2Π+Γ με μεταλλικό κάλυμμα
		16 A 250 V~ 50/60 Hz Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις) Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60881-1 Περιστρεφόμενο κάλυμμα για προστασία και αισθητική
1	6 547 28	Με καλώδιο 2 m και φινις 2Π+Γ
		● Μεταλλικό κάλυμμα
		Θύρες USB Τύπου A+C 15 W
		Τροφοδοσία: 110-240 V~ 50/60 Hz Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62368-1
1	6 547 32	Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ
1	6 547 30	● Metal
1	6 547 31	○ White
		● Black

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Θύρες USB Τύπου A+C 15 W με κάλυμμα
		Τροφοδοσία: 110-240 V~ 50/60 Hz Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62368-1 Περιστρεφόμενο κάλυμμα για προστασία και αισθητική
1	6 547 33	Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ
		● Μεταλλικό κάλυμμα
		Εξάρτημα για εγκατάσταση σε μαλακή επιφάνεια
15	6 547 39	Τοποθετείται για ενίσχυση του υφάσματος ώστε να παρέχει σταθερότητα για το προϊόν

Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon



Incara™ Disq 80

για ατομικά γραφεία



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, σελ. 51

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλο, πάχους 1-40 mm, σε εσοχή $\varnothing 79$ mm
 Πρίζα RJ 45: Πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
 Πρίζες σούκο 2Π+Γ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60881-1
 Θύρες φόρτισης USB σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Flat πρίζα σούκο 2Π+Γ+ θύρες USB Τύπου A+C 15 W + πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP
		Πρίζες σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V \sim 50/60 Hz Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V \sim 50/60 Hz Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)
		Με καλώδιο 2 m και φισ σούκο 2Π+Γ
1	6 547 12	● Metal
1	6 547 10	○ White
1	6 547 11	● Black
		Flat πρίζα σούκο 2Π+Γ+ θύρες USB Τύπου A+C 15 W + πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP με κάλυμμα
		Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V \sim 50/60 Hz Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V \sim 50/60 Hz Πρίζες ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις) Περιστρεφόμενο κάλυμμα για προστασία και όμορφη, τακτοποιημένη εμφάνιση
		Με καλώδιο 2 m και φισ σούκο 2Π+Γ
1	6 547 13	● Μεταλλικό κάλυμμα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Flat πρίζα σούκο 2Π+Γ+ θύρες USB Τύπου A+C 15 W+ υποδοχή καλωδίου
		Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V \sim 50/60 Hz Θύρες φόρτισης USB: 110/220 V \sim 50/60 Hz Πρίζες ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις)
		Με καλώδιο 2 m και φισ σούκο 2Π+Γ
1	6 547 16	● Metal
1	6 547 14	○ White
1	6 547 15	● Black

Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon



Incara™ Disq 80 Qi

για ατομικά γραφεία



0 776 40L παραδίδεται με αυτοκόλλητο



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 51**

Επαγωγικός φορτιστής για ταχεία φόρτιση smartphone με επαγωγικό δέκτη Qi
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής < 0,07W
Ενεργειακή απόδοση > 85%

Συμμόρφωση με το πρότυπο WPC (Wireless Power Consortium) Qi
Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 62479 (για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ICNIRP (για την προστασία της υγείας)
Δεν δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα ασύρματα σήματα (Zigbee, DTT, GSM, 4G κ.λπ.)

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Επαγωγικός φορτιστής έτοιμος προς εγκατάσταση
1	0 776 40L	<p>Ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε έπιπλα σε διαδρόμους ή χώρους διέλευσης, επιφάνειες γραφείων ή κουζίνας κ.λπ. IP44 - IK08 - Class II SELV Διαθέτει κεραία επαγωγικού βρόχου 8 cm² για ταχεία φόρτιση smartphone Τοποθετείται σε άνοιγμα διαμέτρου 80 mm ανοιγμένη με ποτηροτρύπανο αρ. καταλ. 0 885 08, εξωτερική διάμετρος 85 mm, extra-slim με πάχος < 1,5 mm Στερέωση του φορτιστή κάτω από το έπιπλο με παξιμάδι τύπου πεταλούδα Πιστοποιημένος για το πρότυπο WPC Qi Απόχρωση Aluminium</p> <p>Πλήρες kit με 1 φορτιστή για τοποθέτηση σε εσοχή Ø80 (με φικ)</p> <p>1 φορτιστής 15 W με τροφοδοτικό 25 W Το τροφοδοτικό έχει καλώδιο μήκους 2,5 m Φικ Euro 2Π Παραδίδεται με τα παρακάτω εξαρτήματα: - Καλώδιο RJ 45 μήκους 2,5 m - Αυτοκόλλητες βάσεις και δεματικά καλωδίων - Αυτοκόλλητο Ø85-110 για σκοπούς σήμανσης σε δημόσιους χώρους</p>



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Φορτιστές για συναρμολόγηση από τον πελάτη
1	0 776 42L	○ White
1	0 776 43L	● Black
1	0 776 41L	● Aluminium
1	0 776 38L	Τροφοδοτικό 25 W με φικ 2Π και καλώδιο RJ 45
1	0 776 39L	Τροφοδοτικό 100 W, 2 x 2,5 mm ² , με δυνατότητα tap-off Παραδίδεται με 4 καλώδια RJ 45 μήκους 1 m Η συνδεσμολογία του φορτιστή γίνεται σε σειρά ή σε διάταξη αστέρα Plug & Play

Incara™ Disq 60

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης



■ Διαστάσεις (mm)

Incara™ Disq 60 χωρίς κάλυμμα
Αρ. καταλ. 6 547 25
/26/27/30/31/32



A	B	C	D
54,5	50	59	74


Incara™ Disq 60 με κάλυμμα
Αρ. καταλ. 6 547 28/33




A	B	C	D	E
57	50	59	77	91

■ Θέση τοποθέτησης

Εγκατάσταση σε έπιπλο γραφείου




Διαστάσεις οπής




	A > 95	B > 95
	A > 125	B > 95

Εγκατάσταση σε μεταλλικό έπιπλο, π.χ. φοριαμό



Εγκατάσταση σε καναπέ




6 547 39



Incara™ Disq 80

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης

■ Διαστάσεις (mm)




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E	F
6 547 10/11/12	109	113	-	78	93	105
6 547 14/15/16			115			



Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E	F	G	H	
6 547 13	109	113	116	78	93	105	105	114	96

■ Θέση τοποθέτησης



Εγκατάσταση σε γραφείο




Διαστάσεις οπής

Incara™ Disq 80 χωρίς κάλυμμα
Αρ. καταλ. 6 547 10/11/12/14/15/16

Incara™ Disq 80 με κάλυμμα
Αρ. καταλ. 6 547 13




■ Τοποθέτηση



Incara™ Disq'In

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 53**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 15 έως 40 mm
Οι διαστάσεις διαμορφώνονται ανάλογα την θέση του μετακινούμενου καλύμματος
Καλώδιο 2 m με φικς σούκο 2Π+Γ
Πρίζες HDMI: Πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
Στερέωση με ανασυρόμενους σφιγκτήρες

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Incara™ Disq'In
		Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ 16 A 250 V~ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60881-1 Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1 Με καλώδιο 2 m με φικς σούκο 2Π+Γ Το πλαίσιο πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά
		2 θέσεων Διαμόρφωση: - 1 flat πρίζα σούκο 2Π+Γ - 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
1	6 547 46	○ White
1	6 547 49	● Black
		3 θέσεων Διαμόρφωση: - 2 flat πρίζες σούκο 2Π+Γ - 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
1	6 547 47	○ White
1	6 547 50	● Black
		4 θέσεων Διαμόρφωση: - 2 flat πρίζες σούκο 2Π+Γ - 1 πρίζα HDMI - 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
1	6 547 48	○ White
1	6 547 51	● Black
		Πλαίσια Incara™ Disq'In
		Metal
1	6 547 55	● Metal
1	6 547 56	○ White
1	6 547 57	● Black
		3 θέσεων
1	6 547 59	● Metal
1	6 547 60	○ White
1	6 547 61	● Black
		4 θέσεων
1	6 547 63	● Metal
1	6 547 64	○ White
1	6 547 65	● Black

Incara™ Pop-up

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 54**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 15 έως 40 mm
Μεταλλικό με προστατευτική μεμβράνη

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Incara™ Pop-up για συναρμολόγηση μηχανισμών από τον πελάτη
		4 στοιχείων
1	6 548 00	○ Brushed Aluminium
1	6 548 01	○ White
1	6 548 02	● Black
1	6 548 03	● Aluminium
1	6 548 12	○ Brushed Aluminium (IP44)
1	6 548 14	○ Brushed Aluminium με επαγωγικό φορτιστή Μπλε LED που δηλώνει τη σωστή λειτουργία
		2 x 4 στοιχείων
1	6 548 04	○ Brushed Aluminium
1	6 548 05	○ White
1	6 548 06	● Black
1	6 548 07	● Aluminium
		8 στοιχείων
1	6 548 08	○ Brushed Aluminium
1	6 548 09	○ White
1	6 548 10	● Black
1	6 548 11	● Aluminium
		Incara™ Pop-up με προεγκατεστημένους μηχανισμούς
		Πρίζες σούκο 2Π+Γ 16 A 250 V~ με αυτόματη ασφάλεια, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60881-1 Θύρες φόρτισης USB: 110/240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1 Με καλώδιο 2 m με φικς σούκο 2Π+Γ
		4 στοιχείων
1	6 548 28	Διαμόρφωση: 1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα με θύρα USB Τύπου C 30 W ○ Brushed Aluminium
1	6 548 22	Διαμόρφωση: 1 flat πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W ○ Brushed Aluminium
		2 x 4 στοιχείων
1	6 548 24	Διαμόρφωση: 2 flat πρίζες σούκο 2Π+Γ + 2 πρίζες φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W ○ Brushed Aluminium


Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού pCon

Incara™ Disq'In

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης

■ Διαστάσεις (mm)


Κάτοψη



Αρ. καταλ.	A	B
6 547 46/47/48/49/50/51	74	67


Πλάγιες όψεις

2 θέσεων




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E
6 547 46/49	71	50	126,8	141,6	176,4

3 θέσεων




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E
6 547 47/50	71	50	179,7	194,5	229,4

4 θέσεων




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E	F
6 547 48/51	71	50	231	245,8	280,6	55

Κάτοψη - πλαίσια




Αρ. καταλ.	C	D
6 547 55/56/57		148
6 547 59/60/61	80	200
6 547 63/64/65		252

■ Διαστάσεις (mm) (συνέχεια)




Αρ. καταλ.	A	B
6 547 55/56/57	10,4	2,2
6 547 59/60/61		
6 547 63/64/65		


■ Θέση τοποθέτησης



■ Διαστάσεις οπής



■ Αποστάσεις για τρύπημα σε γωνίες




Αρ. καταλ.	Y ± 1 mm
6 547 46/49	129,5
6 547 47/50	181,5
6 547 48/51	233,5

Incara™ Pop-up

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης


■ Διαστάσεις

4 στοιχείων




Αρ. καταλ.	A	B
6 548 00/01/02/03/22/28	146	125

8 στοιχείων




Αρ. καταλ.	A	B
6 548 08/09/10/11	236	125

Σε ανοιχτή θέση στο γραφείο



Αρ. καταλ.	E
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/22/28	70


Σε κλειστή θέση στο γραφείο



Αρ. καταλ.	C	D
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/22/28	75	5,2


■ Διαστάσεις οπής

Αποστάσεις για τρύπημα σε γωνίες




Αρ. καταλ.	A
6 548 00/01/02/03/22/23/28	129 mm ± 1
6 548 08/09/10/11	219 mm ± 1

■ Διαστάσεις κάτω από την επιφάνεια του γραφείου



■ Τοποθέτηση



Incara™ Multilink

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 56**

Για τοποθέτηση σε έπιπλα (οριζόντια χωνευτή τοποθέτηση), μετακινούμενο κάλυμμα ή σε διαχωριστικό γυψοσανίδας (κατακόρυφη χωνευτή τοποθέτηση)

Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~

Πρίζες σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60881-1

Θύρες φόρτισης USB: 110-240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Πρίζες RJ 45 και HDMI: Πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα

Συσκ. Αρ. καταλ. Incara™ Multilink για τοποθέτηση σε έπιπλα

Επιφανειακή τοποθέτηση, απόχρωση aluminium. Με εγκατεστημένες λειτουργίες Mosaic Με καλώδιο 2 m με φινις σούκο 2Π+Γ Πάχος επιφάνειας γραφείου 10-40 mm

4 στοιχείων

Διαμόρφωση: 1 πρίζα σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 547 89 ● Black metal
- 1 6 547 79 ○ White
- 1 6 547 85 ● Black

6 στοιχείων

Διαμόρφωση: 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 547 90 ● Black metal
- 1 6 547 80 ○ White
- 1 6 547 86 ● Black

8 στοιχείων

Διαμόρφωση: 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W + 1 πρίζα RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 πρίζα HDMI

- 1 6 547 91 ● Black metal
- 1 6 547 81 ○ White
- 1 6 547 87 ● Black

Incara™ Multilink για τοποθέτηση σε διαχωριστικό

Πάχος διαχωριστικού: 10- 25 mm

8 στοιχείων

Διαμόρφωση: 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 548 62 ○ White

12 στοιχείων

Διαμόρφωση: 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W + 3 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP, 1 στοιχείο

- 1 6 548 63 ○ White

16 στοιχείων

2 κατακόρυφες σειρές των 8 στοιχείων Διαμόρφωση: 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ + 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W + 4 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP, 2 στοιχεία

- 1 6 548 65 ○ White

Incara™ Flip-up

για αίθουσες συνεδριάσεων



6 548 54 με κλειστό κάλυμμα και με ανοιχτό κάλυμμα

Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 57**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 15 έως 40 mm Έτοιμο προς χρήση

Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~

Πρίζες σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60881-1

Θύρες φόρτισης USB: 110-240 V~ 50/60 Hz, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Πρίζες RJ 45 και HDMI πρίζες: Πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα Στερέωση με ανασυρόμενους σφιγκτήρες

Συσκ. Αρ. καταλ. Πολύπριζα Incara™ Flip-up για χωνευτή τοποθέτηση

8 στοιχείων με πρίζες ρεύματος

Διαμόρφωση:

- 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 548 54 ● Metal

8 στοιχείων με πρίζες ρεύματος και δεδομένων

Διαμόρφωση:

- 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 RJ 45 Cat. 6 UTP πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα, 1 στοιχείο
- 1 HDMI πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 548 55 ● Metal

12 στοιχείων με πρίζες ρεύματος

Διαμόρφωση:

- 5 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 548 56 ● Metal

12 στοιχείων με πρίζες ρεύματος και δεδομένων

Διαμόρφωση:

- 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ
- 3 RJ 45 Cat. 6 UTP πρίζες για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα, 1 στοιχείο
- 1 HDMI πρίζα για σύνδεση με αντίστοιχο βύσμα
- 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W

- 1 6 548 57 ● Metal

Άλλες διαμορφώσεις διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας: ρολό καλωδίου HDMI, ρολό καλωδίου RJ 45 κ.λπ.


Άλλες διαμορφώσεις, πρίζες διαφορετικών standard και αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon

Incara™ Multilink

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης


■ Διαστάσεις (mm)

Incara Multilink για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα
Αρ. καταλ. 6 547 79/80/81/85/86/87/89/90/91/93




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E	F	G
6 547 79/85/89	80	134,3	121,3	48,8	51,2	66,6	159,1
6 547 80/86/90/93	80	201,5	188,5	48,8	51,2	66,6	188,5
6 547 81/87/91	80	246,5	233,5	48,8	51,2	66,6	271,3

Incara Multilink για χωνευτή τοποθέτηση σε διαχωριστικό
Αρ. καταλ. 6 548 62/63




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E
6 548 62	80	291,5	278,5	50,7	53,2
6 548 63	80	404	391	50,7	53,2

Incara Multilink για χωνευτή τοποθέτηση σε διαχωριστικό
Αρ. καταλ. 6 548 65




Αρ. καταλ.	A	B	C	D	E
6 548 65	145	291,5	278,5	50,7	53,2

■ Εγκατάσταση και στερέωση σε έπιπλα




■ Διαστάσεις οπής για εγκατάσταση σε έπιπλα



Αρ. καταλ.	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
6 547 79/85/89	67	125
6 547 80/86/90	67	193
6 547 81/87/91	67	238
6 547 93	67	215

■ Διαστάσεις οπής για εγκατάσταση σε τοίχο




Αρ. καταλ.	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
6 548 62	67	283
6 548 63	67	396
6 548 65	132	283

Incara™ Flip-up

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης



■ Διαστάσεις (mm)



Αρ. καταλ.	A	B	C
6 548 54/55	303	170,5	97,5
6 548 56/57	393		

■ Εγκατάσταση σε επιφάνεια γραφείου


Διαστάσεις οπής και μέγιστη ακτίνα για τοποθέτηση σε γωνίες




Αρ. καταλ.	$Y \pm 1 \text{ mm}$
6 548 54/55	286
6 547 56/57	376

+ **Σημείωση:** Για άλλες οπές: δείτε το φυλλάδιο του προϊόντος που είναι διαθέσιμο online

■ Χρήση




■ Τοποθέτηση και στερέωση



Incara™ Top Access

για γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων



6 548 70 με κλειστό κάλυμμα και με ανοιχτό κάλυμμα

Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 59**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα, πάχος επιφάνειας 10 έως 40 mm
Μεταλλικό
Εύκολη αποθήκευση για ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, πολύπριζα ή διάφορα καλώδια στο χώρο εργασίας
Διαθέτει ειδική μεταλλική βάση για πολύπριζα της Legrand

Συσκ. Αρ. καταλ. Incara™ Top Access

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Μήκος 295 mm	Μήκος 385 mm
1	6 548 70	● Metal	● Metal
1	6 548 71	○ White	○ White
1	6 548 72	● Black	● Black
1	6 548 73	● Metal	● Metal
1	6 548 74	○ White	○ White
1	6 548 75	● Black	● Black

Incara™ Tower 60 και 120

για αίθουσες συνεδριάσεων



6 549 74

6 549 82

6 549 83

Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 59**

Για χωνευτή τοποθέτηση σε έπιπλα (τραπέζια συνεδριάσεων)
Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~
Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60881-1
Θύρες φόρτισης USB: 220-250 V~, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62368-1

Συσκ. Αρ. καταλ. Incara™ Tower 60

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Περιγραφή
		Οπή διαμέτρου Ø60 mm Απόχρωση Metal Χειροκίνητη λειτουργία Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ Πάχος επιφάνειας: 6-50 mm
1	6 549 76	Πρίζες ρεύματος Διαμόρφωση: - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ
1	6 549 74	Διαμόρφωση: - 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
1	6 549 75	Πρίζες ρεύματος και δεδομένων Διαμόρφωση: - 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP - 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15 W
1	6 549 77	Διαμόρφωση: - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP


Συσκ. Αρ. καταλ. Incara™ Tower 120

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Περιγραφή
		Οπή διαμέτρου Ø121 mm Απόχρωση Black/Metal Αυτόματη λειτουργία Πρόσβαση και από τις 4 πλευρές Ιδανικό για στρογγυλά τραπέζια Με καλώδιο 2 m και φινις σούκο 2Π+Γ Πάχος επιφάνειας: 6-80 mm
1	6 549 82	Πρίζες ρεύματος Διαμόρφωση: - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 πρίζες φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15W
1	6 549 83	Πρίζες ρεύματος και επαγωγικός φορτιστής Διαμόρφωση: - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 πρίζες φόρτισης με θύρες USB Τύπου A+C 15W - 1 επαγωγικός φορτιστής (γυαλί, με LED ενδεικτικό φόρτισης)

Incara™ Top Access


διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης

■ Διαστάσεις (mm)




	A	B	C	D
Incara™ Top Access 295	130	295	120	122,2
Incara™ Top Access 385		385		

■ Αποστάσεις για τρύπημα σε γωνίες




	6 548 70/71/72	6 548 73/74/75
A	284 mm ± 1	374 mm ± 1

■ Τοποθέτηση και στερέωση





■ Τοποθέτηση πολύπριζου

Κλασικό πολύπριζο



Πολύπριζα Legrand




Incara™ Tower 60 και 120


διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης

■ Incara™ Tower 60

Διαστάσεις οπής




Χρήση




■ Incara™ Tower 120

Διαστάσεις οπής



Χρήση





6 549 09



6 549 09
+ πλαίσιο 6 549 35



6 549 37



6 549 38

Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, **σελ. 61**

Φορητό προϊόν με βάση από υλικό Zamak και αντιολισθητική επιφάνεια. Το εξάρτημα στερέωσης με αρ. καταλ. 6 549 38 πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Με θύρες φόρτισης USB Τύπου A + Τύπου C 15 W
1	6 549 18	<p>Με υφασμάτινο πλεγμένο καλώδιο ρεύματος μήκους 2,5 m 110-240 V~ 50/60 Hz Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62368-1</p> <p>1 θέσης Η βάση συμπληρώνεται με πλαίσιο 1 θέσης Αρ. καταλ. 6 549 30/31/32/33</p> <p>○ White ● Black</p>
1	6 549 20	
1	6 549 06	<p>Με flat πρίζες σούκο 2Π+Γ</p> <p>Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης (30.000 χρήσεις) Με υφασμάτινο πλεγμένο καλώδιο ρεύματος μήκους 2,5 m 16 A 250 V~ 50/60 Hz Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60881-1</p> <p>1 θέσης Η βάση συμπληρώνεται με πλαίσιο 1 θέσης Αρ. καταλ. 6 549 30/31/32/33</p> <p>○ White ● Black</p> <p>2 θέσεων Η βάση συμπληρώνεται με πλαίσιο 2 θέσεων Αρ. καταλ. 6 549 34/35/36/37</p> <p>○ White ● Black</p>
1	6 549 07	
1	6 549 10	<p>Με flat πρίζα σούκο 2Π+Γ + πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A + Τύπου C 15 W</p> <p>Πρίζες ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένες για χώρους διέλευσης Με πλεγμένο καλώδιο ρεύματος μήκους 2,5 m Πρίζα σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60881-1 Θύρες φόρτισης USB: 110-240 V~ 50/60 Hz Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62368-1</p> <p>2 θέσεων Η βάση συμπληρώνεται με πλαίσιο 2 θέσεων Αρ. καταλ. 6 549 34/35/36/37</p> <p>○ White ● Black</p>
1	6 549 08	
1	6 549 09	

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πλαίσια
1	6 549 31	<p>Ασφαλίζουν στη θέση τους με περιστροφή 90° και διαθέτουν ενσωματωμένο αντικλεπτικό σύστημα</p> <p>1 θέσης</p> <p>● Wood ● Concrete ○ White ● Black</p> <p>2 θέσεων</p> <p>● Wood ● Concrete ○ White ● Black</p> <p>Εξάρτημα στερέωσης Γωνιακός μεταλλικός βραχίονας για εργονομική τοποθέτηση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρήστη. Συμβατό με τα Incara Electr'On 1 θέσης και 2 θέσεων</p> <p>● Black</p>
1	6 549 30	
1	6 549 32	
1	6 549 33	
1	6 549 35	
1	6 549 34	
1	6 549 36	
1	6 549 37	
1	6 549 38	


Άλλες διαμορφώσεις και άλλες αποχρώσεις διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας ή μέσω του λογισμικού rCon




Incara™ Electr'On

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης


■ Διαστάσεις (mm)



Αρ. καταλ.	A	B	C
6 549 06/07/18/20	76	76	66,3




Αρ. καταλ.	A	B	C
6 549 08/09/10/11	76	140	66,4




Αρ. καταλ.	D	E	F
6 549 38	64	127	60



■ Τοποθέτηση του πλαισίου στη βάση



■ Τοποθέτηση του πλαισίου στη βάση (συνέχεια)



■ Τοποθέτηση στο εξάρτημα στερέωσης αρ. καταλ. 6 549 38



Incara™ On Desk πλήρη

με καλώδιο ρεύματος



6 535 65



6 535 68

Με πρίζες ασφαλείας αλουμινίου
Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ - 16 A - 250 V_~
Με καλώδιο ρεύματος 3 m με φινις σούκο 2Π+Γ (H05VVF, 3κλωνο 1,5 mm²)
Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60884-1
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V_~ ανά κύκλωμα

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πολύπριζα Incara™ On Desk πλήρες
1	6 535 65	Με φωτιζόμενο διακόπτη Με προεγκατεστημένες: - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ - με φωτιζόμενο διακόπτη
1	6 535 66	Με προεγκατεστημένες: - 6 πρίζες σούκο 2Π+Γ - με φωτιζόμενο διακόπτη
1	6 535 67	Με θύρες φόρτισης USB Τύπου A + Τύπου C 3 A/15 W Με προεγκατεστημένες: - 3 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 1 πρίζα φόρτισης με θύρες USB Τύπου A + Τύπου C 15 W
1	6 535 68	Με πρίζες ασφαλείας Με προεγκατεστημένες: - 2 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 πρίζες σούκο ασφαλείας 2Π+Γ - 2 πρίζες RJ 45 Cat. 6 UTP, 1 στοιχείου

Incara™ On Desk κενά, για συναρμολόγηση από τον πελάτη



0 546 90



0 546 99



0 546 91



0 546 92

Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν θύρες φόρτισης USB

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πολύπριζα Incara™ On Desk κενά για συναρμολόγηση από τον πελάτη
1	0 546 90	Κενό 8 στοιχείων
1	0 546 91	Κενό 12 στοιχείων
1	0 546 92	Κενό 16 στοιχείων
20	0 546 99	Εξάρτημα Εξάρτημα στερέωσης για τοποθέτηση του πολύπριζου σε έπιπλα

Άλλες διαμορφώσεις διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

Incara™ Link'On

για αίθουσες συνεδριάσεων



6 548 87

Φορητά, έτοιμα προς χρήση και επεκτάσιμα πολύπριζα για αίθουσες συνεδριάσεων

Για τη σύνδεση συσκευών πολυμέσων όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρήστη χωρίς να τρυπήσετε τα έπιπλα

Μέγιστη ισχύς: 3680 W στα 230 V~ ανά κύκλωμα

Πρίζες ασφαλείας σούκο 2Π+Γ: 16 A 250 V~ 50/60 Hz, με αυτόματη ασφάλεια

Θύρες φόρτισης USB: 110-240 V~ 50/60 Hz

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Επεκτάσιμο πολύπριζο Incara™ Link'On
1	6 548 87	<p>Με καλώδιο ρεύματος 2 m με φινις σούκο 2Π+Γ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επέκταση με αρ. καταλ. 6 548 89 για να εξυπηρετήσει περισσότερους χρήστες</p> <p>Διαμόρφωση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 θύρες USB Τύπου A + Τύπου C 15 W - Καλώδιο HDMI μήκους 2 m - Ενσωματωμένος κονέκτορας Wieland GST18i3 για τη σύνδεση της επέκτασης με αρ. καταλ. 6 548 89 <p>● Black</p>
1	6 548 89	<p>Επέκταση για πολύπριζο Incara™ Link'On</p> <p>Με καλώδιο ρεύματος 1,5 m και κονέκτορα Wieland GST18i3</p> <p>Επέκταση για τα πολύπριζα Link'On με αρ. καταλ. 6 548 87</p> <p>Διαμόρφωση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 πρίζες σούκο 2Π+Γ - 2 x θύρες USB Τύπου A + Τύπου C 15 W <p>● Black</p>


Incara™ Link'On

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης


■ Χρήση δύο επεκτάσιμων πολύπριζων Incara™ Link'On μαζί

Αρ. καταλ. 6 548 87/89

①




②



■ Χρήση δύο επεκτάσιμων πολύπριζων Incara™ Link'On

με 4 πρίζες μαζί σε μια αίθουσα συνεδριάσεων



Incara™ Vertebra

για γραφεία και επιφάνειες εργασίας



6 549 92

6 549 90

Για την ασφαλή όδευση των καλωδίων κατακόρυφα από την επιφάνεια γραφείου μέχρι το δάπεδο ή για την οριζόντια όδευση των καλωδίων κάτω από την επιφάνεια του γραφείου

Συσκ. Αρ. καταλ. Vertebra γραφείου


Συσκ.	Αρ. καταλ.	Vertebra γραφείου
		2 τμήματα - 120 εκ. Δύο πιθανές χρήσεις: - σταθερή θέση με περιστροφή γύρω από 2 άξονες - ευέλικτη θέση με περιστροφή γύρω από 4 άξονες Τοποθετείται με βίδες ή με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (παρέχεται στη συσκευασία) Ιδανικό για οριζόντια όδευση των καλωδίων
1	6 549 92	● Grey
1	6 549 93	● Black
		4 τμήματα - 80 εκ. Κατακόρυφη όδευση Ρυθμιζόμενη μεταλλική βάση Μπορεί να βιδωθεί κάτω από την επιφάνεια του γραφείου ή να τοποθετηθεί σε οπή με διάμετρο $\varnothing 80$ mm
1	6 549 90	● Grey
1	6 549 91	● Black

Incara™ Vertebra

διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης


■ Διαστάσεις (mm)

Vertebra 2 τμημάτων




A	54
B	27

Ακτίνα κάμψης




R1 50 min.




R2 80 min.

Vertebra 4 τμημάτων




A	54
B	54

Ακτίνα κάμψης



R1 80 min.





R2 80 min.

■ Vertebra 2 τμημάτων

Σταθερή θέση




Ευέλικτη θέση




■ Τοποθέτηση Vertebra 2 τμημάτων

Με βίδες $\varnothing 3,5$ mm max. (δεν παρέχονται)





Με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης (παρέχεται στη συσκευασία)



Συνιστώμενη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης: +15°C έως +25°C

■ Τοποθέτηση Vertebra 4 τμημάτων



Πολύπριζο/σταθμός φόρτισης



6 945 00

6 945 06

Για εσωτερικούς χώρους μόνο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πολύπριζο/σταθμός φόρτισης
3	6 945 00	<p>Πολύπριζο με σταθμό ασύρματης φόρτισης και 2 θύρες φόρτισης USB 10 A - 230 V - 2300 W Max</p> <p>Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 flat πρίζες τύπου σούκο - Επικλινή αντλιοσθητική βάση με επαγωγικό φορτιστή 10 W για σταθερή φόρτιση Qi-certified smartphones και άμεση επαφή με την οθόνη κατά τη φόρτιση - 1 θύρα φόρτισης USB Τύπου A και 1 θύρα φόρτισης USB Τύπου C, 3 A - 5 V - 15 W Max - Μαύρο καλώδιο ρεύματος 2 m (3κλωνο 1,5 mm²)
3	6 945 06	<ul style="list-style-type: none"> ● Καφέ/Σκούρο γκρι ○ Λευκό/Σκούρο γκρι

Πολύπριζο με βάση tablet Πολύπριζο με κλιπ



6 948 10

6 948 11

6 948 12

Για εσωτερικούς χώρους μόνο

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Πολύπριζο με βάση tablet
1	6 948 10	<p>Πολύπριζο δύο όψεων ιδανικό για τον πάγκο της κουζίνας.</p> <p>Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ειδική βάση από αντλιοσθητικό υλικό για στήριξη του tablet - 3 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας - 2 θύρες φόρτισης USB Τύπου A για φόρτιση συσκευών - Φωτεινό διακόπτη On/Off - Προστασία από υπερφόρτωση 16A - 3680 W
1	6 948 11	
10	6 948 12	<p>Πολύπριζο με κλιπ</p> <p>Ιδανικός σχεδιασμός με κλιπ για να στερεώνεται στην άκρη ενός τραπεζιού ή γραφείου. Χάρη στο σχήμα του, οι πρίζες τοποθετούνται κάτω από το γραφείο αφήνοντας προσβάσιμες μόνο τις θύρες φόρτισης USB με αποτέλεσμα ένα τακτοποιημένο γραφείο χωρίς την παρουσία καλωδίων.</p> <p>Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 πρίζες 2Π+Γ τύπου σούκο ασφαλείας 16 A 230V - 3680 W - 2 θύρες φόρτισης USB Τύπου A (3,4 A στο σύνολο) - Φωτιζόμενο διακόπτη που ελέγχει τη λειτουργία των πριζών και των θυρών USB - Καλώδιο ρεύματος 1,5 m με δυνατότητα περιστροφής 90°

○ Λευκό/γκρι

● Μαύρο

● Μαύρο

Η LEGRAND δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτόν τον κατάλογο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου του και να τις επικοινωνήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

@ www.legrand.gr

 youtube.com/LegrandGreece

 facebook.com/LegrandGreece/

 instagram.com/legrandgreece/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Ιηθναλ:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)

210 67 97 595 (από κινητό)

6970616852 (από Viber/WhatsApp)

helliniki.legrand@legrand.com.gr