



ENSTO

EnstoNet
KDN 506
250/400V MAX.16A IP21

**KDN506****Lämmitinliitántärasia, 3-vaihe läp johdotettu, 1 kpl 3-vaihe lähtöä**

Lämmitinrasialla kytketään 3-vaiheinen sähkölämmitin kiinteään asennukseen. Lämmitin kytketään 5-napaista EnstoNet-liitintä käyttäen. Rasian sisällä olevan kytkentäliittimen avulla voidaan tehdä läpimenevä johdotus useammalle lämmittimelle.

Rasia kiinnitetään 2 ruuvilla max \varnothing 4,5 mm.

Osaluettelo:

1. Lämmitinliitántärasia, pohja PMR2370.4
2. Lämmitinliitántärasia, kansi PMR2371
3. Pistoliitin NAC52.R/L3
4. Kytkentäliitin 1617, KD160.04

Käyttämällä roiskesuojaa KDNIP voidaan rasian suojausluokkaa korottaa IP24.

Tyyppi	KDN506 lämmitinliitántärasia
Kuvaus	3-vaihe -o- , 3-vaihe lähtö
Jännite	U = 250/400 VAC
Virta	I = 16 A max -o-
IP luokka	IP21
EAN koodi	6418677722547
Sstl Nro.	
E Nro. (SE)	
EI Nro. (NO)	
Paino/ kpl	83 g
Pakkaus koko	100 kpl