



AVD5

LED

AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansiosta valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.



”Moderni saunavalaisin LEDillä ja valokuidulla, joka sopii hyvin myös terrasseille ja puutarhaan.”



AVD5.13L/6.3



AVD5.13L



AVD5.23L

Rakenne


- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko alumiinivalua, pulverimaalattu, väri valkoinen
- › Kuidut lasia, voidaan asentaa kattoon
- › LED-malli:
 - Ottoteho 3W (AVD5.13L) valaisimen valovirta 120 lm
 - Ottoteho 6W (AVD5.23L) valaisimen valovirta 125 lm+150 lm/LED
 - 3000 K, Ra >80
 - Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - +25 °C
 - LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C
- › Yhdistelmävalaisin sytyttää pelkät kuidut kytkimestä. Jos valaisimen sammuttaa ja sytyttää uudelleen alle 5 s kuluessa, syttyy kuitujen lisäksi myös yleisvalo. Toiminta vaihdettavissa piirilevyn jumpperista.

Asennus


- › Seinä, pinta IP64/uppo IP65
- › Rakenteellinen upotussyvyys 36 mm, upotusaukon mitat 123x123 mm
- › Jousiliitinkytkentäräma 2x2,5 mm² läpimenevään asennukseen

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta
AVD5 LED Seinävalaisin uppo- tai pinta-asennukseen					
41 176 85	AVD5.13L	AVD5 IP64 LED 1x3W PCO VA	LED	0,8	120 lm
AVD5 LED Valokuituvalaisin, 6-kuituinen					
41 035 61	AVD5.13L/6.3	AVD5 IP64 LED 1x3W 6xFIB XL	LED	1,0	120 lm
AVD5 LED Valokuituvalaisin, 9-kuituinen					
41 035 62	AVD5.13L/9.3	AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIB XL	LED	1,1	120 lm
AVD5 LED Valokuituvalaisin, 12-kuituinen					
41 035 63	AVD5.13L/12.3	AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIB XL	LED	1,3	120 lm
AVD5 LED Yhdistelmävalaisin, 6-kuituinen					
41 035 64	AVD5.23L/6.3	AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIB XL	LED	1,0	125 lm + 150 lm/LED
AVD5 LED Yhdistelmävalaisin, 9-kuituinen					
41 035 65	AVD5.23L/9.3	AVD5 IP64 LED 2x3W 9xFIB XL	LED	1,1	125 lm + 150 lm/LED
AVD5 LED Yhdistelmävalaisin, 12-kuituinen					
41 035 66	AVD5.23L/12.3	AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIB XL	LED	1,3	125 lm + 150 lm/LED

Yhdistelmävalaisin sisältää valokuidut ja LED-kuituprojektorin sekä LED-moduulin yleisvalolla. Valokuituvalaisin sisältää valokuidut ja LED-kuituprojektorin ilman yleisvaloa.



6-KUITUA		9-KUITUA		12-KUITUA	
AVD5..../6.3		AVD5..../9.3		AVD5..../12.3	
kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m
2	3	3	3	2	2
2	3,5	2	3,5	2	2,5
2	4	2	4	2	3
-	-	2	4,5	2	3,5
-	-	-	-	2	4
-	-	-	-	2	4,5



AVD5 on erinomainen saunavalaisinyhdistelmä, mutta sille löytyy käyttökohteita myös ulkotiloista ja julkisista rakennuksista. Vain mielikuvitus on rajana.

