


AVD550

LED



Näyttävä AVD550 designvalaisin energiatehokkailla valonlähteillä julkisten tilojen valaistukseen. Valonlähdevaihtoehtoina 39W LED, myös liiketunnistin ja turvaloversioita. Häikäisysojana opaloitu lasi- tai muovikupu.



“Suuri, tehokas ja tyylikäs designvalaisin.”



AVD550 PIR-tunnistinvalaisimet



AVD550 + AVL551-ripustussarja

Rakenne



- › Kupu opaalipolykarbonaattia tai lasia, LED-mallit polykarbonaattikuvulla
- › Runko alumiinia
- › Valolähteet sisältyvät toimitukseen
- › LED-mallit; Ottoteho 39W, valaisimen valovirta 3890 lm (3000 K) ja 4030 lm (4000 K), SDCM 3 Ra > 80, tehokerroin 0,94, DALI 0,98 Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25$ °C: >100 000 h (L70) 100 000 h (L80) 49 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25$ °C: 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat

- › AVD550 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiiketunnistimella (PIR), jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.
- › AVD550 RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.
- › 1-10V
- › Painonappi-ohjaus / DALI

Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
 - › Uputussyvyys 30 mm, upotusaukko \varnothing 485 mm, kuvun halkaisija \varnothing 550 mm
 - › AVL551 ripustussarjalla myös ripustusasennukseen
 - › Jousiliitinkytkentärима 5x2,5 mm² läpimenevään asennukseen
 - › Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- PIR-mallit:
Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- RADAR-mallit:
Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400W, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kanta	Kg	Lisätiedot
AVD550 LED polykarbonaattikuvulla						
42 903 16	AVD550.139L	AVD550 LED 39W/840 PC O	39W	LED	3,2	
42 903 17	AVD550.139L/3K	AVD550 LED 39W/830 PC O	39W	LED	3,2	
42 903 14	AVD550.139DDL	AVD550 LED 39W/840 PC O DALI	39W	LED	3,2	DALI
42 903 19	AVD550.139DDL/3K	AVD550 LED 39W/830 PC O DALI	39W	LED	3,2	DALI
AVD550 tarvikkeet						
42 171 37	AVL550	Uppokiinnikesanka AVD550 valaisimille				
42 171 39	AVL551	Vaijeriripustin pakkaus AVD550 valaisimille				
42 171 42	AVL552	Upotuskehys AVD550 valaisimille, 600 mm x 600 mm				