

AVD5

LED



AVD5 är en multifunktionell kombiarmatur som kombinerar LED- och fiberarmaturens goda egenskaper. Armaturen kan tack vare sin konstruktion användas både inomhus och utomhus samt i specialutrymmen där själva armaturen inte kan monteras där det behövs ljus.



“LED och Fiber i
perfekt symbios.”



AVD5.13L/6



AVD5.13L



AVD5.23L

Konstruktion


- Kupa av opalpolykarbonat
- Stomme av gjutet aluminium, pulverlackad, färg vit
- Glasfiber, kan monteras i tak
- LED-modell:
 - Totaleffekt 3W (AVD5.13L) armaturens ljusflöde 120 lm
 - Totaleffekt 6W (AVD5.23L) armaturens ljusflöde 125 lm+150 lm/LED
 - 3000 K, Ra >80
 - Drifttemperatur -20 °C – +25 °C
 - LED-armaturens livslängd 50 000 h (L70), T_a=25 °C
- Endast fibrer tänds när armaturen är påslagen. Om armaturen stängs av och slås på igen inom 5 sekunder kommer både fiber och armatur att tända. Det är möjligt att vända funktionen via switch: först är både fiber och armatur tända och nästa gång bara fibrer

Montering


- Vägg, ytmontering IP64/infälld montering IP65
- Strukturellt infällningsdjup 36 mm, håltagning 123x123 mm
- Snabbkopplingsplint 2x2,5 mm² för installation med överkoppling

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde
AVD5 eDual armatur					
75 011 87	AVD5.13L	AVD5 LED 1x3W IP64/65	LED	0,8	120 lm
AVD5 eDual endast ljus via fiber, 6 fiber					
75 059 31	AVD5.13L/6.3	AVD5 IP64 LED 1x3W 6xFIB XL	LED	1,0	120 lm
AVD5 eDual endast ljus via fiber, 9 fiber					
75 059 32	AVD5.13L/9.3	AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIB XL	LED	1,1	120 lm
AVD5 eDual endast ljus via fiber, 12 fiber					
75 059 30	AVD5.13L/12.3	AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIB XL	LED	1,3	120 lm
AVD5 eDual ljus via armatur och fiber, 6 fiber					
75 059 34	AVD5.23L/6.3	AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIB XL	LED	1,0	125 lm + 150 lm/LED
AVD5 eDual ljus via armatur och fiber, 9 fiber					
75 059 35	AVD5.23L/9.3	AVD5 IP64 LED 2x3W 9xFIB XL	LED	1,1	125 lm + 150 lm/LED
AVD5 eDual ljus via armatur och fiber, 12 fiber					
75 059 33	AVD5.23L/12.3	AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIB XL	LED	1,3	125 lm + 150 lm/LED





6-FIBER		9-FIBER		12-FIBER	
AVD5..../6.3		AVD5..../9.3		AVD5..../12.3	
st.	längd/m	st.	längd/m	st.	längd/m
2	3	3	3	2	2
2	3,5	2	3,5	2	2,5
2	4	2	4	2	3
-	-	2	4,5	2	3,5
-	-	-	-	2	4
-	-	-	-	2	4,5



Bara din fantasi är begränsningen för placeringen av armatur med fiber. AVD5 passar utmärkt till bastu, terrass och miljöer som önskar dekorera med ljus.

