


AVR1

LED



AVR1 on monipuolinen, polykarbonaatista valmistettu iskun- ja säänkestävä valaisin sekä ulko- että sisäkäyttöön. Energiaa säästävä LED-tekniikka, erilaiset lisätarvikkeet sekä tutkatunnistinvalaisinvaihtoehdot tekevät valaisimesta monikäyttöisen niin yksityisissä kuin julkisissakin kohteissa.



"Perinteisen tyylikäs."



AVL21 upotuskehys

Rakenne


- Kupu ja runko polykarbonaattia
- LED-mallit:
10W, valaisimen valovirta 800 lm
- LED-moduulin elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat


- AVR1 RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläolo-ajalle (5 s -30 min), herkkyydelle sekä hämärä-kytkintoiminnolle.

Asennus


- Katto- tai seinäpintaan tai osittain uppoon
- Upotuskehys AVL21 tilattava erikseen
- Upotussyvyys 40 mm, upotusaukko $\varnothing 270\text{ mm}$, kuvun halkaisija $\varnothing 295\text{ mm}$
- Jousiliitinkytkentäräma $2 \times 2,5\text{ mm}^2$ läpimenevään asennukseen, RAD-mallit $3 \times 2,5\text{ mm}^2$
- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
RADAR-mallit:
Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä
Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet



AVR1-valaisimet



AVL21 upotuskehys



AVL28 koristerengas

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR1 LED valaisin						
42 903 36	AVR1.110L	AVR1 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	800 lm	
42 903 37	AVR1.110L/3K	AVR1 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	800 lm	
AVR1 LED tutkatunnistinvalaisin						
42 903 33	AVR1.1109L	AVR1 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	800 lm	
42 903 34	AVR1.1109L/3K	AVR1 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	800 lm	
AVR1 upotuskehys polykarbonaattia						
41 173 69	AVL21					valkoinen
AVR1 koristerengaat polykarbonaattia						
41 170 09	AVL28					valkoinen