

# AVR1

LED



AVR1 är en väderbeständig armatur i polykarbonat för både inomhus- och utomhusbruk. Låg profil, lätt att sköta och tidlös design har gjort AVR1 till en klassiker.



“Klassisk plafond för mindre utrymmen.”



AVL21 infällningsram

### Konstruktion


- › Kupa och stomme av polykarbonat
- › LED-modeller:
  - 10W, ljusflöde 800 lm
- › LED-modulens livslängd  $T_a=25\text{ °C}$ :
  - >100 000 h (L70)
  - 100 000 h (L80)
  - 71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd  $T_a=25\text{ °C}$ :
  - 100 000 h (max. 10 % utfall)

### Styrning


- › AVR1 RADAR ljustet tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet. Armaturen har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet.

### Montering


- › Tak- eller väggmontage eller halvinfälld
  - › Infällningsram AVL21 beställs separat
  - › Infällningsdjup 40 mm, håltagning  $\varnothing$  270 mm, infällningsramens diameter  $\varnothing$  295 mm
  - › Snabbkopplingsplint 2x2,5 mm<sup>2</sup> för installation med överkoppling, RADAR-modeller 3x2,5 mm<sup>2</sup>
  - › Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
- RADAR-modeller:
- Takmontage max. 3,5 m höjd
  - Väggmontage 1,7-2,7 m höjd
- Tänk på att Radar tänder på all rörelse och ser igenom tunnare väggar och dörrar.



AVR1 armaturer



AVL21 infällningsram



AVL28 dekorram

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde	Övrig information
<b>AVR1 LED</b>						
75 059 20	AVR1.110L	AVR1 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	800 lm	
75 059 21	AVR1.110L/3K	AVR1 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	800 lm	
<b>AVR1 LED Radar on/off</b>						
75 059 18	AVR1.1109L	AVR1 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	800 lm	
75 059 19	AVR1.1109L/3K	AVR1 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	800 lm	
<b>AVR1 tillbehör</b>						
75 322 79	AVL21	INF RAM VIT AVR1 & 4				vit
75 322 87	AVL28	DEKORRAM VIT AVR1 & 4				vit