




AVR4

Roiskevesitiiviinä valaisin sopii sekä ulos että sisälle niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin kuten eteisiin, porraskäytäviin, kylpyhuoneisiin ja uima-allastiloihin. Iskunkestävien materiaaliensa ansiosta käyttökohteita ovat myös erilaiset julkiset rakennukset, hotellit ja kerrostalojen porraskäytävät. Valaisin on muunneltavissa helposti erilaisilla lisätarvikkeilla.



Klassisen komea,
kokeile LED-lampulla!



AVL28 koristerengas

Rakenne


- Kupu ja runko polykarbonaattia
- Valonlähteet värisävy 830 sisältävät valaisin-toimitukseen pienloistelampulleissa
- LED-mallit:
10W, valaisimen valovirta 850 lm
- LED-moduulin elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat


- AVR4 RADAR -tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (5 s - 30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoinnolle.

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan tai osittain uppoon
- Uputussyvyys 40 mm, upotusaukko \varnothing 270 mm, kuvun halkaisija \varnothing 295 mm
- Jousiliitinkytkentäräma $2 \times 2,5\text{ mm}^2$ läpimenevään asennukseen, RADAR-mallit $3 \times 2,5\text{ mm}^2$
- Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
RADAR-mallit:
Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä
Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet



AVR4



AVL28 koristerengas

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR4 LED valaisin						
42 903 40	AVR4.110L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	850 lm	
42 903 41	AVR4.110L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	850 lm	
AVR4 LED tutkatunnistinvalaisin						
42 903 38	AVR4.1109L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
42 903 39	AVR4.1109L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
AVR4 valaisimet E27-kannalla						
41 170 00	AVR4	1x60W A60/E27 230V	E27	0,8		
AVR4 koristerenkaat polykarbonaattia						
41 170 09	AVL28					valkoinen