


# AVR4

LED | E27



AVR4 passar för både inomhus- och utomhusbruk. Slagtålighet och väderbeständig polykarbonat gör AVR4 till en klassiker både inne i lägenheten och i trapphus samt fastighetens övriga utrymmen.



"Klassisk och tidlös."



AVL28 decorative frame



AVL21 infällningsram

### Konstruktion


- › Kupa och stomme av polykarbonat
- › LED-modeller:  
10W, ljusflöde 800 lm
- › LED-modulens livslängd  $T_a=25\text{ °C}$ :  
>100 000 h (L70)  
100 000 h (L80)  
71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd  $T_a=25\text{ °C}$ :  
100 000 h (max. 10 % utfall)

### Styrning


- › AVR4 RADAR ljustet tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet. Armaturen har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet.

### Montering


- › Tak- eller väggmontage eller halvinfälld
  - › Infällningsram AVL21 beställs separat
  - › Infällningsdjup 40 mm, håltagning  $\varnothing$  270 mm, infällningsramens diameter  $\varnothing$  295 mm
  - › Snabbkopplingsplint 2x2,5 mm<sup>2</sup> för installation med överkoppling, RADAR-modeller 3x2,5 mm<sup>2</sup>
  - › Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
- RADAR-modeller:  
Takmontage max. 3,5 m höjd  
Väggmontage 1,7-2,7 m höjd
- Tänk på att Radar tänds på all rörelse och ser igenom tunnare väggar och dörrar.



AVR4



AVL21 infällningsram



AVL28 dekorram

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde	Övrig information
<b>AVR4 LED</b>						
75 059 24	AVR4.110L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	850 lm	
75 059 25	AVR4.110L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	850 lm	
<b>AVR4 LED Radar on/off</b>						
75 059 22	AVR4.1109L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
75 059 23	AVR4.1109L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
<b>AVR4 för E27</b>						
75 322 70	AVR4	AVR4 75W/E27	E27	0,8		
<b>AVR4 tillbehör</b>						
75 322 79	AVL21	INF RAM VIT AVR1 & 4				vit
75 322 87	AVL28	DEKORRAM VIT AVR1 & 4				vit