



AVR51.11L

## AVR51/52

LED

Energiätehokkaat LED-opastevalaisimet sopivat tiiviin ja kestäväen rakenteensa ansiosta sisä- ja ulkokäyttöön, kun halutaan opastetta joka on tarve valaista. Erinomainen valonlähde valaisee tasaisesti kyltin johon haluttu informaatio on mahdollista liimata tarrana tai kaivertaa valaistuun levyyn. Valaisin sopii hyvin kiinteistöjen numerovalaisimeksi, hotellihuoneiden numerovalaisimeksi ja opastevalaisimeksi esim. kauppakeskuksiin.



”Numerovalaisimeksi  
tai opaskyltiksi.”



AVR51.11LV



AVR52.11L




AVR52.11LV

### Rakenne

- › Runko alumiinivalua
- › Numerokilpi akryyliä
- › LED-malli:  
Ottoteho 2W  
4000 K  
Ra > 80  
Käyttöympäristön lämpötila - 30 °C - + 30 °C  
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T<sub>a</sub>=30 °C

### Asennus

- › Seinäpintaan
- › Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm<sup>2</sup> päättyvään asennukseen



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
LED-opastevalaisimet						
41 170 55	AVR51.11L	LED-valaisin 1W neliö musta	LED	neliö	musta	1,2
41 170 56	AVR51.11LV	LED-valaisin 1W neliö valk.	LED	neliö	valkoinen	1,2
41 170 57	AVR52.11L	LED-valaisin 1W suorakaide musta	LED	suorakaide	musta	1,3
41 170 58	AVR52.11LV	LED-valaisin 1W suorakaide valk.	LED	suorakaide	valkoinen	1,3

