


AVR67

LED



Kulmikkaalla kuvulla varustettu Jono on monikäyttöinen ja tyylikäs LED-yleisvalaisin, joka sopii tilaan kuin tilaan.

DALI


DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentialin.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



”Uusi kulma klassiseen Jono-valaisimeen. Kulmikas, mutta kevyt vaihtoehto!”



AVR67 + vaijeriripustin

Rakenne



- › Kupu polykarbonaattia
- › Runko alumiinia
- › Ottotehot:
 - 10W, valaisimen valovirta 895 lm (3000 K), 950 lm (4000 K),
 - 15W, valaisimen valovirta 1342 lm (3000 K), 1425 lm (4000 K),
 - 20W, valaisimen valovirta 1790 lm (3000 K), 1900 lm (4000 K),
 - 3000 K ja 4000 K, Ra >80, tehokerroin 0,94
- › Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - +25 °C
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25$ °C:
 - >100 000 h (L70)
 - 100 000 h (L80)
 - 71 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25$ °C:
 - 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat

- › DALI
- › Painonappi-ohjaus

Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan
- › Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm² läpimenevään asennukseen



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Valovirta	Lisätiedot
Jono LED opaalikuvulla							
42 903 20	AVR67.110L	AVR67 IP44 LED10W/840 E	LED	0,8	600	950 lm	
42 903 22	AVR67.110L/3K	AVR67 IP44 LED10W/830 E	LED	0,8	600	895 lm	
42 903 25	AVR67.115L	AVR67 IP44 LED15W/840 E	LED	1,2	900	1425 lm	
42 903 26	AVR67.115L/3K	AVR67 IP44 LED15W/830 E	LED	1,2	900	1342 lm	
42 903 29	AVR67.120L	AVR67 IP44 LED20W/840 E	LED	1,6	1200	1900 lm	
42 903 35	AVR67.120L/3K	AVR67 IP44 LED20W/830 E	LED	1,6	1200	1790 lm	
Jono LED opaalikuvulla, DALI							
42 903 23	AVR67.115DDL	AVR67 IP44 LED15W/840 DALI	LED	1,2	900	1425 lm	
42 903 28	AVR67.115DDL/3K	AVR67 IP44 LED15W/830 DALI	LED	1,2	900	1342 lm	
42 903 43	AVR67.120DDL	AVR67 IP44 LED20W/840 DALI	LED	1,6	1200	1900 lm	
42 903 49	AVR67.120DDL/3K	AVR67 IP44 LED20W/830 DALI	LED	1,6	1200	1790 lm	
Jono tarvikkeet							
42 175 56	AVL601	AVR66 JONO valaisimille					
42 175 59	AVL605	AVR66 JONO valaisimille					
42 174 53	AVL608	90° kiinnikepari AVR66 valaisimille					