



AVR70



AVR70-72

LED | E27

Fyrkantig helplastarmatur i återvinningsbar polykarbonat för inom- och utomhusbruk som når en ny dimension med LED:

AVR70: Hög/Djup kupa

AVR71: Trekantig kupa

AVR72: Slimmad kupa

Armaturen har en vridbar transparent bottenplatta som underlättar montage.



"Armatur som inte räds kylan."



AVR71



AVR72

Konstruktion




- › Kupa och stomme av polykarbonat
- › LED-modell:
 - Totaleffekt 8W, ljusflöde se tabell
 - 4000 K, 3000 K, Ra >80, effektfaktor 0,72
 - Drifttemperatur - 40 °C - + 25 °C
- › LED-modulens livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
 - >100 000 h (L70)
 - 100 000 h (L80)
 - 50 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
 - 100 000 h (max. 10 % utfall)

Montering


- › Montering i tak eller på vägg
- › Snöskydd beställs separat
- › Skruvkopplingsplint 4x2,5 mm² för installation med överkoppling

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljusflöde
AVR70 E27					
75 325 80	AVR70	AVR70 1x60W A60/E27 230V	E27	0,8	
AVR70 LED					
75 358 71	AVR70.19L	AVR70 LED 8W/840 IP44	LED	1,0	800 lm
AVR71 E27					
75 325 92	AVR71	AVR71 1x60W A60/E27 230V	E27	0,9	
AVR71 LED					
75 358 73	AVR71.19L	AVR71 LED 8W/840 IP44	LED	1,1	870 lm
75 069 79	AVR71.19L/3K	AVR71 LED 8W/830	LED	1,1	804 lm
AVR72 LED					
75 358 74	AVR72.19L	AVR72 LED 8W/840 IP44	LED	1,0	800 lm
75 069 78	AVR72.19L/3K	AVR72 LED 8W/830 IP44	LED	1,1	740 lm
AVR70 tillbehör och reservdelar					
79 082 32	AVV70	RES KUPA AVR70			
75 325 98	AVL30	SNÖSKYDD VIT AVR70			
AVR71 tillbehör och reservdelar					
75 325 97	AVL68	SNÖSKYDD AVR71 VIT			
79 082 33	AVV71	RES KUPA AVR71			
AVR72 tillbehör och reservdelar					
79 082 35	AVV72	RES KUPA AVR72			






AVR70



AVR71



AVR72



AVR70-serien lotsar
personer rätt vid entréer som
husnummer, runt fasaden
samt i källarkorridorerna.
I vått och torrt!