

AVR8

LED | E27



AVR8.114LA



Moderni, selkeälinjainen, kestävä ja energiatehokas ulkovalaisin pihapiirien valaistukseen. Seinäasenteinen valaisin sopii hyvin niin kerrostalojen sisäänkäyntien kuin erilaisten teollisuushallien lähialueiden valaisuun.



"Loistava julkisivuvalaisin sisäänkäyntien yhteyteen ja numerovalaisimeksi."



AVR8.114L




AVR8.114LAL

Rakenne

- › Kupu polykarbonaattia
- › Runko alumiinivalua
- › LED-malli:
Teho voidaan valita asennuspaikalla muuttamalla kytkentää
Ottotehot: 9W/13W/18W
Valovirrat (4K): 790 lm/1080 lm/1450 lm
Tehtasasetuksena: 9W/790 lm
3000 K ja 4000 K, Ra>80, tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Asennus

- › Seinäpintaan
- › Jousiliitinkytkenärimä 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen
- › Ulkokulmaan AVL820-kiinnikkeellä



Mahdollisuus muuttaa tehoa ja valovirtaa samassa valaisimessa.

Snr	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR8 LED						
45 170 07	AVR8.114L	AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO VA	LED	2,4	790 lm/1080 lm/1450 lm	valkoinen
45 170 08	AVR8.114LA	AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO MH	LED	2,4	790 lm/1080 lm/1450 lm	mustanharmaa (RAL7021)
45 170 10	AVR8.114LAL	AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO AL	LED	2,4	790 lm/1080 lm/1450 lm	alumiini
45 170 32	AVR8.114L/3K	AVR8 IP44 LED 9W/830 PCO VA	LED	2,4	770 lm/1050 lm/1410 lm	valkoinen
45 170 34	AVR8.114LA/3K	AVR8 IP44 LED 9W/830 PCO MH	LED	2,4	770 lm/1050 lm/1410 lm	mustanharmaa (RAL7021)
45 170 35	AVR8.114LAL/3K	AVR8 IP44 LED 9W/830 PCO AL	LED	2,4	770 lm/1050 lm/1410 lm	alumiini
AVR8 valaisin E27-kannalla						
45 170 01	AVR8	AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO VA	E27	2,0		valkoinen
45 170 02	AVR8.A	AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO MH	E27	2,0		mustanharmaa (RAL7021)
45 170 04	AVR8.AL	AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO AL	E27	2,0		alumiini
AVR8 tarvikkeet						
45 170 17	AVL8	Numerokylltti AVR8 valaisimelle		0,2		valkoinen
45 170 31	AVL8.A	Numerokylltti AVR8 valaisimelle, grafiitti		0,2		grafiitti
45 170 38	AVL8.AL	Numerokylltti AVR8 valaisimelle, alumiini		0,2		alumiini
45 170 40	AVL820	Kulmakiinnike AVR8 valkoinen		1,4		valkoinen
45 170 26	AVL820.A	Kulmakiinnike AVR8 grafiitti		1,4		grafiitti
45 170 19	AVV8	Kupu AVR8 valaisimelle		0,2		valkoinen








AVL8




AVL820



AVR8 valaisin



AVL8 numerokyltti



AVL820 kulmakiinnike



Kaunis ja klassinen ulko-
muoto sopii sisäänkäynteihin ja julkisivuihin uusissa ja vanhoissakin kohteissa.