



AVR8.114LA



AVR8

LED | E27

En modern, hållbar och energieffektiv armatur som i första hand är avsedd för utomhusbruk. Den väggmonterade armaturen sprider ljuset väl runt sig och passar perfekt runt hela husets fasad. Tillvalen husnummerskylt, hörn- och stolpfäste utökar användningsområdet för armaturen.



”Stilren armatur för både fasad och som husnummerbelysning.”



AVR8.114L




AVR8.114LAL

Konstruktion

- › Kupa av polykarbonat
- › Stomme av gjuten aluminium
- › LED-modell:
 - Möjlighet att ändra effekt finns i armaturen
 - Totaleffekt: 9W/13W/18W
 - Armaturljusflöde (4K): 790 lm/1080 lm/1450 lm
 - Standard vid leverans: 9W/790 lm
 - 3000 K och 4000 K, Ra>80, effektfaktor 0,92
 - Omgivningstemperatur - 40 °C - + 25 °C
- › LED-modulens livslängd T_a=25 °C:
 - >100 000 h (L70)
 - 100 000 h (L80)
 - 71 000 h (L90)
- › LED-driver livslängd T_a=25 °C:
 - 100 000 h (max. 10 % utfall)

Montering

- › På vägg
- › Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm² för installation med överkoppling
- › Hörnfäste AVL820 som passar både för in- och utvändighörn



Möjlighet att ändra lumen och effekt i samma armatur.

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Färg	Kg	Ljusflöde
AVR8 LED						
77 011 57	AVR8.114L	AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO VIT	LED	vit	2,4	790 lm/1080 lm/1450 lm
77 011 58	AVR8.114LA	AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO SG	LED	svartgrå (RAL7021)	2,4	790 lm/1080 lm/1450 lm
77 011 59	AVR8.114LAL	AVR8 IP44 LED 9W/840 PCO AL	LED	aluminium	2,4	790 lm/1080 lm/1450 lm
77 016 60	AVR8.114L/3K	AVR8 IP44 LED 9W/830 PCO VIT	LED	vit	2,4	770 lm/1050 lm/1410 lm
77 016 61	AVR8.114LA/3K	AVR8 IP44 LED 9W/830 PCO SG	LED	svartgrå (RAL7021)	2,4	770 lm/1050 lm/1410 lm
77 016 62	AVR8.114LAL/3K	AVR8 IP44 LED 9W/830 PCO AL	LED	aluminium	2,4	770 lm/1050 lm/1410 lm
AVR8 E27						
77 011 53	AVR8	AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO VIT	E27	vit	2,0	
77 011 54	AVR8.A	AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO SG	E27	svartgrå (RAL7021)	2,0	
77 011 55	AVR8.AL	AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO AL	E27	aluminium	2,0	
Tillbehör AVR8						
77 011 64	AVL8	NUMMERSKYLT AVR8		vit	0,2	
77 016 55	AVL8.A	NUMMERSKYLT AVR8 SVGRÅ		svartgrå	0,2	
77 016 56	AVL8.AL	NUMMERSKYLT AVR8 ALU		aluminium	0,2	
79 061 07	AVV8	RES KUPA AVR8		vit	1,4	
	AVL820	HÖRNFÄSTE AVR8 VIT		vit	1,4	
77 016 57	AVL820.A	HÖRNFÄSTE AVR8 SVGR		svartgrå	1,4	








AVL8




AVL820



AVR8 armatur



AVL8 nummerskylt



AVL820 hörnfäste



AVR8 är en modern, hållbar och energieffektiv armatur som i första hand är avsedd för utomhusbruk. Den väggmonterade armaturen passar perfekt runt hela husfasaden och sprider ljuset väl runt sig.

