

Aaria

LED | E27



AA01APLED

Tyylikäs LED-valonlähteelle suunniteltu pihapiirivalaisin. Aaria soveltuu isoille ja pienille pihaille. Sen antama häikäisemätön valo suuntautuu tarkasti valaistavalle alueelle ja häiritsevän hajavalon osuus on minimoitu.



”Pihan ja puutarhan energiatehokas valaisin, joka sopii Operan kaveriksi julkitiloihin.”



AA01LED



AA03GH



AA03M

Rakenne

- › Pohjakuppi ja hattu pulverimaalattua alumiinia
- › Seinäkiinnikkeet pulverimaalattua sinkittyä terästä
- › Kupu uritettua, valoa hajoittavaa akryyliä
- › Värit: valkoinen, musta, grafiitinharmaa ja antiikkipronssi
- › LED-mallit:
Ottoteho 10W, valaisimen valovirta 650 lm, neutraali 4000 K
Ra > 80
Tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 50 °C
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a=30 °C
- › E27-kantaiset mallit:
Max. 60W, suositellaan LED- tai energiansäästö-lamppua 8-20W, valonlähteen mitat maksimissaan; leveys 98 mm ja pituus 173 mm



Asennus

- › Pylväsasennus, ø 50 mm pylvääseen, ks. pylväät www.ensto.fi - Averia
- › Seinämallit voidaan asentaa jakorasian päälle, 4 kiinnitysreikää 78 mm jaolla
- › Ketjutettava 3x2,5 mm²


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
LED-mallit						
41 031 43	AA01LED	AA01LED IP44 10W/840 AC C VA	LED	pylväs	valkoinen	2,3
41 031 46	AA01MLED	AA01MLED IP44 10W/840 AC C MU	LED	pylväs	musta	2,3
41 031 42	AA01GHLED	AA01GHLED IP44 10W/840 AC C GH	LED	pylväs	grafiitinharmaa	2,3
41 031 39	AA01APLED	AA01APLED IP44 10W/840 AC C AP	LED	pylväs	antiikkipronssi	2,3
LED-seinämallit						
41 031 64	AA03LED	AA03LED IP44 10W/840 AC C VA	LED	seinä	valkoinen	2,7
41 031 67	AA03MLED	AA03MLED IP44 10W/840 AC C MU	LED	seinä	musta	2,7
41 031 63	AA03GHLED	AA03GHLED IP44 10W/840 AC C GH	LED	seinä	grafiitinharmaa	2,7
41 031 60	AA03APLED	AA03APLED IP44 10W/840 AC C AP	LED	seinä	antiikkipronssi	2,7



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
E27-kantaiset mallit						
41 031 36	AA01	AA01 IP44 60W E27 AC C VA	E27	pylväs	valkoinen	2,1
41 031 45	AA01M	AA01M IP44 60W E27 AC C MU	E27	pylväs	musta	2,1
41 031 40	AA01GH	AA01GH IP44 60W E27 AC C GH	E27	pylväs	grafiitinharmaa	2,1
41 031 37	AA01AP	AA01AP IP44 60W E27 AC C AP	E27	pylväs	antiikkipronssi	2,1
E27-kantaiset seinämallit						
41 031 57	AA03	AA03 IP44 60W E27 AC C VA	E27	seinä	valkoinen	2,5
41 031 66	AA03M	AA03M IP44 60W E27 AC C MU	E27	seinä	musta	2,5
41 031 61	AA03GH	AA03GH IP44 60W E27 AC C GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	2,5
41 031 58	AA03AP	AA03AP IP44 60W E27 AC C AP	E27	seinä	antiikkipronssi	2,5



Aaria pylväsmalli



Aaria seinämalli



Aaria valaisee takapihat ja kestää katseita myös julkisissa tiloissa. Prismoitettu kupu hajauttaa energia-
tehokkaan valon tasaisesti pihapiiriin.