

Alisa

LED

Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.



AL142-sarja

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



”Kylpyhuoneisiin, vessoihin ja kaikkiin kodin kosteisiin tiloihin, IP44.”



AL140-sarja



AL141-sarja



AL14314

Rakenne

- › Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia
- › Päädyt polykarbonaattia
- › Kupu opaaliakryylimuovia
- › Pistorasian kätsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisin 180°
- › Varusteet:
 - AL140 ilman varusteita
 - AL141 suojakumipäällysteisellä kytkimellä
 - AL142 2-os pistorasialla ja suojakumipäällysteisellä kytkimellä, pistorasian reiät vaaka-asennossa
 - Alisa vikavirta-mallissa 1 pistorasia, toisen pistorasian tilalla vikavirtasuojaja
- › AL142-sarjan valaisimien (pl. vikavirtasuojalla varustetut mallit) mukana toimitetana erillinen peitelevy kytkimelle
- › LED-mallit:
 - 3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn kytkimestä
 - 7W - 560/610 lm
 - 9W - 670/750 lm
 - Ra > 80, tehokerroin 0,92
 - Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
 - LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a=25 °C

Asennus

- › Asennetaan seinäpintaan suoraan tai 45° kulmaan
- › Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- › Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- › Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- › Päädyissä läpivientiaihio
- › Valaisimen pistorasiaan kytkettävissä jatkuva jännite
- › SK13 peilikaappikiinnikesarjalla peilikaapin päälle





Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
AL140 LED DW - ilman varusteita								
41 033 94	AL14018LED/DW	AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW	LED	1,1	628	423	480	103
AL141 LED DW - suojakumipäällysteinen kytkin								
41 033 95	AL14118LED/DW	AL14118LED/DW IP44 9W/8DW SW	LED	1,1	628	423	480	103
AL142 LED DW - 2-os. pistorasia ja suojakumipäällysteinen kytkin								
41 033 97	AL14218LED/DW	AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO	LED	1,4	814	365	480	231
AL142 LED DW - 1-os. pistorasia, suojakumipäällysteinen kytkin, vikavirtasuojaja								
41 033 98	AL14229VLED/DW	AL14229VLED/DW/IP44 7W/8DWSORC	LED	1,7	597	355	190	312
AL143 LED DW - 1-os. pistorasia								
41 034 00	AL143L600/DW	AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DWSO	LED	1,5	600	280	400	148
Asennustarvikkeet								
41 030 02	SK13	SK13 PEILIKAAPPIKIINNIKE	Sarja sisältää kaksi kiinnityslevyä ja 4 levyruuvia					







AL14229 peilikaappikiinnikkeillä







AL14229VLED





AL140-sarja



AL141-sarja



AL142-sarja



AL143-sarja



Alisa DW -valaisimella kodin askareet hoituvat mukavasti hyvässä valossa ja valaistuksella tuodaan tyyliä ja tunnelmaa myös kosteisiin tiloihin.