

Alisa

LED

Tunn och elegant lysrörsarmatur för kök och hobbyrum. Alisa lysrörsarmatur är sköljtät (IP44). Armaturen kan monteras direkt på vägg eller i 45 graders vinkel under överskåp.



AL142-serien

DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual
White

1 Armatur
2 Färgtemperaturer



"Bänkarmatur anpassad för våra IP44 utrymmen."



AL140-serien



AL141-serien



AL14314

Konstruktion

- › Stomme: vitlackerad aluminium
- › Gavlar i polykarbonat
- › Kupa: opalvit akryl eller matt akryl (grå/silvermodeller)
- › Strömbrytarens placering kan skiftas genom att vända armaturen 180 grader
- › Modeller:
 - AL140 armatur utan tillbehör
 - AL141 armatur och strömbrytare med gummiskydd
 - AL142 armatur, strömbrytare med gummiskydd och två uttag med lock (horisontella uttagshål)
 - Alisa modeller med RCB innehåller en jordfelsbrytare (RCB) och ett uttag
- › AL142-serien (ej RCB) har separat täcklock till brytaren
- › Modeller LED DualWhite:
 - 3000 K eller 4000 K väljs innanför kupan
 - 7W - 560/610 lm
 - 9W - 670/750 lm
 - Ra > 80, power factor 0,92
 - Drifttemperatur - 20 °C - + 30 °C
 - LED-modulens livslängd 30 000 h (L70), T_a=25 °C

Montering

- › Utanpåliggande montering direkt på vägg eller i 45 graders vinkel
- › Kopplingsplint intill kabelgångar
- › 2 kabelgångar i armaturens botten
- › Rymlig kabelränna längs stommen
- › Dolda kabelgångar i ändarna
- › Uttaget kan kopplas så att spänning är konstant
- › Spegelhållare (SK13) tillbehör

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	A	D	E	F
AL140 LED DW utan tillbehör, vit								
70 14 490	AL14018LED/DW	AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW	LED	1,1	628	423	480	103
AL141 LED DW med brytare, vit								
70 144 91	AL14118LED/DW	AL14118LED/DW IP44 LED 9W/8DW SW	LED	1,1	628	423	480	103
AL142 LED DW med dubbla uttag + brytare, vit								
70 144 92	AL14218LED/DW	AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO	LED	1,4	814	365	480	231
AL142 LED DW med uttag + brytare + RCB (jordfelsbrytare), vit								
70 144 93	AL14229VLED/DW	AL14229VLED/DW/IP44 7W/8DW SO RCB	LED	1,7	597	355	190	312
AL143 LED DW med uttag, vit								
70 144 94	AL143L600/DW	AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DW SO	LED	1,5	600	280	400	148
Tillbehör								
70 100 84	SK13	FÄSTE FÖR SKÅPMONT.	Satsen innehåller två vinklar och 4 skruvar					







AL14229VLED med spegel hållare







AL14229V







DIP Switch






AL140-serien



AL141-serien



AL142-serien



AL143-serien



Alisa passar i såväl badrum som omklädningsrum. Modeller med inbyggd jordfelsbrytare hjälper till och underlättar vid t ex renovering.