

Alunette

E27



AL250

Kostean ja kuivan tilan E27-yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat sekä ulkokatokset ja terassit.



“Yleisvalaisin, joka toimii kaikkialla.”



AL250 + AL250KL-V



AL250 + AL250K-V

Rakenne

- › Kupu iskunkestävää akryyliä
- › Runko polykarbonaattia
- › Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
- › LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a=25 °C

Asennus


- › Katto- tai seinäpintaan
- › Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- › Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- › Uputussyvyys 27 mm, upotusaukko Ø 240 mm, kuvun halkaisija Ø 255 mm
- › Jousiliitinkytkentärima läpimenevään asennukseen 3x2,5 mm²

Koristekehys

- › Malli: rengaskehys
- › Materiaali: alumiini
- › Väri: valkoinen
- › Halkaisija: 340 mm

Koristekehys luomella

- › Malli: ns. luomikehys
- › Materiaali: alumiini
- › Väri: valkoinen



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Lisätiedot
Alunette E27-kannalla (valonlähde ei sisälly toimitukseen)				
41 033 80	AL250	AL250 IP54 E27 AC O	E27	
Koristekehys				
41 607 00	AL250K-V	AL250K-V KEHYS VA		valkoinen
Koristekehys luomella				
41 607 03	AL250KL-V	AL250KL-V KEHYS VA		valkoinen

