


# Aluno

LED



AL375LED

Kostean ja kuivan tilan LED-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.



“Tehokas yleisvalaisin  
kaikkiin tiloihin.”



AL375LED + AL375K-V



ALR375LED

## Rakenne

- › Kupu iskunkestävää opaaliakryyliä, runko läpinäkyvää polykarbonaattia
- › Asennuskasetti sinkittyä terästä
- › Aluno LED -mallit (pl. ALRD...) CL2, muut ja ALRD-mallit CL1
- › LED-mallit:  
3000 K ja 4000 K -mallit, katso ottotehot ja valaisimien valovirrat taulukosta  
Ra > 80, tehokerroin 0,93  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C  
LED-moduulin elinikä 35 000 h (L70), T<sub>a</sub>=25 °C

## Ohjaustavat

- › Liiketunnistimallit:  
ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkaysikkö)  
ALRD... - tyypeissä jatkuva perusvalaistustaso 10 % (LED) ja tutkaohjattu valaistustaso 100 %  
ALRD-malleissa valot syttyvät liiketunnistimen havainnon jälkeen 100 % tasolle tilan lux-tasosta riippumatta

## Asennus

- › Katto- tai seinäpintaan, sekä pinta- että oppoasennukseen. Oppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- › Uputussyvyys 40 mm, upotusaukko ø 355 mm, kuvun halkaisija ø 375 mm
- › Jousiliitinkytkentärима 3x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen, tutkamallit ja 1-10V himmennettävät mallit -0- 5x2,5 mm<sup>2</sup>

- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis-, master-orja- ja master-orja-master-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki tai LED) sisältäen tutka-valaisimen tehon
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet






## Tilauksesta

- › Turvavalomallit 1 tunnin akulla
- › LED-mallit tutkalla ja radio-ohjauksella (868 MHz) master-orja-asennuksiin saaneerauskohteissa

## Koristekehys

- › Pulverimaalattu alumiini, valkoinen
- › Halkaisija ø 450 mm

Snr	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Valovirta	Lisätiedot
<b>Aluno LED</b>						
41 031 30	AL375LED	AL375LED IP54 LED 12W/840	LED	K3	1050 lm	
41 033 04	AL375LED3K	AL375LED3K IP54 LED 12W/830	LED	K3	1090 lm	
41 032 23	AL375LED20	AL375LED20 IP54 LED 17W/840	LED	K3	1520 lm	
41 033 02	AL375LED203K	AL375LED203K IP54 LED 17W/830	LED	K3	1420 lm	
<b>Aluno LED tutkavalaisimet</b>						
41 031 31	ALR375LED	ALR375LED IP54 LED 13W/840 RAD	LED	K3	1050 lm	
41 033 08	ALR375LED3K	ALR375LED3K IP54 LED 13W/830 R	LED	K3	1090 lm	
41 032 41	ALRD375LED	ALRD375LED IP54 13W/840 D8%	LED	K3	1090 lm	perusvalolla
41 032 24	ALR375LED20	ALR375LED20 IP54 LED 18W/840 R	LED	K3	1520 lm	
41 033 07	ALR375LED203K	ALR375LED203K IP54 18W/830 R	LED	K3	1420 lm	
41 032 26	ALRD375LED20	ALRD375LED20 LED 20W 4K R D10%	LED	K3	1640 lm	perusvalolla
<b>Koristekehys</b>						
41 607 80	AL375K-V	AL375K-V KORISTEKEHYS VA				valkoinen





Aluno on asuntovalaistuksen yleisnimi. Valikoimasta löytyy myös erilaisia koristerenkaita viimestelemään juuri sinun kotisi.