

Ami

LED



AL122L

Ohut, tyylikäs ja energiatehokas LED-työpistevalaisin. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa asentamisen sekä kulmittain että suoraan pintaan. Valaisimissa yhdistyy ammattilaisten arvostama hyvä asennettavuus, ohut muotoilu ja monikäyttöisyys.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



”Moderni työpiste-
valaisin jokaiseen kotiin.”



AL120L



AL122H



AL124

Rakenne

- › Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- › Päädyt polykarbonaattia
- › Kupu opaaliakryylia
- › AL124-sarja (IP21) sarjassa maadoitettu kaksoispistorasia valaisimen molemmissa päissä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin valaisimen toisessa päissä. Kytkimen kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää).
- › AL122-sarja (IP21) kaksoispistorasialla ja kytkimellä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin pistorasian vieressä. Pistorasian kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää)
- › AL121-sarja (IP44) kytkimellä.
- › AL120-sarja (IP44) ilman varusteita.
- › LED DualWhite -mallit:
Katso ottotehot ja valaisimien valovirrat taulukosta
3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn kytkimestä, Ra > 80, tehokerroin 0,84 - 0,91
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 54 000 h (L70), T_a=25 °C



Asennus

- › Kaapin alle tai seinäpintaan. Kulma-asennus 45°
- › AL120 ilman varusteita myös kattoon
- › Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- › Johtoaukot 2 kpl ø 17 mm valaisimen pohjassa ja päädyissä
- › Johtoaukot valaisimen molemmilla sivuilla ø 12 mm


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	Valovirta
AL120 LED DW - ilman varusteita									
41 035 36	AL120L420/DW	AL120L420 IP44 LED 9W/830/840	LED	0,5	420	170	340	40	850 lm
41 035 45	AL120L600/DW	AL120L600 IP44 LED 10W/830/840	LED	0,7	600	287	520	40	1000 lm
41 035 46	AL120L810/DW	AL120L810 IP44 LED 14W/830/840	LED	0,9	810	392	730	40	1500 lm
41 035 47	AL120L1200/DW	AL120L1200 IP44 LED 20W/830/840	LED	1,1	1200	585	1118	41	2300 lm
AL121 LED DW - suojakumipäällysteinen kytkin									
41 035 48	AL121L420/DW	AL121L420 LED 9W/830/840 SW	LED	0,5	420	170	340	40	850 lm
41 035 49	AL121L600/DW	AL121L600 LED 10W/830/840 SW	LED	0,7	600	287	520	40	1000 lm
41 035 50	AL121L810/DW	AL121L810 LED 14W/830/840 SW	LED	0,9	810	392	730	40	1500 lm
41 035 51	AL121L1200/DW	AL121L1200 LED 20W/830/840 SW	LED	1,1	1200	585	1118	41	2300 lm
AL122 LED DW - 2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä									
41 035 35	AL122L450/DW	AL122L450 LED 6W/830/840 DSO	LED	0,5	452	242	281	147	500 lm
41 035 42	AL122L550/DW	AL122L550 LED 9W/830/840 DSO	LED	0,6	552	292	352	160	850 lm
41 035 43	AL122L750/DW	AL122L750 LED 10W/830/840 DSO	LED	0,8	752	362	540	172	1000 lm
41 035 44	AL122L1020/DW	AL122L1020 LED 14W/830/840 DSO	LED	1,0	1021	496	809	172	1500 lm
41 035 39	AL122L1330/DW	AL122L1330 LED 20W/830/840 DSO	LED	1,2	1332	651	1120	172	2300 lm

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	Valovirta
ALH122 LED DW - 2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa									
41 035 52	ALH122L450/DW	ALH122L450 LED 6W/830/840 DSO	LED	0,5	452	242	281	147	500 lm
41 035 53	ALH122L550/DW	ALH122L550 LED 9W/830/840 DSO	LED	0,6	552	292	352	160	850 lm
41 035 54	ALH122L750/DW	ALH122L750 LED 10W/830/840 DSO	LED	0,8	752	362	540	172	1000 lm
AL124 LED DW - 2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä									
41 035 40	AL124L580/DW	AL124L580 LED 6W/830/840 2DSO	LED	0,7	584	239	282	151	500 lm
41 035 41	AL124L680/DW	AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO	LED	0,8	684	303	354	165	850 lm
41 035 34	AL124L880/DW	AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO	LED	1,0	884	441	540	172	1000 lm
41 035 37	AL124L1150/DW	AL124L1150 14W/830/840 2DSO	LED	1,1	1153	562	809	172	1500 lm
41 035 38	AL124L1460/DW	AL124L1460 20W/830/840 2DSO	LED	1,5	1464	717	1120	172	2300 lm


AL122L450



AL120/AL121



AL122



AL124



Ami-valaisinperheeseen on lisätty DualWhite-ratkaisu. Se lisää valinnanvapauden myös valon sävyn suhteen ilman ylimääräistä työtä suunnittelussa, hankinnassa tai asennuksessa.

