

Ami

LED



AL122L

Tunn, elegant och energieffektiv LED-armatur för kök och arbetsplats. Armaturens botten är utformad för montage i vinkel eller rakt på väggen. I armaturen förenas god monterbarhet, smäcker design och flexibla användningsmöjligheter.

DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual
White

1 Armatur
2 Färgtemperaturer



”En modern bänkkarmatur som skapar rätt ljus och förutsättningar i köket.”



AL120L



AL124

Konstruktion

- › Stomme av vitt eller grå pulverlacc aluminium
- › Gavlar i polykarbonat
- › Kupa i uv-beständig frostad opal akryl
- › AL124-modellen (IP21) har dubbla jordade uttag i vardera ände. Horisontella uttagshål. Strömbrytare i ena änden av armaturen. Strömbrytarens placering kan skiftas genom att vända armaturen 180° (utan separat anslutning).
- › AL122-modellen (IP21) har dubbla uttag och strömbrytare. Horisontella uttagshål. Strömbrytare vid uttaget. Uttagets placering kan skiftas genom att vända armaturen 180° (utan separat anslutning)
- › AL121-modellen (IP44) har strömbrytare
- › AL120-modellen (IP44) är en standardarmatur utan tillbehör
- › LED DualWhite -modeller:
Se armaturlumen i tabell
3000 K eller 4000 K väljs innanför kupan,
Ra > 80, effektfaktor 0,84 - 0,91
Drifttemperatur - 20 °C - + 30 °C
LED-modulens livslängd 54 000 h (L70), T_a =25 °C



Montering

- › Under överskåp, på vägg eller vinkelmontage 45°
- › AL120 även takmontage
- › Kopplingsplint intill kabelingångar
- › 2 kabelingångar ø 17 mm i armaturens botten
- › Kabelingångar i ändkåporna ø 12 mm


E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	A	D	E	F	Ljusflöde
AL120 LED DW - utan tillbehör IP44									
70 162 41	AL120L420/DW	AL120L420 IP44 LED 9W/830/840	LED	0,5	420	170	340	40	850 lm
70 162 42	AL120L600/DW	AL120L600 IP44 LED 10W/830/840	LED	0,7	600	287	520	40	1000 lm
70 162 43	AL120L810/DW	AL120L810 IP44 LED 14W/830/840	LED	0,9	810	392	730	40	1500 lm
70 162 40	AL120L1200/DW	AL120L1200 IP44 LED 20W/830/840	LED	1,1	1200	585	1118	41	2300 lm
AL121 LED DW - med brytare									
70 162 45	AL121L420/DW	AL121L420 LED 9W/830/840 SW	LED	0,5	420	170	340	40	850 lm
70 162 46	AL121L600/DW	AL121L600 LED 10W/830/840 SW	LED	0,7	600	287	520	40	1000 lm
70 162 47	AL121L810/DW	AL121L810 LED 14W/830/840 SW	LED	0,9	810	392	730	40	1500 lm
70 162 44	AL121L1200/DW	AL121L1200 LED 20W/830/840 SW	LED	1,1	1200	585	1118	41	2300 lm




E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	A	D	E	F	Ljusflöde
AL122 LED DW - med dubbla uttag och brytare									
70 162 50	AL122L450/DW	AL122L450 LED 6W/830/840 DSO	LED	0,5	452	242	281	147	500 lm
70 162 51	AL122L550/DW	AL122L550 LED 9W/830/840 DSO	LED	0,6	552	292	352	160	850 lm
70 162 52	AL122L750/DW	AL122L750 LED 10W/830/840 DSO	LED	0,8	752	362	540	172	1000 lm
70 162 48	AL122L1020/DW	AL122L1020 LED 14W/830/840 DSO	LED	1,0	1021	496	809	172	1500 lm
70 162 49	AL122L1330/DW	AL122L1330 LED 20W/830/840 DSO	LED	1,2	1332	651	1120	172	2300 lm
AL124 LED DW - med dubbla uttag i båda ändarna av armaturen och med brytare									
70 162 55	AL124L580/DW	AL124L580 LED 6W/830/840 2DSO	LED	0,7	584	239	282	151	500 lm
70 162 56	AL124L680/DW	AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO	LED	0,8	684	303	354	165	850 lm
70 162 57	AL124L880/DW	AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO	LED	1,0	884	441	540	172	1000 lm
70 162 53	AL124L1150/DW	AL124L1150 14W/830/840 2DSO	LED	1,1	1153	562	809	172	1500 lm
70 162 54	AL124L1460/DW	AL124L1460 20W/830/840 2DSO	LED	1,5	1464	717	1120	172	2300 lm




AL120/AL121



AL122



AL124



Ami LED har uppdaterats med DualWhite. Det ger armaturen möjlighet att på plats välja om den ska lysa med färgtemperatur 3000K eller 4000K utan extra planering eller arbete.

