



Tassu S

Lämpökaapeli jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen

Tassu S -lattialämmityskaapeli on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu. Tassu S -kaapelin teho on 10 W/m, ja sitä käytetään yleisesti saneerauksissa.

Säästö ja mukavuus

Lämmityskustannuksissa voi säästää asumismukavuudesta tinkimättä. Asumismukavuus alkaa lämpimistä jaloista; kun varpaita ei palele, huonelämpötilaa voi laskea 1–2°.

Turvallisuus

Kosteissa tiloissa lattialämmitys nopeuttaa lattiapinnan kuivumista ja ehkäisee kosteusongelmien syntymistä.

Terveys

Lattialämmitys tasoittaa ilman liikettä ja vähentää pölyn kiertoa huoneessa. Se poistaa lattiavedon ja luo ihanteellisen huoneilman myös allergikoille ja hengityselinsairauksista kärsiville.



”Miellyttävää ja tasaista lämpöä energiatehokkaasti.”



TASSUS500W50M



Rakenne

- › Kaksijohtiminen päättyvä lämpökaapeli PVC-vaipalla
- › Kylmäkaapelin pituus 3 m
- › Nimellisjännite 230 V
- › Teho 10 W/m
- › Mekaaninen lujuusluokka M2 (sovellukset, joissa on suuri mekaanisten vaurioiden riski esim. asennus suoraan rauditusverkkoon)

Ohjaus

- › Yhteensopiva kaikkien Enston termostaattien kanssa

Asennus


- › Jatkuvaan lattialämmitykseen
- › Kaapeli on asennettava palamattoman pinnan päälle
- › Asennusteho 60–110 W/m². Huom! <80 W/m² on tarkoitettu ainoastaan passiivitaloihin.
- › Asennusväli 9–17 cm
- › Asennussyvyys noin 2,5 cm
- › Alin asennuslämpötila -5 °C
- › Kylmäkaapelin asennus onnistuu suoraan Enston termostaatteihin

Snro	Tyyppi	GTIN	Teho	Pituus	Lattian ala
Tassu S					
81 686 60	TASSUS105W10M	6438100354121	105W	10 m	1-1,8 m ²
81 686 61	TASSUS165W16M	6438100354138	165W	16 m	1,5-2,8 m ²
81 686 62	TASSUS200W22M	6438100354039	200W	22 m	1,8-3,3 m ²
81 686 64	TASSUS250W25M	6438100354046	250W	25 m	2,3-4,2 m ²
81 686 65	TASSUS300W29M	6438100354053	300W	29 m	2,7-5,0 m ²
81 686 66	TASSUS400W42M	6438100354060	400W	42 m	3,6-6,7 m ²
81 686 67	TASSUS500W50M	6438100354077	500W	50 m	4,5-8,3 m ²
81 686 68	TASSUS600W59M	6438100354084	600W	59 m	5,5-10,0 m ²
81 686 69	TASSUS700W71M	6438100354091	700W	71 m	6,4-11,7 m ²
81 686 70	TASSUS800W79M	6438100354107	800W	79 m	7,3-13,3 m ²
81 686 71	TASSUS900W87M	6438100354114	900W	87 m	8,2-15,0 m ²
81 686 72	TASSUS1000W100M	6438100354008	1000W	100 m	9,1-16,7 m ²
81 686 73	TASSUS1100W106M	6438100354145	1100W	106 m	10,0-18,3 m ²
81 686 74	TASSUS1300W117M	6438100354015	1300W	117 m	11,8-21,7 m ²
81 686 75	TASSUS1500W140M	6438100354022	1500W	140 m	13,6-25,0 m ²




Saneerauskohteiden ja ohuiden lattia-rakenteiden lämmitys

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Vanha lattia | 6. Tasoite |
| 2. Primeri | 7. Tasoite (tarvittaessa) |
| 3. Lämmityskaapeli | 8. Lattiamateriaali |
| 4. Asennusteippi | 9. Termostaatti |
| 5. Lattia-anturi suoja-putkessa | |




Lämmitys kipsilevyrakenteisessa lattiassa

- | | |
|---|---|
| 1. Kipsilevy | 6. Tasoite (tarvittaessa) |
| 2. Lämmityskaapeli | 7. Erikoiskova kipsilevy (tarvittaessa) |
| 3. Lattia-anturi suoja-putkessa | 8. Kosteussulku (tarvittaessa) |
| 4. Kipsilevysuikaleet | 9. Keraamisten laattojen tartunta-aine |
| 5. Lämmityskaapelin urat, jotka on täytetty kiviainespohjaisella tasoitteella | 10. Lattiamateriaali |
| | 11. Termostaatti |



Lämmitys puurakenteisessa lattiassa

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Lämmöneristys | 5. Lattia-anturi suoja-putkessa |
| 2. Alumiinifolio | 6. Koolausten ylitys |
| 3. Kiinnitysverkko | 7. Lattiamateriaali |
| 4. Lämmityskaapeli, Tassu S | 8. Termostaatti |





Enston lattialämmitys-
ratkaisulla lämmität kotisi
taloudellisesti ja mukavasti.
Lattia tuntuu miellyttävän
lämpimältä ja esimerkiksi
pesutilat kuivuvat nopeasti.

