

Termostaatit

Lattialämmityksen ohjaukseen

Enston termostaatit ovat luotettavia, tarkkoja ja täyttävät Ecodesign-asetukset. Ne pitävät kaikkien huoneiden lämpötilan tasaisena ja mukavana.



ECO16BT-IN-WW



ECO16BT-IN-SW

Energiansäästöä

Poissa ollessasi voit kätevästi pudottaa lämpötilaa. Energiankulutuksen seurannan avulla voit seurata kustannuksia ja säästää samalla energiaa.

Mukavuutta

Tarkat termostaatit pitävät lämmön tasaisena ja asumisen miellyttävänä nopeissakin lämpötilan muutoksissa.

Monipuolisuutta

Yhdistelmätermostaateilla voidaan ohjata lämmitystä useilla toimintatavoilla, kuten lattia, huone, yhdistelmä, sekä uutena teho-ohjaus.

”Älykäs lämmityksen ohjaus tuo asumiseen uudenlaista mukavuutta ja joustavuutta.”



ECO10BTW-J



ECO16BT-IN-WW



ECOAC-44



ECO16TOUCH

Rakenne

- Termostaatit ovat yhteensopivia Intro-, Jussi-, Elko-, Impressivo- ja Exxact-asennuskalusteiden kanssa
- Yhdistelmätermostaatti ja vikavirtasuojallinen lattialämmitystermostaatti
- Kaksoiseristetty rakenne
- Tarkka elektroninen älytermostaatti (huone ja yhdistelmä 5 - 35 °C, lattia 5 - 50 °C, teho-ohjaus 0 - 100 %). Voidaan ohjata manuaalisesti tai Ensto Heat Control -sovelluksella (Android ja iOS).
- ECO10BT ja ECO16BT:ssä ulkoinen lämpötilanmuutos (säädetävissä Ensto Heat Control -sovelluksessa)
- Lepovirtakulutus <0,5W
- NTC-anturi 47 kohm 4 metrin kaapelilla
- Käyttölämpötila-alue -20 °C...+30 °C.
- Kaksinapainen kytkin
- Kotelointiluokka:
Yhdistelmätermostaatit: IP30
Vikavirtasuojatermostaatti: IP31
ECO16BT-J ja ECO10BTW-J-termostaattien suojausluokka voidaan korottaa IP44:ksi käyttämällä ECOAC-44-uppoasennuskoteloä.
- Käyttöjännite 230V

Ensto Heat Control -sovellus

- Lämpötilan hallinta
- Termostaatin toimintatavan valinta:
 - Lattia
 - Huone
 - Yhdistelmä
 - Teho
- Kalenteriohjelmat
 - Määritä haluttu lämpötilan muutosjakso ja sen alkamis- ja päättymisaika
- Loma-aika
 - Pidempiaikainen lämpötilanmuutosjakso
- Tehostus
 - Väliaikainen lämpötilanmuutos
- Aikataulujen hallinta
 - Kuusi päiväkohtaista lämpötilan muutosjaksoa
- Säästää kustannuksissa energiankulutuksen seurannan avulla
 - Viikko- ja vuositaso energiankulutus
 - Viikon lämpötilojen seuranta



ECO16BTD

Snro	Tyyppi	GTIN	Nimellisvirta	Nimellisjännite	Teho	Väri
Lattialämmitystermostaatti vikavirtasuojalla						
26 211 60	ECO10BTW-J	6438100339302	10A	230 V	2300W	valkoinen
Intro-yhdistelmätermostaatti lattia-anturilla						
26 211 65	ECO16BT-IN-WW	6438100339067	16A	230 V	3600W	valkoinen
26 211 64	ECO16BT-IN-SW	6438100339050	16A	230 V	3600W	musta
Jussi-yhdistelmätermostaatti lattia-anturilla						
26 211 66	ECO16BT-J	6438100339081	16A	230 V	3600W	valkoinen
Elko-yhdistelmätermostaatti lattia-anturilla						
26 211 67	ECO16BT-E	6438100339098	16A	230 V	3600W	valkoinen
Impressivo-yhdistelmätermostaatti lattia-anturilla						
26 211 63	ECO16BT-IM-084	6438100339043	16A	230 V	3600W	valkoinen
26 211 62	ECO16BT-IM-083	6438100339036	16A	230 V	3600W	alumiini
26 211 61	ECO16BT-IM-081	6438100339029	16A	230 V	3600W	antrasiitti
Exxact-yhdistelmätermostaatti lattia-anturilla						
26 212 25	ECO16BT-EX	6438100361839	16A	230 V	3600W	valkoinen
Kosketusnäytöllinen yhdistelmätermostaatti						
26 210 90	ECO16TOUCH	6418677639166	16A	230 V	3600W	valkoinen
Yhdistelmätermostaatti DIN-kisko						
26 212 41	ECO16BTD	6438100401733	16A	230 VAC	3600 W	valkoinen
IP44 suojakansi ECO16BT-J ja ECO10BTW-J-termostaateille						
26 210 95	ECOAC-44	6438100334840	-	-	-	valkoinen