

ThinKit

Lämpökaapeli pienten ja sokkeloisten tilojen lattialämmitykseen

ThinKit on ohut ja pyöreä kaapeli, joka mahdollistaa lattian matalan korotuksen saneerauksen tai uudiskohteen yhteydessä. ThinKit on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu 10 W/m teholla.



Säästö ja mukavuus

Lämmityskustannuksissa voi säästää asumismukavuudesta tinkimättä. Asumismukavuus alkaa lämpimistä jaloista; kun varpaita ei palele, huonelämpötilaa voi laskea 1–2°.

Turvallisuus

Kosteissa tiloissa lattialämmitys nopeuttaa lattiapinnan kuivumista ja ehkäisee kosteusongelmien syntymistä.

Terveys

Lattialämmitys tasoittaa ilman liikettä ja vähentää pölyn kiertoa huoneessa. Se poistaa lattiavedon ja luo ihanteellisen huoneilman myös allergikoille ja hengityselinsairauksista kärsiville.



"Ihanteellinen pieniin ja ahtaisiin tiloihin."



Rakenne

- › Kaksijohtiminen päätyvä lämpökaapeli
- › Lämmityskaapelin halkaisija 4,2 mm
- › Pakkauksen sisältö:
 - Lattialämmityskaapeli
 - Taipuisa asennusputki termostaatin anturille
 - Asennusteippi kiinnitystä varten
- › Teho 10W/m
- › Nimellisjännite 230 V
- › Mekaaninen lujuusluokka M1 (sovellukset, joissa on pieni mekaanisten vaurioiden riski esim. asennus tasaisille pinnoille tasoitteeseen)
- › Kylmäkaapelin pituus on 3 metriä

Ohjaus


- › Yhteensopiva kaikkien Enston termostaattien kanssa

Asennus

- › Asennus ohueen tasoitteeseen
- › Tuotetta voidaan käyttää kaikkien lattiapintamateriaalien kanssa, mutta itse kaapeli tulee asentaa palamattoman pinnan päälle
- › Asennusteho 60-150W/m². Huom. <80W/m² on tarkoitettu ainoastaan passiivitaloihin
- › Alin asennuslämpötila on -5 °C
- › Kylmäkaapelin asennus onnistuu suoraan Enston termostaatteihin

Saneerauskohteiden ja ohuiden lattiarakenteiden lämmitys

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Vanha lattia | 6. Tasoite |
| 2. Primeri | 7. Tasoite (tarvittaessa) |
| 3. Lämmityskaapeli | 8. Lattiamateriaali |
| 4. Asennusteippi | 9. Termostaatti |
| 5. Lattia-anturi suoja-putkessa | |



Snro	Tyyppi	GTIN	Teho	Pituus	Lattian ala
ThinKit-lämpökaapelit ilman termostaattia					
81 684 50	EFHTK1	6418677636790	130W	13,5 m	0,9-2,2 m ²
81 684 51	EFHTK1.5	6418677636806	150W	14,5 m	1,0-2,5 m ²
81 684 52	EFHTK2	6418677636813	220W	22,5 m	1,5-3,7 m ²
81 684 53	EFHTK3	6418677636820	280W	28,5 m	1,9-4,7 m ²
81 684 54	EFHTK4	6418677636837	400W	40 m	2,7-6,7 m ²
81 684 55	EFHTK5	6418677636844	450W	45 m	3,0-7,5 m ²
81 682 39	EFHTK6	6418677637841	550W	55 m	3,7-9,2 m ²
81 684 56	EFHTK7	6418677636851	690W	70 m	4,6-11,5 m ²
81 684 57	EFHTK8	6418677636868	780W	78 m	5,2-13 m ²