



CAR105

## CARNIVAL

Monipuolinen Carnival-allasvalo kattaa lähes kaikki alasvalotarpeesi julkisissa tiloissa. Pikaliitinasennus ja reilu kytkentätila takaavat helpon ja nopean asennuksen. Sisäänrakennettu värilämpötilan säätö, DALI-ohjaus, häikäisyn esto ja monet muut ominaisuudet tekevät Carnival-allasvaloista mielenkiintoisen vaihtoehdon projektiisi.

### DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himmennuksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

### DualWhite

Enston DualWhite-valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K -värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



**Dual  
White**

1 Valaisin,  
2 Värilämpötilaa

Tyylikäs kokonaisuus  
jokaiseen kohteeseen.





CAR150



CAR200





### Rakenne

- Runko pulverimaalattua alumiinia valkoisena
- IP44
- DualWhite 3000K/4000K, kytkimellä valittavissa
- LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L80B50)

### Asennus

- Uppoasennus kattoon valaisimen jousikiinnikkeillä
- Asennusreiän halkaisijat 105, 150 tai 200 mm
- Varustettu DALI-liitäntälaitteella
- Suojaetäisyys valaisimen yläpuolelta vähintään 100 mm
- Kattolevyn paksuus max. 25 mm

	H	D	D <sub>R</sub>
CAR105ED/DW	73	130	105
CAR150ED/DW	94	172	150
CAR200ED/DW	100	225	200



Sulakemitoitukset	B10	B16	C10	C16
CAR105ED/DW	37	60	37	60
CAR150ED/DW	37	60	37	60
CAR200ED/DW	37	60	37	60

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Halkaisija	Valovirta
<b>Carnival</b>						
42 614 20	CAR105ED/DW	CAR105 IP44 8W 830/840 DA	8W	1,0	130	830 lm
42 614 21	CAR150ED/DW	CAR150 IP44 15W 830/840 DA	15W	1,5	172	1750 lm
42 614 22	CAR200ED/DW	CAR200 IP44 26W 830/840 DA	26W	2,0	225	3170 lm

# Carnival

## Asennuskehukset

### Carnival


	ØI	ØC
CAR105xxx	105	130
CAR150xxx	150	172
CAR200xxx	200	225

### Carnival-asennuskehukset


	ØI	ØP
CAR105-MP180	107	180
CAR150-MP230	152	230
CAR200-MP300	202	300

### Carnival-asennuskehys jousilla

	ØS	ØP
CAR200-MFS300	250	300



Asennusaukko ØH	110-120	120-160	155-165	165-210	205-215	215-250	250-280
CAR105xxx	X	X					
CAR150xxx			X	X			
CAR200xxx					X	X	X
CAR105-MP180		X					
CAR150-MP230				X			
CAR200-MP300						X	
CAR200-MFS300							X



Valkoinen väri ja kolme erikokoista runkoa luovat tyylikkään kokonaisuuden jokaiseen kohteeseen. Korjauskohteita varten valikoimasta löytyvät erikokoiset sovitukset itse valaisinta isompiin asennusaukkoihin.