

# Carnival

LED



CAR105

Carnival är en downlight som erbjuder ett fint ljus genom reflektorn. Snabbkoppling, möjlighet till justering av färgtemperatur samt Dali som standard gör Carnival till ett mycket attraktivt val i projekten.

## DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

## DualWhite

Enstos armaturer med DualWhite är utrustade med valmöjlighet att välja mellan 3000 K och 4000 K på en och samma armatur.



Dual  
White

1 Armatur  
2 Färgtemperaturer



”Tre storlekar och eleganta lösningar.”



CAR150



CAR200




### Konstruktion

- › Stomme i vitlackerad aluminium
- › IP44
- › DualWhite - 3000K/4000K
- › LED-armaturens livslängd 50 000h (L70),  $T_a=25\text{ °C}$

### Montering

- › Infälld med integrerade fjäderfästen
- › Håltagning, se tabell
- › Dali är standard
- › Min. avstånd ovan armatur 100 mm
- › Takets tjocklek 1-25 mm



	H	D	D <sub>R</sub>
CAR105ED/DW	73	130	105
CAR150ED/DW	94	172	150
CAR200ED/DW	100	225	200

Antal armaturer per säkring	Antal armaturer per säkring			
	B10	B16	C10	C16
CAR105ED/DW	37	60	37	60
CAR150ED/DW	37	60	37	60
CAR200ED/DW	37	60	37	60

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Diameter	Ljusflöde
<b>Carnival</b>						
74 759 20	CAR105ED/DW	CAR105 IP44 8W 830/840 DA	8W	1,0	130	830 lm
74 759 21	CAR150ED/DW	CAR150 IP44 15W 830/840 DA	15W	1,5	172	1750 lm
74 759 22	CAR200ED/DW	CAR200 IP44 26W 830/840 DA	26W	2,0	225	3170 lm
<b>Monteringsramar</b>						
	CAR105-MP180	Monteringsram CAR105/D120-160 WH				
	CAR150-MP230	Monteringsram CAR150/D165-210 WH				
	CAR200-MP300	Monteringsram CAR200/D215-250 WH				
	CAR200-MFS300	Monteringsram med fjädrar CAR200/D250-280 WH				




# Carnival

## Monteringsramar



### Carnival

	ØI	ØC
CAR105xxx	105	130
CAR150xxx	150	172
CAR200xxx	200	225



### Carnival-monteringsramar


	ØI	ØP
CAR105-MP180	107	180
CAR150-MP230	152	230
CAR200-MP300	202	300



### Carnival-monteringsram med fjädrar

	ØS	ØP
CAR200-MFS300	250	300

Monteringshål ØH	110-120	120-160	155-165	165-210	205-215	215-250	250-280
CAR105xxx	X	X					
CAR150xxx			X	X			
CAR200xxx					X	X	X
CAR105-MP180		X					
CAR150-MP230				X			
CAR200-MP300						X	
CAR200-MFS300							X



✓

Carnival finns i tre storlekar, tillsammans med sina monteringsramar löser den tidigare håltagningar i taket på ett enkelt och smidigt sätt.

