

ECO320

LED



ECO320 LED on edullinen IP44-yleisvalaisinsarja julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Kaksi tehovalitsoehto. Perus- ja PIR-liiketunnistimella varustetut mallit. Lisävarusteena koristerenkaat AVR320-sarjasta.

Move!

Ensto valaisimien liiketunnistustekniikka on perusta monelle Ensto Smart-ohjausjärjestelmälle, mutta ne toimivat hienosti myös yksinään. Ensto Move!-valaisimet käyttävät PIR ja tutka-liiketunnistustekniikkaa, riippuen sinun projektisi tarpeesta.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



”Edullinen, helppo ja nopea vaihtoehto, kun hinta on tärkein kriteeri!”



ECO320 + AVL46



ECO320 + AVL58



Rakenne


- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko polykarbonaattia
- › Mallit:
10W, valaisimen valovirta 1047 lm (3000 K),
1082 lm (4000 K),
14W, valaisimen valovirta 1466 lm (3000 K),
1514 lm (4000 K),
3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn liittimestä, Ra >80, tehokerroin 0,75
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
50 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Ohjaustavat


- › ECO320 PIR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu infrapunaliiiketunnistimella (PIR) jossa säädöt päällöoloajalle (1-30 min.), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoiminnolle.

Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan tai osittain uppoon
- › Upostussyvyys 43 mm, upostusaukko \varnothing 306 mm, kuvun halkaisija \varnothing 320 mm
- › Jousiliitinkytkentärima $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ läpimenevään asennukseen, PIR-mallit $4/5 \times 2,5\text{ mm}^2$
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
PIR-mallit:
Kattoasennus max. 4 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä. Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perusvalaisimet. Asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- › Patentoidulla keskiörenkaalla varustettu bajonettikiinnitys helpottaa valaisimen asentamista niin katto- kuin seinäasennuksissakin



ECO320



ECO320 PIR-tunnistinvalaisin

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
ECO320 LED valaisin elektronisella liitäntälaitteella						
41 173 25	ECO320.110L/DW	ECO320 IP44 10W 830/840	LED	1,3	1082 lm	
41 173 28	ECO320.114L/DW	ECO320 IP44 14W 830/840	LED	1,2	1514 lm	
ECO320 LED PIR tunnistinvalaisin elektronisella liitäntälaitteella						
41 173 23	ECO320.1104L/DW	ECO320 IP44 10W 830/840 PIR	LED	1,4	1082 lm	
41 173 26	ECO320.1144L/DW	ECO320 IP44 14W 830/840 PIR	LED	1,2	1514 lm	