

# Farmline

## LED



Ensto Farmline on erikoisvalaisin, joka soveltuu kemikaalikestäväy-  
tensä vuoksi erinomaisesti maata-  
louden valaistustarpeisiin. Farmline  
ei säikähdä kaasuja tai kemikaaleja,  
mutta ennen kaikkea Farmline on  
energiatehokas LED-valaisin, joka  
soveltuu myös autohallien ja -pesu-  
laiden valaisimeksi.



"Farmline soveltuu erin-  
omaisesti maatalouden  
valaistustarpeisiin."



### Rakenne

- ▶ PMMA runko ja kupu
- ▶ Kiinteät ledit, ei vaihdettavissa
- ▶ IP66, IK04
- ▶ 4000 K, Ra>80
- ▶ Käyttöympäristön lämpötila -30 °C – +50 °C
- ▶ Led-moduulin elinikä 50 000 h (L80), T<sub>a</sub>=25 °C





### Ohjaustavat

- ▶ On/off

### Asennus

- ▶ Asennetaan kattoon tai ripustuskiiskoon pika-kiinnityksellä
- ▶ Läpijohtotettu, kytkentämahdollisuus valaisimen molemmissa päissä

Max. 6A



Sulakemitoitukset	B10	B16	C10	C16
FALI12.4300	11	18	18	30
FALI15.6500	11	18	18	30

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Valovirta
Farmline								
43 614 39	FALI12.4300	FALI12.4300 IP66 4300LM 35W 840 PMMA O	35W	1,0	1272	62	56	4300 lm
43 614 40	FALI15.6500	FALI15.6500 IP66 6500LM 53W 840 PMMA O	53W	1,1	1572	62	56	6500 lm



## LINE JA FARMLINE - KEMIAALLINEN KESTÄVYYS

Kemikaali	Line	Farmline	Ruostumaton teräs
	Poly-karbonaatti	PMMA	
Etikkahappo 10 %	+	+	+
Asetoni	-	-	+
Alkoholijuomat	+	0	+
Alumiinisulfaatti	+	+	0
Ammoniikki 5 %	-	+	+
Aniliini	-	-	+
Arseenihappo 20 %	+	+	+
Bentseeni	-	-	0
Bentsyylialkoholi	-	-	0
Bromi	-	-	-
Kalsiumkloridi	+	+	0
Kalsiumnitraatti	+	+	0
Hiilitetrakloridi	-	-	0
Hiilihappo	-	-	+
Kaliumhydroksidi 5 %	-	+	0
Sementti	+	+	0
Suolahappo 1–5 %	+	+	-
Nestemäiset kloorit (höyryt)	-	-	0
Kloroformi	-	-	+
Kromihappo	0	0	0
Sitruunahappo 20 %	+	+	0
Kuparisulfaatti	+	+	0
Dieselöljy	0	+	+
Etanoli 30 %	+	0	+
Etyylikloridi	-	-	+
Etyylieetteri	-	-	0
Ruokaöljyt ja rasvat	-	+	+
Muurahaihappo 10 %	+	+	0
Glyseroli	+	+	+

+	Hyvä
0	Suhteellisen hyvä
-	Huono

Kemikaali	Line	Farmline	Ruostumaton teräs
	Poly-karbonaatti	PMMA	
Heksaani	+	+	+
Jodi	-	+	-
Rautakloridi	+	+	-
Isopropyylialkoholi	0	0	0
Voiteluöljy	+	+	+
Magnesiumsulfaatti	+	+	+
Metanoli	-	0	+
Mineraaliöljyt	+	+	+
Typpihappo 20 %	0	+	+
Happi	+	+	+
Otsoni	+	+	0
Perkloorihappo 10 %	+	+	-
Bensiini	-	+	+
Fenoli	-	-	0
Kaliumbromidi	+	+	0
Kaliumnitraatti	+	+	0
Kaliumpermanganaatti	+	+	0
Meri-ilmast	+	+	0
Silikoniöljyt	+	0	+
Natriumhypokloriitti 15 %	-	+	0
Natriumkloridi	+	+	0
Natriumhydroksidi 5 %	-	+	0
Natriumsulfaatti	+	+	0
Sokeri	+	+	+
Rikki	+	+	0
Rikkihappo 30 %	+	+	-
Tolueeni	-	-	+
Triklorietyleeni	-	-	0
Sinkkisulfaatti	+	+	0



Kemikaalikestävä ja energia-  
tehokas Farmline soveltuu  
mainiosti myös autohalleihin  
ja -pesuloihin.