

Farmline

LED

Farmline är en IP66-klassad armatur som konstruerats för tuffa miljöer så som jordbruket samtidigt som den erbjuder en smidig installation och design.



"Perfekt för jordbruket."



Konstruktion

- › Stomme och kupa i PMMA (akryl)
- › LED ej utbytbar
- › IP66, IK04
- › 4000 K, Ra>80
- › Omgivningstemperatur - 30 °C - + 50 °C
- › Livslängd 50 000 h (L80), T_a=25 °C





Styrning

- › On/off

Montering

- › Dikt tak eller på skena
- › Genomkopplad

Max. 6A



Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
FALI12.4300	11	18	18	30
FALI15.6500	11	18	18	30

E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Kg	Längd	Bredd	Höjd	Ljusflöde
Farmline								
72 160 40	FALI12.4300	FALI12.4300 IP66 4300LM 35W 840 PMMA O	35W	1,0	1272	62	56	4300 lm
72 160 41	FALI15.6500	FALI15.6500 IP66 6500LM 53W 840 PMMA O	53W	1,1	1572	62	56	6500 lm

LINE OCH FARMLINE - KEMISK MOTSTÅNDSKRAFT

Kemiska medel	Line	Farmline	Rostfritt stål
	Polykarbonat	PMMA	
Acetic acid 10%	+	+	+
Acetone	-	-	+
Alcoholic beverages	+	0	+
Aluminium sulphate	+	+	0
Ammonia 5%	-	+	+
Aniline	-	-	+
Arsenic acid 20%	+	+	+
Benzene	-	-	0
Bencylic alcohol	-	-	0
Bromine	-	-	-
Calcium Chloride	+	+	0
Calcium nitrate	+	+	0
Carbon tetrachloride	-	-	0
Carbonic acid	-	-	+
Caustic potash 5%	-	+	0
Cement	+	+	0
Hydrochloric acid 1-5%	+	+	-
Chlorine liquids (vapours)	-	-	0
Chloroform	-	-	+
Chromic acid	0	0	0
Citric acid 20%	+	+	0
Copper sulphate	+	+	0
Diesel-naphta oil	0	+	+
Ethyl alcohol 30%	+	0	+
Ethyl chloride	-	-	+
Ethyl ether	-	-	0
Food oils and fats	-	+	+
Formic acid 10%	+	+	0
Glycerine	+	+	+

Kemiska medel	Line	Farmline	Rostfritt stål
	Polykarbonat	PMMA	
Hexane	+	+	+
Iodine	-	+	-
Iron chloride	+	+	-
Isopropyl alcohol	0	0	0
Lubricating oil	+	+	+
Magnesium sulphate	+	+	+
Methanol	-	0	+
Mineral oils	+	+	+
Nitric acid 20%	0	+	+
Oxygen	+	+	+
Ozone	+	+	0
Perchloric acid 10%	+	+	-
Petrol	-	+	+
Phenol	-	-	0
Potassium bromide	+	+	0
Potassium nitrate	+	+	0
Potassium permanganate	+	+	0
Sea climate	+	+	0
Silicon oils	+	0	+
Soda bleach 15%	-	+	0
Sodium chloride	+	+	0
Sodium hydroxide 5%	-	+	0
Sodium sulphate	+	+	0
Sugar	+	+	+
Sulphur	+	+	0
Sulphuric acid 30%	+	+	-
Toluene	-	-	+
Trichloroethylene	-	-	0
Zinc sulphate	+	+	0

+	Motståndskraftig
0	Relativt motståndskraftig
-	Inte motståndskraftig



Den kemiska motståndskraften ger Farmline och Line även möjlighet till installation i de flesta biltvättar. Se kemisk lista.