

Forte

LED

Vahva ja tyylikäs LED-ulkovalaisin-
sarja asunto- ja julkitilakäyttöön.



FO265.14LGH





FO265.14LV



FO265.14GH

Rakenne

- › Runko painevalettua alumiinia
- › Kupu uv-suojattua polykarbonaattia
- › Värit: Grafiitinharmaa (GH) tai valkoinen (V)
- › LED-mallit:
Ottoteho 9,5W tai 19W, valaisimien valovirrat ks. taulukko
Väriämpötila 3000 K tai 4000 K
Ra > 80, tehokerroin 0,9
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C


Asennus

- › Seinään tai kattoon, ketjutettava 3x2,5 mm²
- › Murtoaihiot valaisimen kyljessä pintakaapelia varten.
- › Läpiviennit pohjassa ja reunoilla

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kanta	Kg	Väri	Valovirta
Forte LED S							
45 031 95	FO265.14GH	FO265.14GH 9.5W/840 IP65	9,5W	LED	1,30	Grafiitinharmaa	1100 lm
45 031 96	FO265.14GH/3K	FO265.14GH/3K 9.5W/830 IP65	9,5W	LED	1,30	Grafiitinharmaa	1000 lm
45 032 02	FO265.14V	FO265.14V 9.5W/840 IP65	9,5W	LED	1,30	Valkoinen	1100 lm
45 032 04	FO265.14V/3K	FO265.14V/3K 9.5W/830 IP65	9,5W	LED	1,30	Valkoinen	1000 lm
Forte LED S luomella							
45 031 97	FO265.14LGH	FO265.14LGH 9.5W/840 IP65	9,5W	LED	1,40	Grafiitinharmaa	750 lm
45 031 98	FO265.14LGH/3K	FO265.14LGH/3K 9.5W/830 IP65	9,5W	LED	1,40	Grafiitinharmaa	650 lm
45 031 99	FO265.14LV	FO265.14LV 9.5W/840 IP65	9,5W	LED	1,40	Valkoinen	750 lm
45 032 01	FO265.14LV/3K	FO265.14LV/3K 9.5W/830 IP65	9,5W	LED	1,40	Valkoinen	650 lm
Forte LED L							
45 032 05	FO360.19GH	FO360.19GH 19W/840 LED IP65 PC	19W	LED	2,60	Grafiitinharmaa	1500 lm
45 032 07	FO360.19GH/3K	FO360.19GH/3K 19W/830 LED IP65	19W	LED	2,60	Grafiitinharmaa	1400 lm
45 032 17	FO360.19V	FO360.19V 19W/840 LED IP65 PC	19W	LED	2,60	Valkoinen	1500 lm
45 032 19	FO360.19V/3K	FO360.19V/3K 19W/830 LED IP65	19W	LED	2,60	Valkoinen	1400 lm
Forte LED L luomella							
45 032 08	FO360.19LGH	FO360.19LGH 19W/840 LED IP65	19W	LED	2,80	Grafiitinharmaa	1000 lm
45 032 10	FO360.19LGH/3K	FO360.19LGH/3K 19W/83 LED IP65	19W	LED	2,80	Grafiitinharmaa	900 lm




FO265.14GH




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**


FO360.19GH




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**




Forte S




Forte S luomella



Forte L



Forte L luomella



Vahva runkorakenne ei Forten tapauksessa tarkoita kompromissia ulkonäössä. Viimeistely pinta, silmäluomella tai ilman on siistin tyylikäs.

