

# Gala

E27

Gala-ulkovalaisinsarjasta löytyy valaisimet koko pihapiiriin. Sarja muodostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta seinä- ja pylväsvalaisimia. Runkomateriaalina kestävä alumiini.



AVG01M



”Pylvään päähän ja seinälle; Gala on erinomainen tunnelman tuoja.”



AVG03



AVG07M



AVG01GHLED

### Rakenne

- › Runko ja heijastinleijat pulverimaalattua alumiinia.
- › Värit: valkoinen, musta ja grafiitinharmaa
- › Kupu kirkasta tai mattalasia, mattalasi mustissa ja grafiitinharmaissa valaisimissa, muissa kirkas lasikupu
- › Seinämallien seinäkiinnikkeet pulverimaalattua, sinkittyä terästä
- › Pylväät ja muurijalat (tilattavissa erikseen) pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
- › Suositellaan LED- tai energiansäästölamppua 8-20W, kanta E27, valonlähteen mitat maximisaan; leveys 68 mm ja pituus 188 mm

### Asennus

- › Seinään, muurijalkaan  $\varnothing$  50 mm tai pylvääseen  $\varnothing$  50 mm
- › Seinämallit voidaan asentaa jakorasian päälle, 4 kiinnitysreikää 78 mm jaolla
- › AVG01 pylväsmallit: Pylvääseen  $\varnothing$  50 mm (1,5 m VP150050/väri tai 2,0 m VP225050/väri). Maatuki MT ( $\varnothing$  50 mm). Muurijalkaan; MJ-5/väri. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 120 cm korkuisina. Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
- › KytKentä: Seinävalaisin: KytKentärima kupissa 3x2,5 mm<sup>2</sup> ketjutettava, murtoaihiot pintakaapelointia varten  
Pylväsvalaisin: KytKentärima valaisimessa 3x2,5mm<sup>2</sup> ketjutettava

### Tilauksesta


- › Helmenharmaa, antiikkiohopea ja antiikkipronssi
- › AVGP05 pylväsmajakka (valkoinen, musta ja grafiitinharmaa)

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
<b>Pylväsvalaisin (pylväs, 50 mm, tilattava erikseen)</b>						
45 032 00	AVG01	AVG01 IP44 75W E27 G C VA	E27	pylväs	valkoinen	0,8
45 032 06	AVG01M	AVG01M IP44 75W E27 G O MU	E27	pylväs	musta	0,8
41 031 21	AVG01GH	AVG01GH IP44 75W E27 G C GH	E27	pylväs	grafiitinharmaa	0,8
<b>Majakka pylväsvalaisin (pylväs, 50 mm tilattava erikseen)</b>						
41 030 80	AVGP05	AVGP05 60W E27 VA	E27	pylväs	valkoinen	0,8
41 030 83	AVGP05M	AVGP05M 60W E27 MU	E27	pylväs	musta	0,8
41 030 82	AVGP05GH	AVGP05GH 60W E27 GH	E27	pylväs	grafiitinharmaa	0,8
<b>Seinävalaisin ylöspäin</b>						
41 030 36	AVG03	AVG03 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,2
45 032 15	AVG03M	AVG03M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,2
41 031 25	AVG03GH	AVG03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	1,2
<b>Seinävalaisin alaspäin</b>						
41 030 48	AVG07	AVG07 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,4
45 602 70	AVG07M	AVG07M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,4
41 030 67	AVG07GH	AVG07GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	1,4
<b>Seinämajakka</b>						
45 602 50	AVGP03	AVGP03 IP44 75W E27 G C VA	E27	seinä	valkoinen	1,3
45 602 52	AVGP03M	AVGP03M IP44 75W E27 G O MU	E27	seinä	musta	1,3
41 030 76	AVGP03GH	AVGP03GH IP44 75W E27 G O GH	E27	seinä	grafiitinharmaa	1,3




Snro	Tyyppi	Tuotenumero	Kanta	Malli	Väri	Kg
Pylväät Ø 50 mm, sopii AVG01 ja AVGP05				Korkeus m		
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM VA		1,5	valkoinen	2,5
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM MU		1,5	musta	2,5
46 030 04	VP150050/GH	VP150050/GH 1.5M 50MM GH		1,5	grafiitinharmaa	2,5
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM ANTPRONS		1,5	antiikkipronssi	2,5
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM VA		2,0	valkoinen	3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM MU		2,0	musta	3,5
46 030 05	VP225050/GH	VP225050/GH 2M 50MM GH		2,0	grafiitinharmaa	3,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM ANTPRONS		2,0	antiikkipronssi	3,5
Muurijalat Ø 50 mm, sopii AVG01				Korkeus cm		
46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA		13,5	valkoinen	0,4
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 MU		13,5	musta	0,4
46 030 01	MJ-5GH	MJ-5GH 50.8 GH		13,5	grafiitinharmaa	0,4
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 ANTPRONS		13,5	antiikkipronssi	0,4
46 601 06	MJ-5V/120	MJ-5V/120 50.8 VA 1200MM		120	valkoinen	2,2
46 601 05	MJ-5M/120	MJ-5M/120 50.8 MU 1200MM		120	musta	2,2
46 030 02	MJ-5GH/120	MJ-5GH/120 50.8 GH 1200MM		120	grafiitinharmaa	2,2
46 601 03	MJ-5AP/120	MJ-5AP/120 50.8 ANTPRONS1200MM		120	antiikkipronssi	2,2
Maatuet pylväisiin						
46 030 09	MT	MT MAATUKI 50MM		Terrafix Ø 50 mm pylväisiin		0,45


G = lasikupu, C = kirkas, O = opaali/matta. Teho ilmoitettu max. hehkulamppukuormana, suositellaan energiansäästö- tai ledilamppua




AVG01




AVGP03




AVGP07




AVGP05



MT



MJ-5



MT

Irroitettavat keskityspalikat pylvään keskittämiseksi ja tiivistämiseksi maatuen suuaukkoon.



Gala kutsuu kotiin ja merkitsee kulkureittejä pihapiirissä ja terasseilla. Gala tuo arvokkuutta ja sulautuu kauniisti pihoihin ja julkisivuun.

