

Käpy

E27

Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpyvalaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.



AT101ALAP



"Klassikko!"



AT101ALV



AT103ALM



AT103ALAP

Rakenne

- › Runko ja heijastinleijjat pulverimaalattua alumiinia.
- › Pylväät pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
- › Väri vaihtoehdot: antiikkipronssi, musta ja valkoinen
- › Toimitetaan ilman valonlähdettä, suositellaan ulkokäyttöön tarkoitettua LED- tai energiansäästölamppua 8-20W, kanta E27

Asennus


- › Pylväsmallit:
Pylvääseen \varnothing 50 mm (1,5 m VP150050/väri tai 2,0 m VP225050/väri). Maatuki MT (\varnothing 50 mm). Muurijalkaan MJ-5/väri. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 120 cm korkuisina
Seinään SK-5 seinävarrella
Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen
- › Seinämallit suoraan seinään
- › Kytkenärima valaisimessa 3x2,5 mm² ketjutettava

Snr	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg	
Käpy (4 leijaa)						
45 033 06	AT101ALAP	AT101ALAP 100W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	1,4	
45 033 09	AT101ALM	AT101ALM 100W E27 MU	E27	musta	1,4	
45 033 12	AT101ALV	AT101ALV 100W W27 VA	E27	valkoinen	1,4	
Seinäkäpy						
45 033 24	AT103ALAP	AT103ALAP 100W E27 ANTPRONS	E27	antiikkipronssi	0,7	
45 033 27	AT103ALM	AT103ALM 100W E27 MU	E27	musta	0,7	
45 033 30	AT103ALV	AT103ALV 100W E27 VA	E27	valkoinen	0,7	
Pylväät						
			Korkeus	\varnothing mm		
46 031 27	VP150050/AP	VP150050/AP 1.5M 50MM ANTPRONS	1,5	50,8	antiikkipronssi	2,5
46 031 24	VP150050/M	VP150050/M 1.5M 50MM MU	1,5	50,8	musta	2,5
46 031 21	VP150050/V	VP150050/V 1.5M 50MM VA	1,5	50,8	valkoinen	2,5
46 031 15	VP225050/AP	VP225050/AP 2M 50MM ANTPRONS	2	50,8	antiikkipronssi	3,5
46 031 12	VP225050/M	VP225050/M 2M 50MM MU	2	50,8	musta	3,5
46 031 09	VP225050/V	VP225050/V 2M 50MM VA	2	50,8	valkoinen	3,5




Snro	Tyyppi	Tuotenimi		Väri	Kg
Maatuet pylväisiin				Ø mm	
46 030 09	MT	MT MAATUKI 50MM	Terrafix	50	0,5
Seinävarret				Ø mm	
46 031 54	SK-5AP	SK-5AP SEINÄKIINNIKE ANTPRONS		50,8	antiikkipronssi
46 031 51	SK-5M	SK-5M SEINÄKIINNIKE MU		50,8	musta
46 031 48	SK-5V	SK-5V SEINÄKIINNIKE VA		50,8	valkoinen
Muurijalat			Korkeus	Ø mm	
46 601 40	MJ-5AP	MJ-5AP 50.8 ANTPRONS	13,5	50,8	antiikkipronssi
46 601 42	MJ-5M	MJ-5M 50.8 MU	13,5	50,8	musta
46 601 44	MJ-5V	MJ-5V 50.8 VA	13,5	50,8	valkoinen
46 601 03	MJ-5AP/120	MJ-5AP/120 50.8 ANTPRONS1200MM	120	50,8	antiikkipronssi
46 601 05	MJ-5M/120	MJ-5M/120 50.8 MU 1200MM	120	50,8	musta
46 601 06	MJ-5V/120	MJ-5V/120 50.8 VA 1200MM	120	50,8	valkoinen


Teho ilmoitettu max. hehkulamppukuormana, suositellaan ulkokäyttöön tarkoitettua LED- tai energiansäästölamppua 8-20W




AT101




AT103 seinäkäpy




MJ-5



MT



SK-5



Käpy valaisee hellästi ja sulautuu valoisaan aikaan mainiosti kaikenlaisiin pihapiireihin. Aikamme klassikko on saatavilla useissa eri väreissä!

