

Lumia

LED | E27



AVN260GHLED

Tyylikäs, grafiitinharmaa väri ja moderni muotoilu tekevät Lumia-sarjan valaisimista oivan valinnan moderniin pihapiiriin. Sarjasta löytyy mallit yleis- ja korostusvalaistukseen. Lumia-sarjan valaisimet ovat yhdistävissä Gala-sarjan grafiitinharmaiden pylväs- ja pollarimallien kanssa.



”Kestävä ja tyylikäs
alumiinivalaisin,
sopii vaikka numero-
valaisimeksi.”



AVN260LGH



AVN260L

Rakenne

- › Runko alumiinia
- › Kupu uv-suojattua polykarbonaattia
- › Väri grafiitinharmaa (GH) tai valkoinen (VA)
- › IK08


Valikoima

- › E27-kantaiset mallit yleis- ja numerovalaistukseen. max. 60W, suositellaan 11-18W energiansäästölamppua, valonlähteen mitat maksimissaan; leveys 45 mm ja pituus 145 mm
- › LED-mallit:
AVN260... - ottoteho 8W, valaisimen valovirta 572 lm (kehyksellä) / 370 lm (luomella), 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,92

Asennus


- › Seinään tai kattoon, ketjutettava 3x1,5 mm²

AVN260GHLED




cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

100%



AVN260GH



AVN260LGH

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Väri	Kg
LED-mallit						
41 032 08	AVN260GHLED	AVN260GHLED IP54 8W/840 PC GH	LED	seinä/katto	grafiitinharmaa	1,2
41 032 11	AVN260LGHLED	AVN260LGHLED IP54 8W/840 PC GH	LED	seinä	grafiitinharmaa	1,2
Seinä-/kattovalaisin						
41 032 06	AVN260	AVN260 IP54 60W E27 PC O VA	E27		valkoinen	1,2
41 031 54	AVN260GH	AVN260GH IP54 60W E27 PC O GH	E27		grafiitinharmaa	1,2
Seinävalaisin luomella						
41 032 09	AVN260L	AVN260L IP54 60W E27 PC O VA	E27		valkoinen	1,2
41 031 55	AVN260LGH	AVN260LGH IP54 60W E27 PC O GH	E27		grafiitinharmaa	1,2

