

Lumia Spot

GU10



AVN01GH

Snygg armaturserie i grafitgrå färg och modern design gör Lumia seriens armaturer till ett självklart val för den moderna trädgården och runt husen.



"Hållbar och stilig
spotlight serie."



AVN03GH



AVN07GH



AVN08GH

Konstruktion


- › Stomme pulverlackerad aluminium
- › Skyddsglas (AVN01GH, AVN03GH, AVN07GH och AVN08GH)
- › Färg grafitgrå (GH)

Varianter


- › GU10-baserade modeller för punktbelysning, ljuskälla alternativ:
 GU10 CFL 9W
 GU10 LED max. 7W
 GU10 halogen max. 35W
 Ljuskälla max. höjd 76 mm

Montering


- › Vägg, anslutning 3x1,5 mm²
- › AVN01GH-modell med jordspett och 5,5 m gummikabel (H05RN-F 2x1,0 mm²) och stickkontakt




AVN01GH



AVN03GH



AVN07GH



AVN08GH

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Model	Kg
Lumia "pinne"					
77 472 98	AVN01GH	2 ST SPOTLIGHT PÅ PINNE GU10	GU10	pollar	1,6
Lumia väggspotlight					
77 009 52	AVN03GH	VÄGG SPOTLIGHT GU10	GU10	vägg	0,7
Lumia väggspotlight ledbar					
77 009 53	AVN07GH	VÄGG SPOT REG.BAR GU10	GU10	vägg	0,6
Lumia väggspotlight upp/ner					
77 004 95	AVN08GH	VÄGG SPOT UPP/NER 2xGU10	GU10	vägg	1,1