

Lumia-spotit

GU10



AVN01GH

Tyylikäs, grafiitinharmaa väri ja moderni muotoilu tekevät Lumia-sarjan valaisimista oivan valinnan moderniin pihapiiriin. Sarjasta löytyy mallit yleis- ja korostusvalaistukseen. Lumia-sarjan valaisimet ovat yhdisteltävissä Gala-sarjan grafiitinharmaiden pylväs- ja pollarimallien kanssa.



”Kohdevaloksi kotiseinälle tai mökille. Kestävä ja edullinen.”



AVN03GH



AVN07GH



AVN08GH

Rakenne


- › Runko alumiinia
- › Suojalasi (AVN01GH, AVN03GH, AVN07GH ja AVN08GH)
- › Väri grafiitinharmaa (GH)

Valikoima


- › GU10-kantaiset mallit korostusvalaistukseen, valonlähdevaihtoehdot:
GU10 CFL 9W
GU10 LED max. 7W
GU10 halogeeni max. 35W
Valonlähteen max. korkeus 76 mm

Asennus


- › Seinään, päättyvä 3x1,5 mm²
- › AVN01GH-malli varustettu maapiikillä sekä 5,5 m kumikaapelilla (H05RN-F 2x1,0 mm²) ja pistotulpalla




AVN01GH



AVN03GH



AVN07GH



AVN08GH

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Malli	Kg
Lumia pylväs, 2-osainen, maapiikki, CL2					
41 031 49	AVN01GH	AVN01GH IP44 2X35W GU10 G C GH	GU10	pylväs	1,6
Lumia seinäspotti					
41 031 51	AVN03GH	AVN03GH IP44 50W GU10 G C GH	GU10	seinä	0,7
Lumia seinäspotti, suunnattava					
41 031 52	AVN07GH	AVN07GH IP44 35W GU10 G C GH	GU10	seinä	0,6
Lumia seinäspotti, ylös-alas					
41 031 85	AVN08GH	AVN08GH IP44 2X35W GU10 G C GH	GU10	seinä	1,1