

# Lumia

LED | E27



AVN260GHLED

Snygg armaturserie i grafitgrå färg och modern design gör Lumia seriens armaturer till ett självklart val för den moderna trädgården och runt husen.



“Hållbar, snygg  
och stilig.”



AVN260LGH



AVN260L

### Konstruktion



- › Stomme i pulverlackerad aluminium
- › Kupa UV-beständig polykarbonat
- › Färg grafitgrå (GH) eller vit (VA)
- › IK08

### Varianter


- › E27-modellerna max. 60W glödlampa alt. 11-18W lågenergilampa. Ljuskälla bredd max. 45 mm och längd max. 145 mm
- › LED-modeller:  
 AVN260... - total effekt 8W, armaturljusflöde 572 lm (med ram) / 370 lm (med ögonlock), 4000 K, Ra > 80, effekt faktor 0,92  
 Användningstemperatur - 20 °C - + 30 °C  
 LED-modulens livslängd 30 000 h (L70), T<sub>a</sub>=30 °C

### Montering

- › Vägg eller tak, anslutning 3x1,5 mm<sup>2</sup>



AVN260GH



AVN260LGH

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Model	Färg	Kg
<b>LED-modeller</b>						
77 009 83	AVN260GHLED	VÄGGARM LED 9W/840 GRÅ	LED	vägg/tak	grafitgrå	1,2
77 009 86	AVN260LGHLED	VÄGGARM SKÄRM LED 9W/840 GRÅ	LED	vägg	grafitgrå	1,2
<b>Lumia vägg / tak rund</b>						
77 009 59	AVN260	VÄGGARM 60W E27 VIT	E27		vit	1,2
77 009 82	AVN260GH	VÄGGARM 60W E27 GRÅ	E27		grafitgrå	1,2
<b>Lumia vägg rund med ögonlock</b>						
77 009 84	AVN260L	VÄGGARM SKÄRM 60W VIT	E27		vit	1,2
77 009 85	AVN260LGH	VÄGGARM SKÄRM 60W GRÅ	E27		grafitgrå	1,2

