

Lumo

LED



Moderni, monipuolinen ja tyylikäs LED-yleisvalaisinsarja asunto- ja julkitilakäyttöön. Uuden sukupolven Lumo-sarjan valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja ovat varustettu usealla valovirta-asetuksella. Vaihdeettava värilämpötila ja tutkamallit takaavat juuri oikean ratkaisun sinun valaistusprojektiisi.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa





LU267.900/DW



LU267BL.900/DW



Rakenne

- › Kupu opaalipolykarbonaattia
- › Runko valkoista polykarbonaattia, saatavana myös mustalla runkoväriytyksellä
- › LED DualWhite -mallit:
9W, valaisimen valovirta 900 lm ja 450 lm (4000 K),
15W, valaisimen valovirta 1500 lm, 1000 lm ja 700 lm (4000 K),
23W, valaisimen valovirta 2300 lm, 1500 lm ja 1000 lm (4000 K),
3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn kytkimestä
- › Ra > 80, tehokerroin 0,90
- › Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
- › LED-valaisimen elinikä 100 000 h, T_a=25 °C

Ohjaustavat

- › Lumo RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (1-30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkintoinnolle.
- › DALI


Asennus

- › Katto- ja seinäpintaan
- › Jousiliitinkytöntärima 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen
- › Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- › RADAR-mallit:
Kattoasennus max. 6 m korkeuteen
Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen
- › Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin.
- › HUOM! Master-orja-asennus toimii vain muiden Lumo-valaisimien kanssa.

Snr	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Väri	Valovirta
Lumo LED						
41 035 75	LU267.900/DW	LUMO IP44 LED 9W 830/840	LED	0,67	valkoinen	900/450 lm
41 173 53	LU267.900BL/DW	LUMO IP44 LED 9W 830/840 BL	LED	0,67	musta	800/400 lm
41 035 77	LU335.1500/DW	LUMO IP44 LED 15W 830/840	LED	1,06	valkoinen	1500/1000/700 lm
41 173 35	LU335.2300/DW	LUMO IP44 LED 23W 830/840	LED	1,06	valkoinen	2300/1500/1000 lm
41 173 58	LU335.2300BL/DW	LUMO IP44 LED 23W 830/840 BL	LED	1,06	musta	2000/1300/870 lm
Lumo LED Tutkatunnistinvalaisin						
41 035 76	LU267R.900/DW	LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R	LED	0,72	valkoinen	900/450 lm
41 173 55	LU267R.900BL/DW	LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R BL	LED	0,72	musta	800/400 lm
41 173 49	LU335R.2300/DW	LUMO IP44 LED 24.5W 830/840 R	LED	1,11	valkoinen	2300/1500/1000 lm
41 173 61	LU335R.2300BL/DW	LUMO IP44 LED 23W 830/840 R BL	LED	1,11	musta	2000/1300/870 lm
Lumo LED 1 tunnin akulla						
41 173 32	LU335.1500/DW/1M	LUMO IP44 LED 15W 830/840 1M	LED	1,26	valkoinen	1500/1000/700 lm (270 lm)
41 173 50	LU335.2300/DW/1M	LUMO IP44 LED 23W 830/840 1M	LED	1,26	valkoinen	2300/1500/1000 lm (270 lm)
Lumo LED Tutkatunnistinvalaisin 1 tunnin akulla						
41 173 34	LU335R.1500/DW/1M	LUMO IP44 LED 15W 830/840 R 1M	LED	2,4	valkoinen	1500/1000/700 lm (270 lm)
41 173 52	LU335R.2300/DW/1M	LUMO IP44 LED 23W 830/840 R 1M	LED	2,4	valkoinen	2300/1500/1000 lm (270 lm)
Lumo LED DALI						
41 035 79	LU267DDL.900/DW	LUMO IP44 LED 9W 830/840 DA	LED	1,26	valkoinen	-
41 035 80	LU335DDL.1500/DW	LUMO IP44 LED 15W 830/840 DA	LED	1,26	valkoinen	-




LU267.900/DW




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

LU335.1500/DW





cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

LU335.2300/DW



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**





Monipuolinen ja tyylikäs yleisvalaisinperhe Lumo valaisee pehmeällä valollaan ja tarjoaa runsaasti vastauksia ja valinnanvapautta yleisvalaistukseen.