



MONIX SLIM

IP44-klassad armatur för allmänbelysning i såväl garage, våtrum och korridorer som industri- och affärslokaler.

DALI

DALI-drivdon gör det möjligt att ansluta armaturer till DALI-baserade styrsystem och Smart Buildings. Jämfört med traditionell kabelinstallation möjliggör DALI individuell styrning av belysningsarmaturerna som ger betydande energibesparingar, flexibilitet och kontroll av belysningsanläggningen.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.

Energieffektiv och universell armatur för alla utrymmen.





Klar kupa



Med fjäderfäste på beställning



Monix Slim med radar

Konstruktion

- Stomme av vit pulverlackerad galvaniserad stål
- Gavlar av stöttålig värme- och UV-resistent ABS-plast
- Vit reflektor
- AMSR- och AMSLR-modellerna innehåller en rörelsesensor som fungerar med högfrekvens-teknik (radar)
- I modellerna med rörelsesensor är sensorn inbyggd i armaturen och syns inte utifrån
- LED-modeller
Totaleffekt 29W och 21W, längd 598 mm, ljusflöde, se tabell
Totaleffekt 42W och 29W, längd 898 mm, ljusflöde, se tabell
Totaleffekt 54W och 38W, längd 1198 mm, ljusflöde, se tabell
Totaleffekt 65W och 47W, längd 1498 mm, ljusflöde, se tabell
4000 K, effektfaktor 0,98, Ra >80
- Drifttemperatur - 20 °C - + 35 °C
- LED-modulens livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
71 000 h (L90)
- LED-driver livslängd $T_a=25\text{ °C}$:
100 000 h (max. 10 % utfall)

Montering

- Monteras direkt i tak, i armaturskena eller på vägg. Nyckelhålsöppningar
 - Kopplingsplint i armaturens mitt
 - 2st 21 mm kabelingångar i armaturens botten
 - Dolda 21 mm kabelingångar i båda ändar, gavelanslutning lämpar sig bara för 2-rörsmodeller
 - 5-polig kopplingsplint
 - Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
 - Takmontering max. 4 m höjd och väggmontering max. 2,7 m höjd
 - Lämplig för fristående och master-slav-installation
 - Slavbelastning max. 200W (lysrör eller LED) inklusive radar-armaturens effekt
- Slavarmaturer från Enstos ordinarie armatur-sortiment

Mot order

- Styrda modeller:
Switch-Control (ES)
DALI (ED)
- Optimerat ljusflöde till projekt


E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljuskurva	A	B	Ljusflöde
Monix Slim LED								
72 113 95	AMSL60	AMSL60 IP44 LED 29W/840 AC 0	LED	1,7	K5	598	520	2890 lm
72 142 70	AMSL60/3K	AMSL60/3K IP44 LED 29W/830 AC 0	LED	1,7	K5	598	520	2906 lm
72 136 10	AMSL6020	AMSL6020 IP44 LED 21W/840 AC 0	LED	1,7	K5	598	520	2170 lm
72 142 72	AMSL6020/3K	AMSL6020/3K IP44 LED 21W/830 AC 0	LED	1,7	K5	598	520	2067 lm
72 113 94	AMSL90	AMSL90 IP44 LED 42W/840 AC 0	LED	2,3	K5	898	765	4480 lm
72 142 74	AMSL90/3K	AMSL90/3K IP44 LED 42W/830 AC 0	LED	2,3	K5	898	765	4268 lm
72 136 11	AMSL9030	AMSL9030 IP44 LED 29W/840 AC 0	LED	2,3	K5	898	765	3050 lm
72 142 76	AMSL9030/3K	AMSL9030/3K IP44 LED 29W/830 AC 0	LED	2,3	K5	898	765	2906 lm
72 113 93	AMSL120	AMSL120 IP44 LED 54W/840 AC 0	LED	2,9	K5	1198	1065	6200 lm
72 142 78	AMSL120/3K	AMSL120/3K IP44 LED 54W/830 AC 0	LED	2,9	K5	1198	1065	5907 lm
72 136 12	AMSL12045	AMSL12045 IP44 LED 38W/840 AC 0	LED	2,9	K5	1198	1065	4470 lm
72 142 80	AMSL12045/3K	AMSL12045/3K IP44 LED 38W/830 AC 0	LED	2,9	K5	1198	1065	4259 lm
72 113 92	AMSL150	AMSL150 IP44 LED 65W/840 AC 0	LED	3,5	K5	1498	1365	7600 lm
	AMSL150/3K	AMSL150/3K IP44 65W/830 AC 0	LED	3,5	K5	1498	1365	7213 lm
72 136 13	AMSL15055	AMSL15055 IP44 LED 47W/840 AC 0	LED	3,5	K5	1498	1365	5510 lm
	AMSL15055/3K	AMSL15055/3K IP44 47W/830 AC 0	LED	3,5	K5	1498	1365	5229 lm

E-nummer	Typ	Beskrivning	Socket	Kg	Ljuskurva	A	B	Ljusflöde
Monix Slim LED DALI								
	AMSL60ED	AMSL60ED IP44 29W/840 AC O DALI	LED	1,7	K5	598	520	2890 lm
	AMSL60ED/3K	AMSL60ED/3K IP44 29W/830 AC O DALI	LED	1,7	K5	598	520	2906 lm
	AMSL6020ED	AMSL6020ED IP44 21W/840 AC O DALI	LED	1,7	K5	598	520	2170 lm
	AMSL6020ED/3K	AMSL6020ED/3K IP44 21W/830 AC O DALI	LED	1,7	K5	598	520	2067 lm
	AMSL90ED	AMSL90ED IP44 47W/840 AC O DALI	LED	2,9	K5	898	765	4480 lm
	AMSL90ED/3K	AMSL90ED/3K IP44 47W/830 AC O DALI	LED	2,9	K5	898	765	4268 lm
	AMSL9030ED	AMSL9030ED IP44 29W/840 AC O DALI	LED	2,3	K5	898	765	3050 lm
	AMSL9030ED/3K	AMSL9030ED/3K IP44 29W/830 AC O DALI	LED	2,3	K5	898	765	2906 lm
	AMSL120ED	AMSL120ED IP44 54W/840 AC O DALI	LED	2,9	K5	1198	1065	6200 lm
	AMSL120ED/3K	AMSL120ED/3K IP44 54W/830 AC O DALI	LED	2,9	K5	1198	1065	5907 lm
	AMSL12045ED	AMSL12045ED IP44 38W/840 AC O DALI	LED	2,9	K5	1198	1065	4470 lm
	AMSL12045ED/3K	AMSL12045ED/3K IP44 38W/830 AC O DALI	LED	2,9	K5	1198	1065	4259 lm
	AMSL150ED	AMSL150ED IP44 65W/840 AC O DALI	LED	3,5	K5	1498	1365	7600 lm
	AMSL150ED/3K	AMSL150ED/3K IP44 65W/830 AC O DALI	LED	3,5	K5	1498	1365	7213 lm
	AMSL15055ED	AMSL15055ED IP44 47W/840 AC O DALI	LED	3,5	K5	1498	1365	5510 lm
	AMSL15055ED/3K	AMSL15055ED/3K IP44 47W/830 AC O DALI	LED	3,5	K5	1498	1365	5229 lm


Monix Slim LED med radar on/off								
72 136 64	AMSLR60	AMSLR60 IP44 LED 30W/840 AC O RAD	LED	1,7	K5	598	520	2890 lm
72 142 71	AMSLR60/3K	AMSLR60/3K IP44 LED 30W/830 AC O RA	LED	1,7	K5	598	520	2900 lm
72 136 62	AMSLR6020	AMSLR6020 IP44 LED 22W/840 AC O RAD	LED	1,7	K5	598	520	2170 lm
72 142 73	AMSLR6020/3K	AMSLR6020/3K IP44 LED 21W/830 AC O	LED	1,7	K5	598	520	2050 lm
72 113 98	AMSLR90	AMSLR90 IP44 43W/840 AC O RAD	LED	2,3	K5	898	765	4480 lm
72 142 75	AMSLR90/3K	AMSLR90/3K IP44 43W/830 AC O RAD	LED	2,3	K5	898	765	4250 lm
72 136 63	AMSLR9030	AMSLR9030 IP44 30W/840 AC O RAD	LED	2,3	K5	898	765	3050 lm
72 142 77	AMSLR9030/3K	AMSLR9030/3K IP44 30W/830 AC O RAD	LED	2,3	K5	898	765	2900 lm
72 113 97	AMSLR120	AMSLR120 IP44 55W/840 AC O RAD	LED	2,9	K5	1198	1065	6200 lm
72 142 79	AMSLR120/3K	AMSLR120/3K IP44 55W/830 AC O RAD	LED	2,9	K5	1198	1065	5900 lm
72 136 60	AMSLR12045	AMSLR12045 IP44 39W/840 AC O R	LED	2,9	K5	1198	1065	4470 lm
72 142 81	AMSLR12045/3K	AMSLR12045/3K IP44 39W/830 AC O R	LED	2,9	K5	1198	1065	4250 lm
72 113 96	AMSLR150	AMSLR150 IP44 66W/840 AC O RAD	LED	3,5	K5	1498	1365	7600 lm
72 136 61	AMSLR15055	AMSLR15055 IP44 48W/840 AC O RAD	LED	3,5	K5	1498	1365	5510 lm


Monix Slim Tillbehör								
70 998 05	AMJK2S	MONTAGEFÄSTE PAR						metall
72 101 87	AMJK2SV	MONTAGEFÄSTE PAR VITA						vit
72 156 08	SKYDSAMSL	SKYDDSRUMSBYGEL 2ST MONIXSLIM						vit
72 176 98	AMSL-VSS	SKYDDSRUMSBYGEL 2ST MONIX AMSL						vit

Antal armaturer per säkring	B10	B16	C10	C16
AMSL60 (också /3K och radar)	20	40	20	40
AMSL6020 (också /3K och radar)	35	65	35	65
AMSL90 (också /3K och radar)	20	40	20	40
AMSL9030 (också /3K och radar)	35	65	35	65
AMSL120 (också /3K och radar)	20	40	20	40
AMSL12045 (också /3K och radar)	35	65	35	65
AMSL150 (också /3K och radar)	15	24	24	40
AMSL15055 (också /3K och radar)	15	24	24	40
AMSL60ED (också /3K)	22	36	37	61
AMSL6020ED (också /3K)	22	36	37	61
AMSL90ED (också /3K)	15	24	24	40
AMSL9030ED (också /3K)	15	24	24	40
AMSL120ED (också /3K)	15	24	24	40
AMSL12045ED (också /3K)	15	24	24	40
AMSL150ED (också /3K)	15	24	24	40
AMSL15055ED (också /3K)	15	24	24	40



AMSL-VSS





Ren och slimmad design tillsammans med valmöjligheter av lumen i de olika längderna ger Monix Slim ett brett användningsområde.