



Vit

Opus

LED

Opus är en hållbar och kompakt infälld downlight som passar perfekt i utomhusmiljöer såsom entréer och skärmtak.



”Opus lyser upp och välkomnar både runt den privata bostaden och de kommersiella fastigheterna.”



Svart



Opus med kopplingsbox

Konstruktion

- › Stomme i aluminium
- › Härdat glas (matt)
- › Färger: svart och vit
- › Opus:
 - Effekt 28W, Armaturljusflöde 3000 lm
 - Effekt 41W, Armaturljusflöde 4500 lm
- › 4000 K, Ra>80, effektfaktor 0,95
- › Omgivningstemperatur -20 °C - +30 °C
- › Livslängd 68 000h (L90B20) T_a=25 °C



Montering

- › Infälld 3x1,5 mm²
- › Håltagning
 - OPU30: ø 140 mm
 - OPU45: ø 165 mm
- › Separat kopplingsbox (IP21)



Mot order

- › DALI
- › 3000 K



28W	3000 lm	41W	4500 lm
-----	---------	-----	---------



OPU30L



OPU45L



E-nummer	Typ	Beskrivning	Effekt	Socket	Kg	Färg	Ljusflöde
Opus							
74 719 91	OPU30LWH	OPU30LWH IP65 3000LM 840 GL WH	28W	LED	1,50	Vit	3000 lm
74 719 90	OPU30LBL	OPU30LBL IP65 3000LM 840 GL BL	28W	LED	1,50	Svart	3000 lm
74 719 93	OPU45LWH	OPU45LWH IP65 4500LM 840 GL WH	41W	LED	1,70	Vit	4500 lm
74 719 92	OPU45LBL	OPU45LBL IP65 4500LM 840 GL BL	41W	LED	1,70	Svart	4500 lm