

Primus

LED

Primus on koulujen ja toimistojen yleisvalaisin, joka muuntuu moneen projektitarpeeseen yllättävän edullisesti. Primuksen yksinkertainen runkorakenne kätkee sisäänsä mahdollisuuden erittäin laajaan räätälöintiin, niin ohjausratkaisuiden, sähköistyksen kuin asennuksenkin osalta.



Optics

Enston valaisimissa on monipuolinen valikoima optisia ratkaisuja; symmetrinen, leveä, ylävalo ja moni muu optinen ratkaisu on meille perusvalikoimaa. Tuoteperheistämme löydät useita valonjako- ja valovirtavaihtoehtoja juuri sinun projektiisi.

Helvar ActiveAhead

ActiveAhead on itseoppiva, langattomasti verkottuva ja moderni ohjausratkaisu. ActiveAhead-valaisimet oppivat jatkuvasti tilassa tapahtuvan liikkeen mukaan ja kommunikoivat keskenään. ActiveAhead huolehtii, että tielläsi on aina valo. Asenna ja unohda, ei ohjelmointia tai käyttöönottoa.

Tunable White

Enston Tunable White -ratkaisu on perusta ihmiskeksiselle valaistusratkaisulle. Ensto TW-valaisimet soveltuvat lähes kaikkiin ohjausratkaisuihin, joilla voidaan säätää värilämpötilaa 2700–6500 K alueella. Tunable White on moderni ratkaisu nykyaikaseen toimistotilaan.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.

DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

”Luokkansa Primus.”





Primus matalaluminanssiritilä



Primus mikroprisma

Rakenne





- › Runko valkoiseksi (RAL 9016) pulverimaalattua teräslevyä, saatavana myös mustana
- › Matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia, UGR<19
- › Mikroprismaoptiikka, UGR<19
- › Mallit: Alavalomallit pinta- ja ripustusasennukseen, ala/ylävalomallit (U) 70/30 ja 50/50
- › IP20
- › Ottotehot ja valovirrat, ks. Taulukko
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
 >100 000 h (L70)
 100 000 h (L80)
 71 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

Asennus

- › Pinta-asennus suoraan kattoon tai ripustus-kiskoon
- › Vaijeriripustus
- › Ramppiasennus
- › Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen

Tilauksesta

- › Monipuoliset ohjausratkaisut
- › Laaja asennusvalikoima
- › Liitosjohdot ja -ratkaisut projektin mukaan
- › 240 vakiotuotetta ja yli 1200 projektityhdistelmää



Ensto Primus

Koodiavain

P R I 1 2 L U 5 0 H O E D / **8 3 0** - **B L K**

Valaisin

> **PRI** Primus

Pituus

> **12** 1207 mm
> **15** 1487 mm

Optiikka

> **L** Matalaluminanssi
> **M** Mikroprisma

Ylävalon osuus

> Pelkkä alavalo
> **U30** Ylävalo 30 %, alavalo 70 %
> **U50** Ylävalo 50 %, alavalo 50 %

Valotehokkuus

> UGR<19
> **HO** HO, 25 % enemmän valotehoa

Ohjaustavat

> Perusversio on/off
> **ED** DALI
> **PS** Vetokytkin on/off
> **DPS** Vetokytkin säädettävä
> **AAG2** Helvar ActiveAhead G2-sensorilla
> **SR** Philips SensorReady EasyAir sensorilla
> **TRI** Tridonic 5DPI
> **CAS** Casambi
Yhdistelmät
> **EDPS** Vetokytkin on/off, DALI väylä vapaana
> **DPS2** 2 x vetokytkin säädettävä, ala- ja ylävalolle
> **DPSS** Sensori + säädettävä vetokytkin

Väriämpötila ja värintoisto

> CRI 80 ja 4 000K
> **830** CRI 80 ja 3 000K
> **940** CRI 90 ja 4 000K
> **930** CRI 90 ja 3 000K
> **8TW** CRI 80 ja 2700-6500K
> **9TW** CRI 90 ja 2700-6500K

Valaisimen väri

> Valkoinen
> **BLK** Musta

| Snr | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kg | Pituus | Optiikka | Valovirta | Ohjaus |
|---|-----------------|-----------------------|------|------|--------|------------------------|-----------|--------|
| Primus LED -alavalomallit | | | | | | | | |
| 42 170 48 | PRI12L | PRI12L 25W/840 | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3310 lm | |
| 42 170 51 | PRI12L/830 | PRI12L 25W/830 | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3170 lm | |
| 42 174 46 | PRI15L | PRI15L 31W/840 | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 174 47 | PRI15L/830 | PRI15L 31W/830 | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 176 97 | PRI12M | PRI12M 25W/840 | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3110 lm | |
| 42 176 98 | PRI12M/830 | PRI12M 25W/830 | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 2980 lm | |
| 42 607 76 | PRI15M | PRI15M 31W/840 | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3880 lm | |
| 42 607 77 | PRI15M/830 | PRI15M 31W/830 | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3720 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30 % | | | | | | | | |
| 42 173 48 | PRI12LU30 | PRI12L 35W/840 U30 | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4960 lm | |
| 42 173 51 | PRI12LU30/830 | PRI12L 35W/830 U30 | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4750 lm | |
| 42 174 69 | PRI15LU30 | PRI15L 41W/840 U30 | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5790 lm | |
| 42 174 70 | PRI15LU30/830 | PRI15L 41W/830 U30 | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5550 lm | |
| 42 177 54 | PRI12MU30 | PRI12M 35W/840 U30 | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4760 lm | |
| 42 177 56 | PRI12MU30/830 | PRI12M 35W/830 U30 | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4560 lm | |
| 42 613 03 | PRI15MU30 | PRI15M 41W/840 U30 | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5530 lm | |
| 42 613 04 | PRI15MU30/830 | PRI15M 41W/830 U30 | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5300 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50 % | | | | | | | | |
| 42 174 18 | PRI12LU50 | PRI12L 45W/840 U50 | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6490 lm | |
| 42 174 19 | PRI12LU50/830 | PRI12L 45W/830 U50 | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6210 lm | |
| 42 175 08 | PRI15LU50 | PRI15L 51W/840 U50 | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7320 lm | |
| 42 175 09 | PRI15LU50/830 | PRI15L 51W/830 U50 | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7010 lm | |
| 42 179 99 | PRI12MU50 | PRI12M 45W/840 U50 | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6290 lm | |
| 42 606 83 | PRI12MU50/830 | PRI12M 45W/830 U50 | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6020 lm | |
| 42 613 28 | PRI15MU50 | PRI15M 51W/840 U50 | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7060 lm | |
| 42 613 29 | PRI15MU50/830 | PRI15M 51W/830 U50 | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6760 lm | |
| Primus LED -alavalomallit, High Output | | | | | | | | |
| 42 171 14 | PRI12LHO | PRI12L 33W/840 HO | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 171 15 | PRI12LHO/830 | PRI12L 33W/830 HO | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 174 54 | PRI15LHO | PRI15L 40W/840 HO | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5210 lm | |
| 42 174 55 | PRI15LHO/830 | PRI15L 40W/830 HO | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4990 lm | |
| 42 177 17 | PRI12MHO | PRI12M 33W/840 HO | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3980 lm | |
| 42 177 18 | PRI12MHO/830 | PRI12M 33W/830 HO | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3810 lm | |
| 42 607 87 | PRI15MHO | PRI15M 40W/840 HO | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4975 lm | |
| 42 607 88 | PRI15MHO/830 | PRI15M 40W/830 HO | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4770 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30%, High Output | | | | | | | | |
| 42 173 66 | PRI12LU30HO | PRI12L 46W/840 U30 HO | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6200 lm | |
| 42 173 69 | PRI12LU30HO/830 | PRI12L 46W/830 U30 HO | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 5940 lm | |
| 42 174 76 | PRI15LU30HO | PRI15L 54W/840 U30 HO | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7270 lm | |
| 42 174 78 | PRI15LU30HO/830 | PRI15L 54W/830 U30 HO | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 6960 lm | |
| 42 178 44 | PRI12MU30HO | PRI12M 46W/840 U30 HO | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6040 lm | |
| 42 178 45 | PRI12MU30HO/830 | PRI12M 46W/830 U30 HO | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 5780 lm | |
| 42 613 10 | PRI15MU30HO | PRI15M 54W/840 U30 HO | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7035 lm | |
| 42 613 11 | PRI15MU30HO/830 | PRI15M 54W/830 U30 HO | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6740 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50%, High Output | | | | | | | | |
| 42 174 24 | PRI12LU50HO | PRI12L 57W/840 U50 HO | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 8080 lm | |
| 42 174 25 | PRI12LU50HO/830 | PRI12L 57W/830 U50 HO | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 7750 lm | |
| 42 175 17 | PRI15LU50HO | PRI15L 65W/840 U50 HO | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 9150 lm | |
| 42 175 18 | PRI15LU50HO/830 | PRI15L 65W/830 U50 HO | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 8770 lm | |
| 42 607 02 | PRI12MU50HO | PRI12M 57W/840 U50 HO | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7920 lm | |
| 42 607 10 | PRI12MU50HO/830 | PRI12M 57W/830 U50 HO | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7590 lm | |
| 42 613 34 | PRI15MU50HO | PRI15M 65W/840 U50 HO | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8915 lm | |
| 42 613 35 | PRI15MU50HO/830 | PRI15M 65W/830 U50 HO | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8550 lm | |

| Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kg | Pituus | Optiikka | Valovirta | Ohjaus |
|--|-------------------|--------------------------|------|------|--------|------------------------|-----------|--------|
| Primus LED -alavalomallit, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 171 11 | PRI12LED | PRI12L 25W/840 DA | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3310 lm | DALI |
| 42 171 12 | PRI12LED/830 | PRI12L 25W/830 DA | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3170 lm | DALI |
| 42 176 21 | PRI12LED/940 | PRI12L 25W/940 DA | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3310 lm | DALI |
| 42 174 51 | PRI15LED | PRI15L 31W/840 DA | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | DALI |
| 42 174 52 | PRI15LED/830 | PRI15L 31W/830 DA | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | DALI |
| 42 176 27 | PRI15LED/940 | PRI15L 31W/940 DA | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | DALI |
| 42 177 07 | PRI12MED | PRI12M 25W/840 DA | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3110 lm | DALI |
| 42 177 08 | PRI12MED/830 | PRI12M 25W/830 DA | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 2980 lm | DALI |
| 42 177 09 | PRI12MED/940 | PRI12M 25W/940 DA | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 2720 lm | DALI |
| 42 607 84 | PRI15MED | PRI15M 31W/840 DA | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3880 lm | DALI |
| 42 607 85 | PRI15MED/830 | PRI15M 31W/830 DA | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3720 lm | DALI |
| 42 607 86 | PRI15MED/940 | PRI15M 31W/940 DA | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3400 lm | DALI |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30%, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 173 60 | PRI12LU30ED | PRI12L 35W/840 U30 DA | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4960 lm | DALI |
| 42 173 63 | PRI12LU30ED/830 | PRI12L 35W/830 U30 DA | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4750 lm | DALI |
| 42 174 73 | PRI15LU30ED | PRI15L 41W/840 U30 DA | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5790 lm | DALI |
| 42 174 75 | PRI15LU30ED/830 | PRI15L 41W/830 U30 DA | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5550 lm | DALI |
| 42 176 45 | PRI15LU30ED/940 | PRI15L 41W/940 U30 DA | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5790 lm | DALI |
| 42 177 72 | PRI12MU30ED | PRI12M 35W/840 U30 DA | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4760 lm | DALI |
| 42 178 39 | PRI12MU30ED/830 | PRI12M 35W/830 U30 DA | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4560 lm | DALI |
| 42 613 07 | PRI15MU30ED | PRI15M 41W/840 U30 DA | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5530 lm | DALI |
| 42 613 08 | PRI15MU30ED/830 | PRI15M 41W/830 U30 DA | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5300 lm | DALI |
| 42 613 09 | PRI15MU30ED/940 | PRI15M 41W/940 U30 DA | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5530 lm | DALI |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50%, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 174 22 | PRI12LU50ED | PRI12L 45W/840 U50 DA | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6490 lm | DALI |
| 42 174 23 | PRI12LU50ED/830 | PRI12L 45W/830 U50 DA | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6210 lm | DALI |
| 42 175 14 | PRI15LU50ED | PRI15L 51W/840 U50 DA | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7320 lm | DALI |
| 42 175 15 | PRI15LU50ED/830 | PRI15L 51W/830 U50 DA | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7010 lm | DALI |
| 42 607 00 | PRI12MU50ED | PRI12M 45W/840 U50 DA | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6290 lm | DALI |
| 42 607 01 | PRI12MU50ED/830 | PRI12M 45W/830 U50 DA | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6020 lm | DALI |
| 42 613 32 | PRI15MU50ED | PRI15M 51W/840 U50 DA | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7060 lm | DALI |
| 42 613 33 | PRI15MU50ED/830 | PRI15M 51W/830 U50 DA | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6760 lm | DALI |
| Primus LED -alavalomallit, High Output, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 172 19 | PRI12LHOED | PRI12L 33W/840 HO DA | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | DALI |
| 42 172 40 | PRI12LHOED/830 | PRI12L 33W/830 HO DA | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | DALI |
| 42 176 92 | PRI12LHOED/940 | PRI12L 33W/940 HO DA | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | DALI |
| 42 174 58 | PRI15LHOED | PRI15L 40W/840 HO DA | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5210 lm | DALI |
| 42 174 59 | PRI15LHOED/830 | PRI15L 40W/830 HO DA | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4990 lm | DALI |
| 42 177 21 | PRI12MHOED | PRI12M 33W/840 HO DA | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3980 lm | DALI |
| 42 177 23 | PRI12MHOED/830 | PRI12M 33W/830 HO DA | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3810 lm | DALI |
| 42 177 27 | PRI12MHOED/940 | PRI12M 33W/940 HO DA | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3480 lm | DALI |
| 42 607 91 | PRI15MHOED | PRI15M 40W/840 HO DA | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4975 lm | DALI |
| 42 607 92 | PRI15MHOED/830 | PRI15M 40W/830 HO DA | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4770 lm | DALI |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30%, High Output, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 173 78 | PRI12LU30HOED | PRI12L 46W/840 U30 HO DA | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6200 lm | DALI |
| 42 173 81 | PRI12LU30HOED/830 | PRI12L 46W/830 U30 HO DA | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 5940 lm | DALI |
| 42 174 82 | PRI15LU30HOED | PRI15L 54W/840 U30 HO DA | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7270 lm | DALI |
| 42 174 84 | PRI15LU30HOED/830 | PRI15L 54W/830 U30 HO DA | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 6960 lm | DALI |
| 42 178 48 | PRI12MU30HOED | PRI12M 46W/840 U30 HO DA | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6040 lm | DALI |
| 42 178 49 | PRI12MU30HOED/830 | PRI12M 46W/830 U30 HO DA | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 5780 lm | DALI |
| 42 613 14 | PRI15MU30HOED | PRI15M 54W/840 U30 HO DA | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7035 lm | DALI |
| 42 613 15 | PRI15MU30HOED/830 | PRI15M 54W/830 U30 HO DA | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6740 lm | DALI |

| Snr | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kg | Pituus | Optiikka | Valovirta | Ohjaus |
|--|-------------------|--------------------------|------|------|--------|------------------------|-----------|--------|
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50%, High Output, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 174 28 | PRI12LU50HOED | PRI12L 57W/840 U50 HO DA | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 8080 lm | DALI |
| 42 174 29 | PRI12LU50HOED/830 | PRI12L 57W/830 U50 HO DA | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 7750 lm | DALI |
| 42 175 22 | PRI15LU50HOED | PRI15L 65W/840 U50 HO DA | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 9150 lm | DALI |
| 42 175 28 | PRI15LU50HOED/830 | PRI15L 65W/830 U50 HO DA | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 8770 lm | DALI |
| 42 607 13 | PRI12MU50HOED | PRI12M 57W/840 U50 HO DA | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7920 lm | DALI |
| 42 607 25 | PRI12MU50HOED/830 | PRI12M 57W/830 U50 HO DA | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7590 lm | DALI |
| 42 613 38 | PRI15MU50HOED | PRI15M 65W/840 U50 HO DA | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8915 lm | DALI |
| 42 613 39 | PRI15MU50HOED/830 | PRI15M 65W/830 U50 HO DA | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8550 lm | DALI |
| Primus LED -alavalomallit, vetokytkin | | | | | | | | |
| 42 173 30 | PRI12LPS | PRI12L 25W/840 PS | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3310 lm | |
| 42 173 33 | PRI12LPS/830 | PRI12L 25W/830 PS | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3170 lm | |
| 42 174 66 | PRI15LPS | PRI15L 31W/840 PS | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 174 67 | PRI15LPS/830 | PRI15L 31W/830 PS | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 177 50 | PRI12MPS | PRI12M 25W/840 PS | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3110 lm | |
| 42 177 52 | PRI12MPS/830 | PRI12M 25W/830 PS | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 2980 lm | |
| 42 613 01 | PRI15MPS | PRI15M 31W/840 PS | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3880 lm | |
| 42 613 02 | PRI15MPS/830 | PRI15M 31W/830 PS | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3720 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30 %, vetokytkin | | | | | | | | |
| 42 174 02 | PRI12LU30PS | PRI12L 35W/840 U30 PS | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4960 lm | |
| 42 174 13 | PRI12LU30PS/830 | PRI12L 35W/830 U30 PS | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4750 lm | |
| 42 174 94 | PRI15LU30PS | PRI15L 41W/840 U30 PS | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5790 lm | |
| 42 174 96 | PRI15LU30PS/830 | PRI15L 41W/830 U30 PS | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5550 lm | |
| 42 178 87 | PRI12MU30PS | PRI12M 35W/840 U30 PS | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4760 lm | |
| 42 178 88 | PRI12MU30PS/830 | PRI12M 35W/830 U30 PS | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4560 lm | |
| 42 613 22 | PRI15MU30PS | PRI15M 41W/840 U30 PS | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5530 lm | |
| 42 613 23 | PRI15MU30PS/830 | PRI15M 41W/830 U30 PS | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5300 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50 %, vetokytkin | | | | | | | | |
| 42 174 36 | PRI12LU50PS | PRI12L 45W/840 U50 PS | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6490 lm | |
| 42 174 37 | PRI12LU50PS/830 | PRI12L 45W/830 U50 PS | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6210 lm | |
| 42 175 35 | PRI15LU50PS | PRI15L 51W/840 U50 PS | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7320 lm | |
| 42 175 36 | PRI15LU50PS/830 | PRI15L 51W/830 U50 PS | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7010 lm | |
| 42 607 40 | PRI12MU50PS | PRI12M 45W/840 U50 PS | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6290 lm | |
| 42 607 67 | PRI12MU50PS/830 | PRI12M 45W/830 U50 PS | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6020 lm | |
| 42 613 46 | PRI15MU50PS | PRI15M 51W/840 U50 PS | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7060 lm | |
| 42 613 47 | PRI15MU50PS/830 | PRI15M 51W/830 U50 PS | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6760 lm | |
| Primus LED -alavalomallit, High Output, vetokytkin | | | | | | | | |
| 42 172 43 | PRI12LHOPS | PRI12L 33W/840 HO PS | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 172 46 | PRI12LHOPS/830 | PRI12L 33W/830 HO PS | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 174 60 | PRI15LHOPS | PRI15L 40W/840 HO PS | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5210 lm | |
| 42 174 61 | PRI15LHOPS/830 | PRI15L 40W/830 HO PS | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4990 lm | |
| 42 177 31 | PRI12MHOPS | PRI12M 33W/840 HO PS | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3980 lm | |
| 42 177 33 | PRI12MHOPS/830 | PRI12M 33W/830 HO PS | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3810 lm | |
| 42 607 95 | PRI15MHOPS | PRI15M 40W/840 HO PS | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4975 lm | |
| 42 607 96 | PRI15MHOPS/830 | PRI15M 40W/830 HO PS | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4770 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30%, High Output, vetokytkin | | | | | | | | |
| 42 173 84 | PRI12LU30HOPS | PRI12L 46W/840 U30 HO PS | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6200 lm | |
| 42 173 87 | PRI12LU30HOPS/830 | PRI12L 46W/830 U30 HO PS | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 5940 lm | |
| 42 174 85 | PRI15LU30HOPS | PRI15L 54W/840 U30 HO PS | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7270 lm | |
| 42 174 87 | PRI15LU30HOPS/830 | PRI15L 54W/830 U30 HO PS | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 6960 lm | |
| 42 178 81 | PRI12MU30HOPS | PRI12M 46W/840 U30 HO PS | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6040 lm | |
| 42 178 82 | PRI12MU30HOPS/830 | PRI12M 46W/830 U30 HO PS | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 5780 lm | |
| 42 613 16 | PRI15MU30HOPS | PRI15M 54W/840 U30 HO PS | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7035 lm | |
| 42 613 17 | PRI15MU30HOPS/830 | PRI15M 54W/830 U30 HO PS | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6740 lm | |

| Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kg | Pituus | Optiikka | Valovirta | Ohjaus |
|--|--------------------|---------------------------|------|------|--------|------------------------|-----------|--------|
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50%, High Output, vetokytkin | | | | | | | | |
| 42 174 30 | PRI12LU50HOPS | PRI12L 57W/840 U50 HO PS | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 8080 lm | |
| 42 174 31 | PRI12LU50HOPS/830 | PRI12L 57W/830 U50 HO PS | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 7750 lm | |
| 42 175 29 | PRI15LU50HOPS | PRI15L 65W/840 U50 HO PS | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 9150 lm | |
| 42 175 30 | PRI15LU50HOPS/830 | PRI15L 65W/830 U50 HO PS | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 8770 lm | |
| 42 607 26 | PRI12MU50HOPS | PRI12M 57W/840 U50 HO PS | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7920 lm | |
| 42 607 27 | PRI12MU50HOPS/830 | PRI12M 57W/830 U50 HO PS | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7590 lm | |
| 42 613 40 | PRI15MU50HOPS | PRI15M 65W/840 U50 HO PS | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8915 lm | |
| 42 613 41 | PRI15MU50HOPS/830 | PRI15M 65W/830 U50 HO PS | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8550 lm | |
| Primus LED -alavalomallit, vetokytkin, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 170 96 | PRI12LDPS | PRI12L 25W/840 DPS | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3310 lm | |
| 42 171 08 | PRI12LDPS/830 | PRI12L 25W/830 DPS | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3170 lm | |
| 42 174 49 | PRI15LDPS | PRI15L 31W/840 DPS | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 174 50 | PRI15LDPS/830 | PRI15L 31W/830 DPS | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 177 03 | PRI12MDPS | PRI12M 25W/840 DPS | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3110 lm | |
| 42 177 05 | PRI12MDPS/830 | PRI12M 25W/830 DPS | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 2980 lm | |
| 42 607 82 | PRI15MDPS | PRI15M 31W/840 DPS | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3880 lm | |
| 42 607 83 | PRI15MDPS/830 | PRI15M 31W/830 DPS | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3720 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30%, vetokytkin, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 173 54 | PRI12LU30DPS | PRI12L 35W/840 U30 DPS | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4960 lm | |
| 42 173 57 | PRI12LU30DPS/830 | PRI12L 35W/830 U30 DPS | 35W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4750 lm | |
| 42 174 71 | PRI15LU30DPS | PRI15L 41W/840 U30 DPS | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5790 lm | |
| 42 174 72 | PRI15LU30DPS/830 | PRI15L 41W/830 U30 DPS | 41W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5550 lm | |
| 42 177 58 | PRI12MU30DPS | PRI12M 35W/840 U30 DPS | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4760 lm | |
| 42 177 59 | PRI12MU30DPS/830 | PRI12M 35W/830 U30 DPS | 35W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 4560 lm | |
| 42 613 05 | PRI15MU30DPS | PRI15M 41W/840 U30 DPS | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5530 lm | |
| 42 613 06 | PRI15MU30DPS/830 | PRI15M 41W/830 U30 DPS | 41W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 5300 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50%, vetokytkin, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 174 20 | PRI12LU50DPS | PRI12L 45W/840 U50 DPS | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6490 lm | |
| 42 174 21 | PRI12LU50DPS/830 | PRI12L 45W/830 U50 DPS | 45W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6210 lm | |
| 42 175 11 | PRI15LU50DPS | PRI15L 51W/840 U50 DPS | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7320 lm | |
| 42 175 12 | PRI15LU50DPS/830 | PRI15L 51W/830 U50 DPS | 51W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7010 lm | |
| 42 606 86 | PRI12MU50DPS | PRI12M 45W/840 U50 DPS | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6290 lm | |
| 42 606 89 | PRI12MU50DPS/830 | PRI12M 45W/830 U50 DPS | 45W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6020 lm | |
| 42 613 30 | PRI15MU50DPS | PRI15M 51W/840 U50 DPS | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7060 lm | |
| 42 613 31 | PRI15MU50DPS/830 | PRI15M 51W/830 U50 DPS | 51W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6760 lm | |
| Primus LED -alavalomallit, High Output, vetokytkin, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 171 40 | PRI12LHODPS | PRI12L 33W/840 HO DPS | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 172 16 | PRI12LHODPS/830 | PRI12L 33W/830 HO DPS | 33W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 174 56 | PRI15LHODPS | PRI15L 40W/840 HO DPS | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 5210 lm | |
| 42 174 57 | PRI15LHODPS/830 | PRI15L 40W/830 HO DPS | 40W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4990 lm | |
| 42 177 19 | PRI12MHODPS | PRI12M 33W/840 HO DPS | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3980 lm | |
| 42 177 20 | PRI12MHODPS/830 | PRI12M 33W/830 HO DPS | 33W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3810 lm | |
| 42 607 89 | PRI15MHODPS | PRI15M 40W/840 HO DPS | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4975 lm | |
| 42 607 90 | PRI15MHODPS/830 | PRI15M 40W/830 HO DPS | 40W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 4770 lm | |
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 30%, High Output, vetokytkin, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 173 72 | PRI12LU30HODPS | PRI12L 46W/840 U30 HO DPS | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 6200 lm | |
| 42 173 75 | PRI12LU30HODPS/830 | PRI12L 46W/830 U30 HO DPS | 46W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 5940 lm | |
| 42 174 79 | PRI15LU30HODPS | PRI15L 54W/840 U30 HO DPS | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 7270 lm | |
| 42 174 81 | PRI15LU30HODPS/830 | PRI15L 54W/830 U30 HO DPS | 54W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 6960 lm | |
| 42 178 46 | PRI12MU30HODPS | PRI12M 46W/840 U30 HO DPS | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 6040 lm | |
| 42 178 47 | PRI12MU30HODPS/830 | PRI12M 46W/830 U30 HO DPS | 46W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 5780 lm | |
| 42 613 12 | PRI15MU30HODPS | PRI15M 54W/840 U30 HO DPS | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 7035 lm | |
| 42 613 13 | PRI15MU30HODPS/830 | PRI15M 54W/830 U30 HO DPS | 54W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 6740 lm | |


| Snro | Tyyppi | Tuotenumero | Teho | Kg | Pituus | Optiikka | Valovirta | Ohjaus |
|--|--------------------|-----------------------------------|------|------|--------|--|-----------|--------|
| Primus LED -hajavalomallit, ylävalo 50%, High Output, vetokytkin, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 174 26 | PRI12LU50HODPS | PRI12L 57W/840 U50 HO DPS | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 8080 lm | |
| 42 174 27 | PRI12LU50HODPS/830 | PRI12L 57W/830 U50 HO DPS | 57W | 3,2 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 7750 lm | |
| 42 175 20 | PRI15LU50HODPS | PRI15L 65W/840 U50 HO DPS | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 9150 lm | |
| 42 175 21 | PRI15LU50HODPS/830 | PRI15L 65W/830 U50 HO DPS | 65W | 4,0 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 8770 lm | |
| 42 607 11 | PRI12MU50HODPS | PRI12M 57W/840 U50 HO DPS | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7920 lm | |
| 42 607 12 | PRI12MU50HODPS/830 | PRI12M 57W/830 U50 HO DPS | 57W | 3,2 | 1207 | mikroprisma | 7590 lm | |
| 42 613 36 | PRI15MU50HODPS | PRI15M 65W/840 U50 HO DPS | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8915 lm | |
| 42 613 37 | PRI15MU50HODPS/830 | PRI15M 65W/830 U50 HO DPS | 65W | 4,0 | 1487 | mikroprisma | 8550 lm | |
| Primus LED -alavalomallit, Tunable White, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 175 83 | PRI12LED/8TW | PRI12L 25W/827-865 TW DA | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 175 84 | PRI12LED/9TW | PRI12L 25W/927-965 TW DA | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 175 85 | PRI15LED/8TW | PRI15L 31W/827-865 TW DA | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 175 86 | PRI15LED/9TW | PRI15L 31W/927-965 TW DA | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 176 99 | PRI12MED/8TW | PRI12M 25W/827-865 TW DA | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | | DALI |
| 42 177 00 | PRI12MED/9TW | PRI12M 25W/927-965 TW DA | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | | DALI |
| 42 607 78 | PRI15MED/8TW | PRI15M 31W/827-865 TW DA | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | | DALI |
| 42 607 79 | PRI15MED/9TW | PRI15M 31W/927-965 TW DA | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | | DALI |
| Primus LED -alavalomallit, High Output, Tunable White, himmennettävä | | | | | | | | |
| 42 176 51 | PRI12LHOED/8TW | PRI12L 37W/827-865 HO DA TW | 37W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 176 90 | PRI12LHOED/9TW | PRI12L 40W/927-965 HO DA TW | 40W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 176 89 | PRI15LHOED/8TW | PRI15L 46W/827-865 HO DA TW | 46W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 176 91 | PRI15LHOED/9TW | PRI15L 50W/927-965 HO DA TW | 50W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | | DALI |
| 42 177 25 | PRI12MHOED/8TW | PRI12M 37W/827-865 HO DA TW | 37W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | | DALI |
| 42 177 29 | PRI12MHOED/9TW | PRI12M 40W/927-965 HO DA TW | 40W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | | DALI |
| 42 607 93 | PRI15MHOED/8TW | PRI15M 46W/827-865 HO DA TW | 46W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | | DALI |
| 42 607 94 | PRI15MHOED/9TW | PRI15M 50W/927-965 HO DA TW | 50W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | | DALI |
| Primus LED -alavalomallit, ActiveAhead | | | | | | | | |
| 42 175 65 | PRI12LAAG2 | PRI12L 25W/840 AAG2 | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3310 lm | |
| 42 175 77 | PRI12LAAG2/830 | PRI12L 25W/830 AAG2 | 25W | 3,0 | 1207 | matalaluminanssiritilä | 3170 lm | |
| 42 175 75 | PRI15LAAG2 | PRI15L 31W/840 AAG2 | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 4140 lm | |
| 42 175 78 | PRI15LAAG2/830 | PRI15L 31W/830 AAG2 | 31W | 3,75 | 1487 | matalaluminanssiritilä | 3970 lm | |
| 42 177 01 | PRI12MAAG2 | PRI12M 25W/840 AAG2 | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 3110 lm | |
| 42 177 02 | PRI12MAAG2/830 | PRI12M 25W/830 AAG2 | 25W | 3,0 | 1207 | mikroprisma | 2980 lm | |
| 42 607 80 | PRI15MAAG2 | PRI15M 31W/840 AAG2 | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3880 lm | |
| 42 607 81 | PRI15MAAG2/830 | PRI15M 31W/830 AAG2 | 31W | 3,75 | 1487 | mikroprisma | 3720 lm | |
| Asennustarvikkeet | | | | | | | | |
| 42 660 60 | RVLX01 | RVLX01 VAJIERIR.PARI 1.5M | | | | vajieririp.srj 1.5m kitkal. | | |
| 42 660 61 | RVLX02 | RVLX02 VAJIERIR.PARI 1.5M Ø31 | | | | vajieririp.srj 1.5m kitkal. kupin halkaisija 31 mm | | |
| 42 660 62 | RVLX03 | RVLX03 VAJIERIR.PARI 1.5M Ø67 | | | | vajieririp.srj 1.5m kitkal. kupin halkaisija 67 mm | | |
| 42 661 08 | RVLXT25 | RVLXT25 VAJIERIRIP. T-LISTA | | | | vajieriripustus T-listaan | | |
| 42 175 53 | PRI/RAILMB | PRI/RAILMB RIPIUSTUSKISKOKIINNIKE | | | | | | |
| 42 175 54 | PRI/RAMPM | PRI/RAMPM RAMPPIASENNUSKANNAKE | | | | | | |

ON/OFF


| Sulakemitoitukset | B10 | B16 | C10 | C16 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| PRI12x 25W | 40 | 64 | 40 | 64 |
| PRI15x 31W | 40 | 64 | 40 | 64 |
| PRI12xU30 35W | 40 | 64 | 40 | 64 |
| PRI15xU30 41W | 29 | 47 | 42 | 67 |
| PRI12xU50 45W | 17 | 28 | 23 | 38 |
| PRI15xU50 51W | 17 | 28 | 23 | 38 |
| PRI12xHO 33W | 29 | 47 | 42 | 67 |
| PRI15xHO 40W | 17 | 28 | 23 | 38 |
| PRI12xU30HO 46W | 17 | 28 | 23 | 38 |
| PRI15xU30HO 54W | 17 | 28 | 23 | 38 |
| PRI12xU50HO 57W | 17 | 28 | 23 | 38 |
| PRI15xU50HO 65W | 9 | 15 | 15 | 25 |

DALI

| Sulakemitoitukset | B10 | B16 | C10 | C16 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| PRI12x 25W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI15x 31W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI12xU30 35W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI15xU30 41W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI12xU50 45W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI15xU50 51W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI12xHO 33W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI15xHO 40W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI12xU30HO 46W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI15xU30HO 54W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI12xU50HO 57W | 13 | 21 | 21 | 35 |
| PRI15xU50HO 65W | 13 | 21 | 21 | 35 |



PRI/RAILMB ripustuskiinnike



PRI/RAMPM rampiasennuskannake



Primus on myös valoteknisesti monipuolinen, luotettava ja tehokas projektivalaisin kouluihin ja toimistoihin.

