

Show

LED



Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa ja kotona. Kahteen asentoon säädettävä valokeila ja triac-himmennys tekevät Showsta mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen.



“Muuntojoustava
ja mielenkiintoinen
kohdevalaisin.”




Rakenne

- › Runko pulverimaalattua alumiinia
- › Värit: valkoinen ja musta
- › Teho 13W
- › Optiikka: Dual Beam – valittavissa 24° tai 36°
- › Valovirta: 950 lm ja 1000 lm
- › 2800K ja 4000K, Ra>80
- › MacAdams 3-SDCM
- › Led-moduulin elinikä 25 000h L80
- › Triac-himmennettävä nousevan ja laskevan reunan säätimellä, esim. Ensto Intro kiertonuppisäädin, sstl 2621180

Asennus

- › 3-vaiheiseen virtakiskoon



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg	Optiikka	Teho	Valovirta
Show								
42 170 45	SH950DWH	SHOW 950LM 13W 828 D DB WH	LED	Valkoinen	0,5	24° / 36°	13W	950 lm
42 170 42	SH950DBL	SHOW 950LM 13W 828 D DB BL	LED	Musta	0,5	24° / 36°	13W	950 lm
42 170 39	SH1000DWH	SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH	LED	Valkoinen	0,5	24° / 36°	13W	1000 lm
42 170 36	SH1000DBL	SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL	LED	Musta	0,5	24° / 36°	13W	1000 lm