

Solo

LED



Valkoinen

Solo valaisee terasseja ja sisäänkäyntejä ulkotiloissa ja katoksissa. Pinta-asennettava Solo on tiivis, kestävä ja tyylikäs alasvalo, joka soveltuu ulkonäkönsä puolesta niin koti- kuin julkutiloihinkin.



“Solo jatkaa oleskelu-aikaa terassilla myös pimeämpään aikaan.”



Musta

Rakenne



- › Runko alumiinia
- › Kupu karkaistu mattalasi
- › Värit: Musta ja valkoinen
- › Valikoima:
 - Ottoteho 20W, valaisimen valovirta 1800 lm
 - Ottoteho 28W, valaisimen valovirta 2400 lm
 - Ottoteho 40W, valaisimen valovirta 3300 lm
- › Väriämpötila 4000 K, Ra>80
- › Tehokerroin 0,95
- › Käyttöympäristön lämpötila -20°C - +30°C
- › LED-moduulin elinikä 68 000h (L90B10) T_a=25 °C

Asennus

- › Asennus kattopintaan, päättyvä 3x1,5 mm²
- › Läpivienti asennuslevyssä ja kytkentäkotelossa
- › Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen

Tilauksesta

- › DALI-versiot
- › 3000 K -versiot



| Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kanta | Kg | Väri | Valovirta |
|-------------|----------|--------------------------------|------|-------|------|-----------|-----------|
| Solo | | | | | | | |
| 45 032 40 | SOL18LWH | SOL18LWH IP65 1800LM 840 GL WH | 20W | LED | 1,00 | Valkoinen | 1800 lm |
| 45 032 38 | SOL18LBL | SOL18LBL IP65 1800LM 840 GL BL | 20W | LED | 1,00 | Musta | 1800 lm |
| 45 032 43 | SOL24LWH | SOL24LWH IP65 2400LM 840 GL WH | 28W | LED | 1,00 | Valkoinen | 2400 lm |
| 45 032 41 | SOL24LBL | SOL24LBL IP65 2400LM 840 GL BL | 28W | LED | 1,00 | Musta | 2400 lm |
| 45 032 45 | SOL33LWH | SOL33LWH IP65 3300LM 840 GL WH | 40W | LED | 1,00 | Valkoinen | 3300 lm |
| 45 032 44 | SOL33LBL | SOL33LBL IP65 3300LM 840 GL BL | 40W | LED | 1,00 | Musta | 3300 lm |