



Teceo

LED

Teceo-perhe tarjoaa optimoitua valoteknistä tehokkuutta pienillä elikaarikustannuksilla. Se tarjoaa kaupungeille erinomaisen työkalun parantaa valaistustasoa, luoda säästöjä ja pienentää ympäristön rasiitusta.

BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



”Monipuolinen ja energiatehokas valaisin pitkällä elinkaarella.”



Teceo S

Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › Kirkas karkaistu tasolasi
- › Väri: Akzo 150 Light grey
- › Teceo S: IK09

Valotekniset tiedot

- › Saatavilla laaja valikoima eri valonjakoja
- › Ottotehot 35,3W-280W
- › Valovirrat 4000 lm-36200 lm
- › Värinistöindeksi CRI >70, 4000 K, tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0 %
- › LED-moduulin elinikä $T_a=25$ °C
Teceo S: 100 000h - L95B10
Teceo 1: 100 000h - L90B10
Teceo 2: 100 000h - L90B10
- › Käyttöympäristön lämpötila -40 °C - +45 °C
- › Ylijännitesuoja 10kV
- › Teceo S: On/Off tai tilauksesta SmartDim-himmennysprofiililla
- › Teceo 1 & 2: DALI+CLO

Asennus

- › Käännettävä asennussovitte \varnothing 48-60 mm
- › Kiinnitys kahdella ruuvilla, ruuvit ruostumatonta terästä
- › Valaisimen kallistus 5° välein
Pylväsasennus 0° - +15°
Varsiasennus 0° - -15°

Tilauksesta


- › Bluetooth-ohjaus
- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuulikerroin	Valovirta
Teceo S									
45 347 31	TECEOS-015711-D8QW-0N	TECEOS 10LED 5301 35,3W 4000LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m ²	4000 lm
45 347 32	TECEOS-015712-D8QW-0N	TECEOS 20LED 5303 66,5W 7900LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m ²	7900 lm
45 347 33	TECEOS-015713-D8QW-0N	TECEOS 20LED 5366 66,5W 7100LM 740 CL2	LED	5,1	450	252	99	0,17 m ²	7100 lm
Teceo 1									
45 347 34	TECEO21-012797-D8QW-0N	TECEO21 30LED 5303 96W 11500LM 740 CL2	LED	10,0	607	318	113	0,06 m ²	11500 lm
45 347 35	TECEO21-012798-D8QW-0N	TECEO21 40LED 5303 130W 15400LM 740 CL2	LED	10,0	607	318	113	0,06 m ²	15400 lm
Teceo 2									
45 347 36	TECEO22-003840-DAWX-0N	TECEO22 60LED 5367 163W 20000LM 740 CL2	LED	18,0	788	439	119	0,08 m ²	20000 lm
45 347 37	TECEO22-003841-DAWX-0N	TECEO22 80LED 5367 218W 26600LM 740 CL2	LED	18,0	788	439	119	0,08 m ²	26600 lm
45 347 38	TECEO22-003843-D94Y-0N	TECEO22 120LED 5307 280W 36200LM 740 CL2	LED	18,0	788	439	119	0,08 m ²	36200 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.




Teceo 5301




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Teceo 5303




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Teceo 5307




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Teceo 5366




cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

Teceo 5367



cd/klm — C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**





Teceon monipuolinen ja laadukas vaihtoehtovalikoima antaa erinomaiset lähtökohdat suunnitella kohteen mukaista katuvalaistusta.

