

Titan

LED



Titan LED

Kostean ja kuivan tilan LED-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.



”Iskunkestävää
yleisvaloa, IK10.”



Titan pinta-asennus



Titan uppoasennus



ATR-mallit

Rakenne

- ▶ Runko, kehys ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia
- ▶ Kehyksen väri: valkoinen
- ▶ Titan LED-mallit CL1
- ▶ LED-mallit:
13W, valaisimen valovirta 860 lm, valotekninen vastaavuus 1x18W TC
20W, valaisimen valovirta 1215 lm, valotekninen vastaavuus 2x18W TC
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,93
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C

Ohjaustavat

- ▶ ATR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö), liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön
- ▶ ATRD-tyypeissä jatkuva perusvalaistustaso 10 % ja tutkaohjattu valaistustaso 100 %




Asennus

- ▶ Katto- tai seinäpintaan. Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- ▶ Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- ▶ Upotussyvyys 33 mm, upotusaukko Ø 320 mm
- ▶ Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² läpimenevään asennukseen, tutkamallit -o- 5x2,5 mm²

- ▶ Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
 - Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
 - Soveltuvat yksittäis-, master-orja- ja master-orja-master-asennuksiin
 - Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki tai LED) sisältäen tutka-valaisimen tehon
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet

Tilauksesta

- ▶ Turvalomallit 1 tunnin akulla
- ▶ LED-mallit tutkalla ja radio-ohjauksella (868 MHz) master-orja-asennuksiin saaneerauskohteissa



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Valonjako	Lisätiedot
Titan LED -valaisimet					
41 031 33	AT100LED	AT100LED IP44 LED 13W/840	LED	K3	
41 032 27	AT100LED20	AT100LED20 IP44 LED 20W/840	LED	K3	
Titan LED tutkavalaisimet					
41 031 34	ATR100LED	ATR100LED IP44 LED 13W/840 RAD	LED	K3	
41 032 57	ATRD100LED	ATRD100LED IP44 13W/840 D8%	LED	K3	perusvalolla
41 032 29	ATR100LED20	ATR100LED20 IP44 LED20W/840 R	LED	K3	
41 032 30	ATRD100LED20	ATRD100LED20 LED20W 4K R D10%	LED	K3	perusvalolla
Titan tarvikkeet					
41 030 31	820000	Varakupu TITAN Ø350			