

# Tori

LED

Perinteinen puistojen ja pihojen pylväsvalaisin. Torin käyttökohteita ovat mm. aukiot, torit, kävelykadut, puistot, parkkipaikat ja leikkikentät.



TO500LEDAHA



## DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentialin.

## BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.



”Klassinen ja edullinen aluevalaisin pihojen ja puistojen valaisuun.”



TO500LEDHH



TO500LEDAHA

### Rakenne




- › Hattu: pulverimaalattua alumiinia
- › Pohjakuppi: pulverimaalattua alumiinia
- › Värit: antrasiitinharmaa RAL 7024 ja helmenharmaa RAL 9006
- › Kupu: opaaliakryylia
- › Tori LED:
  - Ottoteho 30W, valaisimen valovirta 3490 lm
  - 4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,98
  - Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 30 °C
- › LED-moduulin elinikä  $T_a=25$  °C:
  - >100 000 h (L70)
  - 100 000 h (L80)
  - 54 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä  $T_a=25$  °C:
  - 100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

### Asennus

- › Pylvääseen  $\varnothing$  60 mm tai olakkeelliseen pylvääseen  $\varnothing$  60 mm
- › Suositeltava asennuskorkeus 3-5 m

### Tilauksesta

- › Bi-power tehonalennustoiminnolla, joka voidaan ottaa käyttöön valaisimessa olevan liittimen kautta, tehdasasetuksena 50 % himmennys 8 h ajan (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön)
- › DALI-ohjattavat mallit
- › Liitosjohdolla 4,5 m VSKN 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- › Erikoisvärit
- › Pylväs (3,5 m) tilattavissa erikseen
- › Helvar NightDim



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Väri	Kg
<b>Tori LED</b>					
45 030 59	TO500LEDAHA	TO500LEDAHA LED 30W/840 AC AHA	LED	antrasiitinharmaa	7,5
45 030 61	TO500LEDHH	TO500LEDHH LED 30W/840 AC HH	LED	helmenharmaa	7,5
<b>Tori E27</b>					
45 033 69	TO500E27HH	TO500E27HH E27 AC GREY	E27	helmenharmaa	7,0
45 033 70	TO500E27AHA	TO500E27AHA E27 AC ANTGREY	E27	antrasiitinharmaa	7,0
<b>Pylväät</b>					
46 031 03	VP350060/M2	VP350060/M2 3.5M 60MM MU		musta	10,2
46 031 00	VP350060/M5	VP350060/M5 3.5M 60MM HA		harmaa	10,2
<b>Häikäisysoijat</b>					
45 033 67	AVL963	Tori Häikäisysoija 140° AH		antrasiitinharmaa	0,9
45 033 68	AVL964	Tori Häikäisysoija 140° HH		helmenharmaa	0,9

